キーサイト・テクノロジー 基本測定器カタログ

2024年 冬・春号 契約販売店取り扱い製品

Keysight Our Distributor Network
RIGHT Instrument. RIGHT Expertise.
Delivered RIGHT Now.

NEW

N9912C
FieldFox RFハンドヘルド・アナライザ
さらにフレキシブルに進化 高性能を手の中に

NEW

PZ2100Aシリーズ
プレジジョンSMUソリューション

最大20チャンネルSMU搭載で、幅広い用途に対応!

キーサイトのスマートベンチ

PathWave BenchVue ソフトウェア

www.keysight.com/find/benchvue

ソフトウェア概要

- 約700にKeysightの測定器をサポート
- プログラミングなしでKeysight測定器のリモートでの設定、測定データ解析が可能
- 簡単にデータログ&エクスポート、画面イメージの取得でレポート作成が楽々!

Keysightの様々な製品カテゴリに対応

PathWave BenchVue対応

← このマークが目印
PathWave BenchVue対応機種

PathWave BenchVue対応製品一覧
www.keysight.com/find/benchvueinstruments
アクセサリ類、一部測定器 サポート対象外あり

プラグアンドプレイで測定器を制御

BenchVueをインストールしたPCとKeysight測定器を GPIB/USBやLANで接続するだけで、Keysight測定器をリモートで制御することが可能となります。

簡単 波形画面のキャプチャ

1クリックでオシロの画面をキャプチャ

測定データも簡単にExcelへ出力

測定データのまとめなど、レポート作成作業の効率化が測れます。

新製品

最大20チャンネルSMU搭載で、幅広い用途に対応!

P36

NEW PZ2100Aシリーズ プレシジョンSMUソリューション

わずか1Uのメインフレームに、5種類のSMUモジュールから測定ニーズに合わせて最大4つのSMUモジュールを搭載できる新しいプレシジョンSMUソリューションです。DCから動的測定までの幅広いアプリケーションに対応します。

4モジュール同時搭載、最大20チャンネルに対応

多様なニーズに対応する3タイプのSMUモジュール

PZ2110A

高分解能 SMU モジュール

半導体テスト、RFコンポーネントなどの微小電流測定に最適

PZ2120/21A

ハイ・スピード SMU モジュール

光学、VCSELセンサー/モジュールのLIV特性試験向け

PZ2130/31A

5チャンネル SMU モジュール

ICのバイアスソースや複数の高精度電源を必要とする用途に最適

製品の詳細 → https://connectlp.keysight.com/PZ2100A_JP

さらにフレキシブルに進化 高性能を手の中に

NEW N9912C FieldFox RFハンドヘルド・アナライザ

N9912Cは、3kHz~4G / 6.5G / 10GHzをカバーする、新しいFieldFox シリーズ RFアナライザです。1台に異なる最大周波数のアナライザ機能を搭載することが可能。さらに周波数アップグレードに対応し、既存のFieldFox シリーズにはない特長を備えています。

P44

製品の詳細 ↓

https://connectlp.keysight.com/Fieldfox_jp

E36150Aシリーズ 800W DC電源に、新たにバンドル・モデル&オプション登場

お得なバンドル・モデル

NEW Good バリュー・バンドル

E36154AGV / E36155AGV

DC電源 (E36154AまたはE36155A) と“スコープ・ビュー&任意波形発生器”オプション (E36150ADVU) を組み合わせたモデル!

NEW Better バリュー・バンドル E36154ABV / E36155ABV

DC電源 (E36154AまたはE36155A) と“スコープ・ビュー&任意波形発生器”オプション (E36150ADVU)、さらにBV920xBアドバンスド電源制御&解析ソフトもバンドルしたモデル!

車載機器の電氣的負荷試験に対応

NEW [オプション] E36150ATMU*

ISO16750/7637に対応した電源変動プロファイルなどをサポート。

車載機器の試験も効率アップ。(*オプションE36150ADVUが必要です)

製品の詳細 ↓

<https://www.keysight.com/find/e36150>

P8

特集

BV921xB バッテリー・テスト&エミュレーションソフトウェア概要

製品の詳細 → https://connectlp.keysight.com/BV921xB_JP

BV921xB PathWave BenchVueアドバンスド・バッテリーテスト&エミュレーションソフトウェアとKeysightバッテリー・エミュレーター/プロファイラーなどと組み合わせることで、バッテリー・テストやバッテリー搭載機器の検証に必要な異なるバッテリー状況でのバッテリー・エミュレーションが可能です。スマートウォッチなどのバッテリー評価、機器の最適化を効率的かつスピーディーに実現!

バッテリーのエミュレーション

バッテリー・モデルを使い、充電率、カットオフ条件を任意に設定したエミュレーションが可能。評価時間を大幅に短縮。

バッテリーモデルの生成

バッテリー・エミュレーションに必要な、バッテリー・モデルを作成

放電/充電試験

様々な条件で充電、放電試験が可能。充電/放電時の連続電圧、電流モニタ、バッテリーの容量モニタが可能。

サイクリング評価

任意の充放電シーケンスにより最大1000回のサイクル試験が可能。評価の効率化に貢献できます。

目次

電源／電子負荷

直流電源 ラインアップ	6
汎用電源 E36150A シリーズ.....	8
汎用電源 E36100B/E36200A/E36300A/EDU36311A シリーズ.....	8
汎用電源 E3600 シリーズ、U8000 シリーズ.....	9
バッテリー・エミュレータ E36731A	10
電子負荷 EL34000A シリーズ.....	10
多機能モジュラー電源 N6700 シリーズ.....	11
多機能モジュラー電源 N6731B-N6777A ベーシックDC電源モジュール.....	11
多機能モジュラー電源 N6751A-56A 高性能DC電源モジュール.....	11
多機能モジュラー電源 N6761A-N6766A 高精度DC電源モジュール ...	12
多機能モジュラー電源 N6791A/N6792A 電子負荷モジュール	12
多機能モジュラー電源 N6781A/82A/84A 高性能SMUモジュール....	12
中 / 大容量システム電源 N5700 シリーズ、N8700 シリーズ、N8900 シリーズ.....	13

オシロスコープ

オシロスコープ ラインアップ	14
InfiniiVision 1000 X-シリーズ エントリー・クラス オシロスコープ.....	16
InfiniiVision 2000 X-シリーズ 新・定番 オシロスコープ	17
InfiniiVision 3000G X-シリーズ 機能満載 コンパクトタッチ・オシロスコープ	18
InfiniiVision 3000T X-シリーズ 新・定番 コンパクトタッチ・オシロスコープ.....	19
InfiniiVision 4000 X-シリーズ 新・定番 タッチ・オシロスコープ....	20
InfiniiVision 6000 X-シリーズ 新・定番 6GHz オシロスコープ	21
InfiniiVision シリーズ オシロスコープ用 アプリ・バンドル ソフトウェア	22
Infiniium EXR シリーズ Windows 版 10ビット オシロスコープ.....	24
Infiniium S シリーズ Windows 版 10ビット オシロスコープ.....	25
オシロスコープ用 プローブ対応表 & ラインアップ	26

スマートベンチ・エッセンシャル シリーズ

EDU34450A デジタル・マルチメータ	31
EDU33211A/12A ファンクション・ジェネレータ.....	31
EDU36311A 3出力DC電源.....	31

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ ラインアップ.....	32
デジタルマルチメータ 3446xA/34470A Truevolt シリーズ	34

半導体計測器

B2900B/BL シリーズ ソース・メジャー・ユニット (SMU)	35
NEW PZ2100A シリーズ ソース・メジャー・ユニット (SMU).....	36
B2960B シリーズ 超低ノイズ・ソース.....	38
B2980B シリーズ フェムト・ピコアンメータ & エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ	38

データ収集システム (DAQ)

DAQ970A/973A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット.....	39
34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット	40

ファンクション/任意波形発生器

ファンクション/任意波形発生器 ラインアップ.....	41
33500B Trueform シリーズ 波形発生器 20MHz/30MHz	41
33600A Trueform シリーズ 任意波形発生器 80MHz/120MHz....	41
EDU33200A シリーズ ファンクション・ジェネレータ 20MHz.....	42

周波数カウンタ

周波数カウンタ ラインアップ	42
53200 シリーズ RF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ (350MHz).....	42

RF&マイクロ波ハンドヘルド測定器

FieldFox ハンドヘルド・アナライザ ラインアップ	43
8551xA/8552xA メカニカル校正キット	43
NEW N9912C RF アナライザ.....	44
FieldFox A シリーズ ハンドヘルド・アナライザ N991xA/N992xA/N993xA/N9950xA/N996xA シリーズ	45

ネットワーク・アナライザ

ネットワーク・アナライザ ラインアップ.....	46
E5061B ネットワーク・アナライザ	47
E5063A ネットワーク・アナライザ	47

コンパクト測定器

Streamline シリーズ P937xB/P938xB ベクトル・ネットワーク・アナライザ	48

電子校正モジュール (ECal) / メカニカル校正キット

N755xA 電子校正モジュール (ECal)	49
N469xD/N443xD 電子校正モジュール (ECal)	49
8503x、8505x、8509x メカニカル校正キット	49

スペクトラム / シグナル・アナライザ

スペクトラム / シグナル・アナライザ ラインアップ	50
N9000B CXA シグナル・アナライザ	51
N932xC BSA-C シリーズ ベーシック・スペクトラム・アナライザ	51

RF 信号発生器

RF 信号発生器 ラインアップ	52
N5166B CXG デジタル RF 信号発生器	53
N5171B EXG アナログ RF 信号発生器	53
N5181B MXG アナログ RF 信号発生器	53

LCRメータ

LCRメータ ラインアップ	54
E4980A プレシジョン LCRメータ	55
E4980AL プレシジョン LCRメータ	55
E4982A RF LCRメータ	55

パワー・メータ / パワー・センサ

N1913B/14B EPM-B シリーズ パワー・メータ	56
E4416A/17A EPM-P シリーズ パワー・メータ	56
N1911A/12A、N8262A P シリーズ パワー・メータ	56
アベレージ・パワー・センサ	56
ピーク & アベレージ・パワー・センサ	56
USB パワー・センサ U2000/U2020/U8480&U2050/60XA シリーズ	57
LAN パワー・センサ L2050/60XA シリーズ	57
TVAC (熱真空試験) 対応 USB/LAN パワー・センサ	57

高周波テスト・アクセサリ

アッテネータ (固定、手動 / プログラマブル・アッテネータ) / ドライバー・ユニット & アッテネータ内蔵・コントロール・ユニット	58
RF スイッチ (電気機械、ソリッド・ステート式)	58

計測インタフェース

82357B USB/GPIB インタフェース	59
E5810B LAN/GPIB/USB ゲートウェイ	59
82351B GPIB インタフェース・カード	59
82350C GPIB インタフェース・カード	59
10833 シリーズ GPIB ケーブル	59
10834A GPIB アダプタ	59
W4000D-PRO/EDU VEE9.33 ソフトウェア	59

ハンドヘルド測定器

U1280 シリーズ 高性能デジタルマルチメータ	60
U1273AX 寒冷地用マルチメータ	60
U1270 シリーズ 工業用マルチメータ	60
U1250 シリーズ 高性能マルチメータ	61
U1240 シリーズ 標準マルチメータ	61
U1230 シリーズ 基本マルチメータ	61
U1700 シリーズ LCRメータ	62
U1610A/20A 100MHz/200MHz オシロスコープ	62
標準付属品一覧	63

直流電源ラインアップ

www.keysight.com/find/dcpowersupplies

シリーズ名	汎用電源						
	E36102B-E36106B	E3640A-E3645A	E3632A-E3634A	E3646A-E3649A	E36231A-E36234A	E36311A-E36313A	E36154A-E36155A
モデル数	5	6	3	4	4	3	2
価格帯	約19万円～	約19万円～	約26万円～	約24万円～	約29.5万円～	約23万円～	約57万円～
掲載ページ	P8	P8	P8	P8-9	P8-9	P9	P8
容量(W)	30/35/36/40W	30/50/80W	120/200W	60/100W	200/400W	80/160W	800W
出力数	1	1	1	2	1/2	3	1
電圧&電流	6V/5A	8V/3A 又は 20V/1.5A	15V/7A 又は 30V/4A	8V/3A 又は 20V/1.5A 8V/3A 又は 20V/1.5A	30V/20A	6V/5A 25V/1A -25V/1A	30V/80A
	20V/2A	35V/0.8A 又は 60V/0.5A	8V/20A 又は 20V/10A	35V/0.8A 又は 60V/0.5A 35V/0.8A 又は 60V/0.5A	60V/10A		60V/40A
	35V/1A	8V/5A 又は 20V/2.5A	25V/7A 又は 50V/4A	8V/5A 又は 20V/2.5A 8V/5A 又は 20V/2.5A	30V/20A 30V/20A	6V/5A 25V/1A 25V/1A	
	60V/0.6A	35V/1.4 A 又は 60V/0.8A		35V/1.4 A 又は 60V/0.8 A 35V/1.4 A 又は 60V/0.8 A	60V/10A 60V/10A	6V/10 A 25V/2A 25V/2A	
	100V/0.4A	8V/8 A 又は 20V/4A 35V/2.2 A 又は 60V/1.3A					
出力方式	リニア★ (シリーズ)	リニア★ (シリーズ)	リニア★ (シリーズ)	リニア★ (シリーズ)	リニア★ (シリーズ)	リニア(シリーズ) リニア★(シリーズ)	—
リモートセンシング	○	○	○	○	○	○*1	○
デュアルレンジ	—	○	○	○	—	—	—
オートレンジ	—	—	—	—	○	—	○
ピークパワー対応	—	—	—	—	—	—	○ (最大2.4kW)
DMMLいらす	○	—	—	—	○	○*1	○
シームレス測定	—	—	—	—	—	—	—
外部インタフェース	LAN	○	—	—	○	○*1	○
	USB	○	—	—	—	○	○
	GPIB	—	○	○	○	オプション	オプション
	RS232C	—	○	○	○	—	—

*シリーズ方式に位相制御式事前調整器を組み合わせた“ハイブリッド方式”を採用しています。

*1: E36312A/13Aのみ

機能解説

リモートセンシング

電源と基板をつなぐケーブルで発生する電圧降下を補正し、正確な電圧を印加する機能。キーサイトのほとんどの電源には、このリモートセンス機能とマルチメータ機能を内蔵しており、これらを使う事で常に正確な電圧を印可する事が可能です。

ピークパワー対応

モータなどの起動時に発生するサージ電流に対応が可能。

デュアルレンジ

1台で2役。
2種類の電源レンジを持っています。

オートレンジ

幅広い電圧・電流に対応。

汎用電源			中/大容量システム電源			多機能モジュラー電源
EDU36311A	U8031A/32A	E3620A E3630A	N5700 シリーズ	N8700 シリーズ	N8900 シリーズ	N6700 シリーズ
1	4	2	24モジュール	21モジュール	28モジュール	モジュール
約16万円～	約37万円～	約18万円～	約54万円～	約100万円～	約194万円～	約66.5万円～約640万円
P9	P9	P9	P13	P13	P13	P11
90W	375W	35/50W	750/1.5kW	3.3kW/5kW	5k/10k/15kW	400/600/1200W
3	3	2/3	1	1	1	最大4
6V/5A 30V/1A 30V/1A	30V/6A 30V/6A 5V/3A 60V/36A 60V/6A 5V/3A	25V/1A 25V/1A 6V/2.5A 20V/0.5A -20V/0.5A	各モジュールの電圧&電流範囲は P13をご参照ください			各モジュールの 電圧&電流範囲は P11-12をご参照ください N6700/01/02/05C メインフレームが必要
リニア★ (シリーズ)	リニア(シリーズ) スイッチング	リニア (シリーズ)	スイッチング	スイッチング	スイッチング	スイッチング
—	—	—	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	○	○	○	○*2
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	○
—	—	—	—	—	—	○*3
○	—	—	○	○	○	○
○	—	—	○	○	○	○
—	—	—	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—

* 2. N675xA/N676xAシリーズのみ   * 3. N6781A/82A/85A/86Aのみ

DMMいらす

出力しながら電圧/電流が測定可能。
リードバックのレベルを超えた測定精度。
10uA オーダーの測定精度でリーク電流評価を追加の
測定器なしで対応できます。

シャント 2Ω の場合：
200mA 電流発生時 0.4V 電圧降下
→ 動作停止等

- マルチメータで測定した場合：測定用シャントの影響あり
- 電源の電流測定機能で対応した場合：測定用シャントの影響を
捕捉し設定電圧を被測定物に供給
→ 電圧降下の問題を気にすることなく電流測定できます

シームレス測定

測定に影響を与えず、レンジを
切り替えて最適なレンジで
測定します。
(キーサイトの特許技術)

出力方式

リニア方式/シリーズ方式：リップル&ノイズが小さいが、
サイズが大きくなります。
スイッチング方式：小型化が図れ、電源容量が取れる (>500W) が、
リップル&ノイズが大きくなります。
キーサイトのスイッチング電源は、他社製品のリニア方式に匹敵する
低ノイズを実現しています。

- オシロスコープ
- スマートベンチ
- マルチメータ
- 半導体計測器
- データ収集システム (DAQ)
- 任意波形発生器
- 周波数カウンタ
- RF & マイクロ波測定器
- ネットワークアナライザ
- コンバクト測定器
- 電子校正モジュール/メカニカル校正キット
- スペクトラムアナライザ
- RF信号発生器
- LCRメータ
- パワーメータ
- 高周波メータ (MTA)
- 計測インタフェース
- ハンドヘルド測定器

汎用電源

製品型番：E36100B/E36150A/E36200A/E36300A/EDU36311Aシリーズ

プログラマブル直流(DC)電源 外部インターフェースが標準装備でこの値段

- 低リップル/ノイズ (0.35mVrms~)
- オートレンジ・モデルは幅広い電圧・電流範囲
- 高分解能・高精度のリードバック機能

E36100Bシリーズ

E36150Aシリーズ

E36200Aシリーズ

E36300Aシリーズ

主な仕様/オーダー情報

カテゴリ	型番	容量 (W)	出力			リップル/ノイズ		外部インターフェース	寸法 (W×H×D)	希望小売価格	
			レンジ	電圧 (V)	電流 (A)	電圧 (mVrms)	電流 (mA rms)				
1出力	E36102B	30		6	5	0.35	4	LAN/USB	106 × 99 × 339mm 3.6kg	¥187,308	
	E36103B	40		20	2	0.8	1				
	E36104B	35		35	1	1.2	0.5				
	E36105B	36		60	0.6	1.55	0.3				
	E36106B	40		100	0.4	2.5	0.2				
	E3640A	30	レンジ1	8	3	0.5	4	GPIO/RS-232C	213 × 88 × 348mm 5.3kg	¥187,140	人気
		レンジ2	20	1.5							
	E3642A	50	レンジ1	8	5	0.5	4	GPIO/RS-232C	213 × 88 × 348mm 6.3kg	¥187,308	
		レンジ2	20	2.5							
	E3644A	80	レンジ1	8	8	0.5	4	GPIO/RS-232C	213 × 88 × 348mm 6.6kg	¥218,516	
		レンジ2	20	4							
	E3632A	120	レンジ1	15	7	0.35	2	GPIO/RS-232C	213 × 133 × 348mm 9.5kg	¥255,042	人気
		レンジ2	30	4							
	E3633A	200	レンジ1	8	20	0.35	2	GPIO/RS-232C	213 × 133 × 348mm 9.5kg	¥429,187	
		レンジ2	20	10							
E3634A	200	レンジ1	25	7	0.5	2	GPIO/RS-232C	213 × 133 × 348mm 9.5kg	¥431,744		
	レンジ2	50	4								
E36231A	200	オートレンジ	30	20	< 0.35	< 1	USB/LAN/GPIB (GPIBはオプション)	217 × 136 × 389mm 5.8kg	¥294,628		
E36232A	200	オートレンジ	60	10	< 0.35	< 1	USB/LAN/GPIB (GPIBはオプション)	217 × 136 × 389mm 5.8kg	¥294,628		
E36154A	800	オートレンジ	30	80	5	1	USB/LAN/GPIB (GPIBはオプション)	216 × 145 × 495mm 6.64kg	¥570,730	バンドルモデル	
E36155A			60	40				213 × 133 × 359mm 6.64kg	¥570,730		
E3641A	30	レンジ1	35	0.8	1	4	GPIO/RS-232C	213 × 88 × 348mm 5.2kg	¥187,140		
	レンジ2	60	0.5								
E3643A	50	レンジ1	35	1.4	1	4	GPIO/RS-232C	213 × 88 × 348mm 6.2kg	¥187,308		
	レンジ2	60	0.8								
E3645A	80	レンジ1	35	2.2	1	4	GPIO/RS-232C	213 × 88 × 348mm 6.7kg	¥218,516		
	レンジ2	60	1.3								
2出力	E3646A	出力1	レンジ1	8	3	0.5	4	GPIO/RS-232C	213 × 133 × 348mm 8.2kg	¥239,459	人気
			レンジ2	20	1.5						
	出力2	レンジ1	8	3	0.5	4	GPIO/RS-232C	213 × 133 × 348mm 8.0kg	¥239,459		
		レンジ2	20	1.5							
	E3647A	出力1	レンジ1	35	0.8	1	4	GPIO/RS-232C	213 × 133 × 348mm 8.0kg	¥239,459	
			レンジ2	60	0.5						
出力2	レンジ1	35	0.8	1	4	GPIO/RS-232C	213 × 133 × 348mm 8.0kg	¥239,459			
	レンジ2	60	0.5								
E3648A	出力1	レンジ1	8	5	0.5	4	GPIO/RS-232C	213 × 133 × 348mm 9.2kg	¥284,223		
		レンジ2	20	2.5							
出力2	レンジ1	8	5	0.5	4	GPIO/RS-232C	213 × 133 × 348mm 9.2kg	¥284,223			
レンジ2	20	2.5									

バンドルモデル：本体とオプションをバンドルしたお買得商品 人気：特に人気の製品

出力	型番	出力	レンジ		電圧 (V)	電流 (A)	リップル/ノイズ	インターフェース	寸法 (W×H×D)	重量	希望小売価格
			レンジ1	レンジ2							
2出力	E3649A	出力1	レンジ1	レンジ2	35	1.4	1	4	GPIO/RS-232C	213×133×348mm 9.1kg	¥284,223
		出力2	レンジ1	レンジ2							
	E36233A	出力1	オートレンジ	30	20	400	0.35	< 1	USB/LAN/GPIB (GPIBはオプション)	217×136×389mm 7.0kg	¥536,835
		出力2	オートレンジ	30	20						
	E36234A	出力1	オートレンジ	60	10	400	0.35	< 1	USB/LAN/GPIB (GPIBはオプション)	217×136×389mm 6.9kg	¥536,835
		出力2	オートレンジ	60	10						
3出力	E36311A	出力1	6	5	80	0.35	2	USB	213×133×364mm 8.1kg	¥232,464	
		出力2	25	1							
		出力3	-25	1							
	E36312A	出力1	6	5	80	0.35	2	USB/LAN/GPIB (GPIBはオプション)	213×133×364mm 8.3kg	¥281,704	
		出力2	25	1							
		出力3	25	1							
	E36313A	出力1	6	10	160	0.35	2	USB/LAN/GPIB (GPIBはオプション)	213×133×364mm 9.8kg	¥339,215	
		出力2	25	2							
		出力3	25	2							
	EDU36311A	出力1	6	5	90	1	4	USB/LAN	314×165×240mm 9.8kg	¥156,618	
		出力2	30	1							
		出力3	30	1							

製品型番：E3600シリーズ、U8000シリーズ

マニュアル直流 (DC) 電源 ローコスト、ベーシックなシリーズ

- 低リップル/ノイズ (0.35 mVrms~)
- 省スペースな横型 (測定器の重ね置きが可能)

主な仕様/オーダー情報

カテゴリ	型番	容量 (W)	出力		リップル/ノイズ	寸法 (W×H×D)	希望小売価格	
			電圧 (V)	電流 (A)	電圧 (mVrms)			
＜ローコスト・モデル＞								
マニュアル制御	E3620A	50	出力1	25	1	0.35	212.3×88.1×392.4mm 5.0kg	¥176,826
			出力2	25	1	0.35		
	E3630A	35	出力1	6	2.5	0.35	212.3×88.1×318.4mm 3.8kg	¥176,826
			出力2	20	0.5	0.35		
			出力3	-20	0.5	0.35		
	U8031A	375	出力1	30	6	1	212×179×379mm 8.2kg	¥372,916
			出力2	30	6	1		
			出力3	5	3	(注1)		
	U8032A	375	出力1	60	3	1	212×179×379mm 8.2kg	¥372,916
			出力2	60	3	1		
			出力3	5	3	(注1)		

(注1) 出力3は補助出力です。設定は5V/3A固定となります。リードバック機能非対応です。

オシロスコープ
スマートベンチ
エッセンス
シリーズ
マルチメータ
半導体計測器
データ収集システム (DAQ)
フックシミュレーション
任意波形発生器
周波数カウンタ
RF & マイクロ波ハンドヘルド測定器
ネットワークアナライザ
コンパクト測定器
電子校正モジュール
校正キット
スペクトラムシグナルアナライザ
RF信号発生器
LCRメータ
パワーメータ
高周波テストアクセサリ (MTA)
計測インテグレーション
ハンドヘルド測定器

バッテリー試験 & 機器の最適化を効率的かつスピーディーに実現

DC電源モード

- オートレンジ対応/一台でより広い電圧/電流をカバー可能
- 最大電力容量：200W、30V、20A
- 最新の内蔵機能：データロギング、リスト機能、電圧スルーレート調整機能

電子負荷モード

- 最大電力容量：250W、60V、40A
- 4動作モード：CC、CV、CR、CP
- 最新の内蔵機能：スコープ、データロギング、リスト機能、電圧スルーレート調整機能

BV921xB PathWave BenchVue

アドバンスド・バッテリーテスト&エミュレーション・ソフトウェア

E36731A バッテリー・エミュレータとの組合せでバッテリー試験&エミュレーションを実現

- バッテリー・プロファイリング
- バッテリー・エミュレーション
- バッテリー・サイクル試験
- バッテリー・充放電試験

オーダー情報

型番	品名	希望小売価格
E36731A	バッテリー・エミュレータ	¥728,428
BV9211B*1	PathWave BenchVue アドバンスド・バッテリーテスト&エミュレーション・ソフトウェア (1台制御)	¥120,895
BV9210B*1	PathWave BenchVue アドバンスド・バッテリーテスト&エミュレーション・ソフトウェア (4台制御)	¥302,239
EL34GPBU	GPIO インタフェース・モジュール	¥54,182

*1：ノードロック・サブスクリプション・ライセンス (12か月)、KeysightCare付きの場合。

バッテリー充電 / 放電システム / パワーインバータ / DC-DCコンバータ試験に最適

シングル&デュアルチャネル

- EL34143A シングル 150V、60A、350W
- EL34243A デュアル 150V、60A、300W
- パラレル接続：150V、120A、600W

見やすい波形表示機能

データロガー・ビュー

20μs～60sのサンプリング間隔でデータロギング (最大10,000時間または5MBのデータ)

オシロスコープ・ビュー

200kHz デジタイザでは、電圧波形と電流波形を捕捉 (最大256k サンプル)

メータ・ビュー

EL34243A デュアル入力DC電子負荷のデフォルトビューでは、両方の入力を表示

主な仕様/オーダー情報

- 電圧 & 電流測定精度：0.02% (電圧)、0.04% (電流)
- 測定モード：CC、CV、CR、CP

型番	EL34143A	EL34243A	
入力	入力1	入力1	入力2
電圧	150V	150V	150V
電流	60A	60A	60A
電流 (パラレル)	—	120A	
容量	350W	300W	300W
希望小売価格	¥409,509	¥686,172	

多機能モジュラー電源

製品型番：N6700シリーズ

PathWave
BenchVue対応

メインフレームの選択で開発や テストシステムに幅広く対応

N6705C DC電源アナライザ

- DC電源にオシロスコープ、データロガー、任意波形発生機能を統合
- シャント抵抗や電流プローブ不要で電流測定
- 標準装備の波形や任意波形機能で様々な電源変動を再現
- 出力タイミングやスルーレート可変で、多電源入力が必要なデバイス評価に最適
- BV9200B/O1B (別売) 制御/解析 BenchVue ソフトウェアで、測定の効率が大幅に向上

N6700 マルチ出力モジュラー電源システム

- 1U (高さ約 44mm) のマルチ出力でテスト・システムに最適
- 最大1200Wメインフレーム

主な仕様

	N6705C*1	N6700C	N6701C	N6702C
出力数	最大4			
最大電力(フレーム)	600 W	400 W	600 W	1200 W
外部インタフェース	LAN, USB, GPIB			
寸法(W×H×D)	425.6×194.7×313mm 16.0kg (4台のモジュール搭載時)			
希望小売価格	¥1,530,138	¥544,207	¥617,154	¥811,722

*1: N6705C, N6700C, N6701C, N6702Cはメインフレーム単体です。

4チャンネルの出力シーケンス

オシロスコープによる電流測定

任意波形による電源変動

データロガーによる電流測定

オーダー情報

N6705C	メインフレーム	¥1,530,138
Opt. 055	データロガー削除	-¥329,172
BV9200B*2		¥302,239
BV9201B*2	制御/解析ソフトウェア	¥120,895

*2: ノードロック・サブスクリプション・ライセンス (12か月)、KeysightCare 付きの場合。

ベーシックDC電源モジュール：N6731B-N6777A、17モデル

	N6731B	N6732B	N6733B	N6734B	N6735B	N6736B	N6741B	N6742B	N6743B
最大電圧	5 V	8 V	20 V	35 V	60 V	100 V	5 V	8 V	20 V
最大電流	10 A	6.25 A	2.5 A	1.5 A	0.8 A	0.5 A	20 A	12.5 A	5 A
最大電力	50 W	50 W	50 W	52.5 W	50 W	50 W	100 W	100 W	100 W
希望小売価格	¥121,127	¥121,127	¥121,127	¥121,127	¥121,127	¥121,127	¥211,462	¥211,462	¥211,462

	N6744B	N6745B	N6746B	N6773A	N6774A	N6775A	N6776A	N6777A
最大電圧	35 V	60 V	100 V	20 V	35 V	60 V	100 V	150 V
最大電流	3 A	1.6 A	1 A	15 A	8.5 A	5 A	3 A	2 A
最大電力	105 W	100 W	100 W	300 W
希望小売価格	¥211,462	¥211,462	¥211,462	¥305,637	¥305,637	¥305,637	¥305,637	¥305,721

高性能DC電源モジュール：N6751A-56A、6モデル

- オートレンジ出力。1台で複数台分の出力範囲をカバー
- 低雑音、高精度な電流/電圧印加と測定

	N6751A	N6752A	N6753A*3	N6754A*3	N6755A*3	N6756A*3
最大電圧	50 V	50 V	20 V	60 V	20 V	60 V
最大電流	5 A	10 A	50 A	20 A	50 A	17 A
最大電力	50 W	100 W	300 W	300 W	500 W	500 W
希望小売価格	¥259,341	¥355,204	¥545,965	¥545,965	¥622,905	¥622,905

*3: 2チャンネル分のスペースを使用するため、1つのメインフレームに2つのモジュールまで搭載可能です。

多機能モジュラー電源

高精度 DC 電源モジュール : N6761A-N6766A、6モデル

- オートレンジ出力。1台で複数台分の出力範囲をカバー
- mAおよびμAレンジの高精度な制御/測定機能
- 2つのデジタイザ内蔵で電圧・電流同時測定
- オプション2UA、μAの微小電流測定

	N6761A	N6762A	N6763A*3	N6764A*3	N6765A*3	N6766A*3
最大電圧	50V	50V	20V	60V	20V	60V
最大電流	1.5A	3A	50A	20A	50A	17A
最大電力	50W	100W	300W	300W	500W	500W
希望小売価格	¥506,998	¥605,322	¥760,213	¥760,213	¥872,051	¥872,051

*3: 2チャンネル分のスペースを使用するため、1つのメインフレームに2つのモジュールまで搭載可能です。

電子負荷モジュール : N6791A / N6792A

バッテリー評価、DC-DCコンバータ評価に最適

- DC電源モジュールと組み合わせる事でバッテリー・電源評価に最適
- N6791A: 60V/20A/100W、1ユニット幅
- N6792A: 60V/40A/200W、2ユニット幅
- CR/CC/CV/CP動作モード
- デジタイザ機能/電圧・電流測定機能内蔵

	N6791A	N6792A
最大電圧	60V	60V
最大電流	20A	40A
最大電力	100W	200W
希望小売価格	¥364,382	¥462,537

高性能SMUモジュール : N6781A/82A/84A、3モデル

携帯電話の消費電流測定、バッテリーの動的な充放電試験に最適

	N6781A	N6782A	N6784A	N6783A-BAT	N6783A-MFG	N6785A*3	N6786A*3
				バッテリーテスト向け	移動体通信向け	大容量バッテリーテスト	
最大電圧	20V	20V	±20V	8V	6V	20V	20V
最大電流	±3A	±3A	±3A	-2~3A	-2A:0~3A	±8A	±8A
最大電力	20W	20W	20W	24W	18W	80W	80W
希望小売価格	¥1,219,444	¥984,127	¥858,907	¥307,639	¥267,051	¥1,665,193	¥1,419,457

N6700モジュールオプション

Opt. 761*4	出力切断リレー	¥36,771
Opt. 760*5	出力切断/極性反転リレー	¥45,852
Opt. 054*6	高速テスト機能拡張	¥64,192
Opt. 2UA*7	200μA電流測定レンジ	¥189,542
Opt. UK6	試験成績書付き校正証明書(標準校正)	¥27,491
Opt. A6J	試験成績書付き校正証明書(ANSI Z540準拠校正)	¥45,471
Opt. 1A7	試験成績書付き校正証明書(ISO17025準拠校正)	¥63,215

	N6781A	N6782A	N6784A	N6785A	N6786A
プログラマブル出力抵抗	○			○	
シームレス測定	○	○		○	
補助電圧測定	○			○	
100mA、10mA出力レンジ			○		
任意波形発生	○	○	○	○	○
最高200kHzデジタイザ	○	○	○	○	○

SMUモジュールの違い

*3: 2チャンネル分のスペースを使用するため、1つのメインフレームに2つのモジュールまで搭載可能です。

*4: N6781A、N6782A、N6784AにはOpt. 761はありません。

*5: Opt. 760は、N6741B、N6751A、N6752A、N6761A、N6762A、N6780シリーズのモジュールを除きます。

*6: Opt. 054は、N6705Cに組み込む場合は、不要です。

*7: Opt. 2UAは、N6761A、N6762Aのみです。

中/大容量システム電源

製品型番：N5700シリーズ、N8700シリーズ

薄型直流電源 750W-5000W

- 750W / 1500W / 3300W / 5000W
- 全45モデルの幅広いバリエーション
- 1U (高さ44mm)、2U (高さ88mm) のコンパクト設計
- 直列(2台) / 並列(4台) で出力拡張可能
- 出力電圧/電流のアナログ制御可能 (N5700/N8700シリーズ)

リモート・センシング

LAN/USB/GPIB

N5700シリーズ

	型番	電圧	電流	価格	寸法 (W×H×D)	
750W	N5741A	6V	100A	¥536,457	423×44×433mm 7.0kg	
	N5742A	8V	90A	¥538,720		
	N5743A	12.5V	60A	¥536,457		
	N5744A	20V	38A			
	N5745A	30V	25A			
	N5746A	40V	19A			
	N5747A	60V	12.5A			
	N5748A	80V	9.5A	¥541,026		
	N5749A	100V	7.5A			
	N5750A	150V	5A	¥536,457		
N5751A	300V	2.5A				
N5752A	600V	1.3A				
1500W	N5761A	6V	180A		¥634,795	423×44×433mm 8.5kg
	N5762A	8V	165A			
	N5763A	12.5V	120A			
	N5764A	20V	76A			
	N5765A	30V	50A			
	N5766A	40V	38A			
	N5767A	60V	25A			
	N5768A	80V	19A			
	N5769A	100V	15A			
	N5770A	150V	10A			
	N5771A	300V	5A			
	N5772A	600V	2.6A			

N8700シリーズ

	型番	電圧	電流	価格	寸法 (W×H×D)
3300W	N8731A	8V	400A	¥1,002,004	423×88×433mm 13.0kg
	N8732A	10V	330A		
	N8733A	15V	220A		
	N8734A	20V	165A		
	N8735A	30V	110A		
	N8736A	40V	85A		
	N8737A	60V	55A		
	N8738A	80V	42A		
	N8739A	100V	33A		
	N8740A	150V	22A		
	N8741A	300V	11A		
	N8742A	600V	5.5A		
5000W	N8754A	20V	250A	¥1,384,905	423×88×433mm 16.0kg
	N8755A	30V	170A		
	N8756A	40V	125A		
	N8757A	60V	85A		
	N8758A	80V	65A		
	N8759A	100V	50A	¥1,300,241	
	N8760A	150V	34A		
	N8761A	300V	17A		
	N8762A	600V	8.5A		

製品型番：N8900シリーズ

大容量オートレンジ・システム電源 5000W - 15000W

- オートレンジ出力
- 5kW / 10kW / 15kW 容量ラインアップ
- LAN、USB、GPIBを標準装備

リモート・センシング

LAN/USB/GPIB

N8900シリーズ

	N8920A	N8921A	N8923A	N8924A	N8925A	N8926A	N8928A	N8929A	N8930A	N8931A	N8932A	N8934A	N8935A	N8937A
最大電圧	80V	200V	500V	750V	80V	200V	500V	750V	1000V	80V	200V	500V	750V	1500V
最大電圧時の電流	62.5A	25A	10A	6.7A	125A	50A	20A	13A	10A	187.5A	75A	30A	20A	10A
最大電流	170A	70A	30A	20A	340A	140A	60A	40A	30A	510A	210A	90A	60A	30A
最大電流時の電圧	29.4V	71.4V	166.7V	250V	29.4V	71.4V	166.7V	250V	333.3V	29.4V	71.4V	166.7V	250V	500V
最大電力	5 kW				10 kW				15 kW					
寸法(W×H×D)	449×133×660mm 18.5kg				449×133×660mm 26.8kg				449×133×660mm 35.2kg					
希望小売価格	¥1,937,984				¥2,412,934	¥2,434,098		¥2,455,270	¥3,087,644		¥3,114,739		¥3,163,262	

オシロスコープ ラインアップ

www.keysight.com/find/oscilloscopes

	InfiniiVision シリーズ			
	1000 X シリーズ		2000 X シリーズ	3000G X シリーズ
帯域幅	50 MHz	70 / 100 / 200 MHz	70 / 100 / 200 MHz	100 / 200 / 350 / 500 M / 1 GHz
垂直分解能 (ビット)	8	8	8	8
チャンネル数	2	2 / 4	2 / 4	2 / 4
MSO デジタル・チャンネル数	—	—	8 (MSO モデルのみ)	16 (MSO モデルのみ)
最大サンプリング速度	1 GSa/s	2 GSa/s	2 GSa/s (2 ch) 1 GSa/s (4ch) 1 GSa/s (デジタル)	5 GSa/s (2 ch) 2.5 GSa/s (4 ch) 1.25 GSa/s (デジタル)
メモリ長	200 Kpts	2 Mpts	1 Mpts (2/4 ch時) 500 kpts (デジタル ch)	4 Mpts (2 ch 時) 2 Mpts (4 ch 時) 2 Mpts (デジタル ch)
波形更新速度 (最大)	10 万回 / 秒	20 万回 / 秒	20 万回 / 秒	100 万回 / 秒
画面サイズ	7 インチ	7 インチ	8.5 インチ	8.5 インチ 静電容量方式
AutoProbe インタフェース	×	×	×	○
ゾーン・タッチ・トリガ	—	—	—	標準
ファンクション・ジェネレータ	1 ch / 20 MHz (標準/Gモデルのみ)	1 ch / 20 MHz (標準/Gモデルのみ)	1 ch / 20 MHz (オプション)	1 ch / 20 MHz (標準)
セグメント・メモリ	標準	標準	標準	標準
シリアル・プロトコル解析	I2C, UART, RS-232 (標準)	I2C, SPI, RS-232, CAN, LIN (標準)	別売ソフトウェア	I2C, SPI, UART/RS-232, I2C/USB-PD (標準) + 別売ソフトウェア
マスク試験	標準	標準	別売ソフトウェア	標準
周波数応答解析 (FRA)	—	標準 (Gモデルのみ)	別売ソフトウェア	標準
ジッタ解析	—	—	—	—
スペクトラム解析	標準 (FFT)	標準 (FFT)	標準 (FFT)	標準 (拡張 FFT)
マルチドメイン解析	—	—	—	標準ゲートド FFT
ヒストグラム	—	—	—	標準
リアルタイム・アイダイアグラム	—	—	—	—
内蔵デジタル電圧計	標準	標準	標準	標準
内蔵カウンタ	標準 5 桁	標準 5 桁	標準 5 桁	標準 8 桁 + トータライザ
外部インタフェース	LAN / USB (標準)	LAN / USB (標準)	USB (標準) LAN & VGA / GPIB (オプション)	USB / LAN & VGA (標準) GPIB (オプション)
アップグレード				
帯域幅	×	○	○	○
チャンネル数	×	×	×	×
オプション機能	×	○	○	○

InfiniiVision シリーズ オシロスコープ 特長

MegaZoom IV スマート・メモリ ASIC で他社を圧倒

InfiniiVision シリーズ オシロスコープの信号処理には Keysight 独自の MegaZoom IV スマート・メモリ ASIC を使用し、本体 CPU への負荷を大幅に低減して信号処理の高速化を実現。

これにより、他社を圧倒する波形更新速度、ゾーン・タッチ・トリガで簡単に波形を捉える、セグメントメモリで解析するなど波形デバッグの効率化に貢献することが可能です。

不具合波形を見逃さない

圧倒的な波形更新速度 100 万波形 / 秒

デッドタイムが長い場合、まれに発生する不具合波形は取りこぼしてしまう

波形更新速度の違いによる波形表示比較 (残光モード 10 秒間)

デッドタイムを削減し更新速度が高速になると不具合波形が見えてくる

異常波形を発見
さらに隠れていた波形も発見

InfiniiVision 3000 X 及び 4000 X シリーズ

InfiniiVision シリーズ		Infiniium シリーズ	
4000 X- シリーズ	6000 X- シリーズ	EXR シリーズ	S シリーズ
ゾーン・タッチ	ゾーン・タッチ	4/8チャンネル	
200/350/500 M/ 1/1.5 GHz	1/2.5/4/6 GHz	500M/1/2/2.5/4/6 GHz	500 M/ 1/2/2.5/4/6/8 GHz
8	8	10	10
2/4	2/4	4/8	4
16 (MSO モデルのみ)	16 (MSO モデルのみ)	16 チャンネル (オプション)	16 チャンネル (オプション)
5 GSa/s (2 ch) 2.5 GSa/s (4 ch) 1.25 GSa/s (デジタル)	20 GSa/s (2 ch) 10 GSa/s (4 ch) 1 GSa/s (デジタル)	16 GSa/s	20 GSa/s (2 ch) 10 GSa/s (4 ch) 1 GSa/s (デジタル)
4 Mpts (2 ch 時) 2 Mpts (4 ch 時) 2 Mpts (デジタル ch)	4 Mpts (2 ch 時) 1 Mpts (4 ch 時)	100 Mpts (標準) 400 Mpts (オプション) 1.6 Gpts フレキシブルメモリ (オプション)	100 Mpts (4 ch 時) 400 Mpts (オプション)
100 万回/秒	45 万回/秒	20 万回/秒	1000 回/秒
12.1 インチ 静電容量方式	12.1 インチ 静電容量方式 マルチタッチ	15.6 インチ フル HD	15 インチ XGA
○	○	○	○
標準	標準	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア
2 ch / 20 MHz (オプション)	2 ch / 20 MHz (オプション)	50 MHz (オプション)	—
標準	標準	標準	標準
別売ソフトウェア	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア
別売ソフトウェア	別売ソフトウェア	標準	標準
別売ソフトウェア	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア	—
—	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア
標準 (拡張 FFT)	標準 (拡張 FFT)	標準 (拡張 FFT)	標準 (拡張 FFT)
標準 ゲーテッド FFT	標準 ゲーテッド FFT	標準 ゲーテッド FFT	標準 ゲーテッド FFT
—	標準	標準	標準
—	別売ソフトウェア	標準	標準
標準	標準	標準	—
標準 5 桁	標準 10 桁 + トータライザー	標準 10 桁 + トータライザー	—
LAN / USB (標準) GPIB (オプション)	LAN / USB (標準) GPIB (オプション)	LAN / USB (標準)	LAN / USB (標準)
○	○	○	○
×	×	○	×
○	○	○	○

不具合波形を捉える

指1本で波形を囲んで簡単トリガ
“ゾーン・タッチ・トリガ”

InfiniiVision 1000X/2000X/3000A X を除く

不具合波形を解析する

発生頻度の低い波形の長時間観測
セグメント・メモリ

コンパクトな筐体に多機能を搭載

ファンクション/任意波形発生器、
MSO 機能、DVM/カウンタなどの
多機能化も同時に実現

エントリー・クラス オシロスコープ

InfiniiVision 1000 X-シリーズ

www.keysight.com/find/1000X-Series

低価格ながら本格派のオシロスコープ

波形更新速度：20万波形/秒 (EDUX 10万回波形/秒)

- 上位モデル搭載“MegaZoom IV” ASIC搭載
- 標準 6 in 1 機能を搭載
- 周波数応答解析トレーニング・キット標準添付

6 in 1 多機能を実現 — 全てが標準機能

- 1 オシロスコープ機能
- 2 20MHz ファンクション・ジェネレータ (Gモデルに標準)
- 3 プロトコル・アナライザ (I2C, SPI, CANなど)
- 4 周波数解析 (FFT 解析)
- 5 周波数応答解析 (ボード線図) (Gモデルに標準)
- 6 デジタル電圧計・周波数カウンタ

外寸：314 (W) × 165 (H) × 130 (D) mm 重さ：3.12kg 消費電力：50W

周波数応答解析と 付属トレーニング・キット (Gモデル)

DSOXBODE ボード
プロット・トレーニング・キット

シリアルプロトコル解析

トレーニング信号

ファンクション・ジェネレータ (Gモデル)

周波数解析 (FFT)

オーダー情報

本体

型番	周波数帯域幅	Ch数	最大サンプル速度	最大メモリ	希望小売価格
EDUX1052A	50 MHz	2	1 GSa/s	200 kpts	¥84,836
EDUX1052G					¥140,251
DSOX1202A	70 MHz	2	2 GSa/s	2 Mpts	¥152,156
DSOX1202G					¥188,425
DSOX1204A		4			¥208,242
DSOX1204G					¥250,293
DSOX1202A / Opt. 100付	100 MHz	2	2 GSa/s	2 Mpts	¥194,076
DSOX1202G / Opt. 100付					¥230,345
DSOX1204A / Opt. 100付		4			¥269,807
DSOX1204G / Opt. 100付					¥311,858
DSOX1202A / Opt. 200付	200 MHz	2	2 GSa/s	2 Mpts	¥235,840
DSOX1202G / Opt. 200付					¥272,109
DSOX1204A / Opt. 200付		4			¥331,217
DSOX1204G / Opt. 200付					¥373,268

付属品：電源ケーブル、
プローブ (EDUX1052A/GではN2142A×2、DSOX1202A/Gでは
N2140A×2、DSOX1204A/GではN2140A×4)

共通アクセサリ

型番	品名	希望小売価格
N2738A	ソフトキャリーケース	¥23,233
N2137A	InfiniiVision 1000シリーズ・オシロスコープ・ユーザガイド	¥5,351
N2138A	オシロスコープ・ラックマウント・キット	¥61,001

帯域アップグレード DSOX1202A/G 専用*

型番	品名	希望小売価格
D1202BW1A	70 MHzから100 MHzへ帯域アップグレード	¥41,920
D1202BW2A	70 MHzから200 MHzへ帯域アップグレード	¥83,684
D1202BW3A	100 MHzから200 MHzへ帯域アップグレード	¥41,920

帯域アップグレード DSOX1204A/G 専用*

型番	品名	希望小売価格
D1200BW1A	70 MHzから100 MHzへ帯域アップグレード	¥61,565
D1200BW2A	70 MHzから200 MHzへ帯域アップグレード	¥122,975
D1200BW3A	100 MHzから200 MHzへ帯域アップグレード	¥61,565

* 納品後、お客様によるアップグレード作業が必要です。

新・定番オシロスコープ

InfiniiVision 2000 X-シリーズ

www.keysight.com/find/2000X-Series

エントリーモデルながらアナログ&デジタルミックス信号解析に対応

ー アナログ&デジタルのミックス信号 解析が可能
8デジタル・チャンネルに対応 (MSOモデル)

ー 1台5役の豊富な機能(*オプション機能)

- ①オシロスコープ
- ②ロジック・アナライザ*
- ③ファンクション/任意波形発生器*
- ④シリアル・プロトコル・トリガ/デコード*
- ⑤デジタル電圧計

ー 測定ニーズの変化に対応
帯域幅&機能アップグレードが可能

プローブも本体に
収納可能

波形更新速度：20万波形/秒

外形：380.6 (W)×204.4 (H)×141.5 (D) mm 重さ：3.85kg 消費電力：100W

拡張可能なインターフェース

型番	品名
DSOXLAN	LAN+VGA インタフェース
DSOXGPIB	GPIB インタフェース

内蔵8chロジック・アナライザ
(MSOXモデル標準)

DSOXモデルへの機能追加可能 (DSOX2MSO)

ファンクション/任意波形発生器
(DSOX2WAVEGE)

20MHzをカバーし、変調波信号にも対応

シリアル・プロトコル・トリガ/デコード
(D2000AUTB/GENB アプリバンドル・ソフト)

I2C、CAN、LINなどに対応

オーダー情報

本体

型番	周波数帯域	Ch数	最大 サンプル速度	最大 メモリ長	希望 小売価格		
DSOX2002A	70 MHz	2	2 GSa/s (2 ch時)	1 Mpts	¥297,869		
DSOX2004A		4			¥453,904		
DSOX2012A	100 MHz	2			1 GSa/s (4 ch時)	¥372,771	
DSOX2014A		4				¥535,782	
DSOX2022A	200 MHz	2			1 GSa/s (デジタルch)	¥524,314	
DSOX2024A		4				¥646,596	
MSOX2002A	70 MHz	2+8				1 GSa/s (デジタルch)	¥467,545
MSOX2004A		4+8					¥624,046
MSOX2012A	100 MHz	2+8	¥542,199				
MSOX2014A		4+8	¥707,056				
MSOX2022A	200 MHz	2+8	¥695,391				
MSOX2024A		4+8	¥817,091				

付属品：電源コード、ユーザーズ・ガイド、日本語フロント・パネル、
プローブ×チャンネル数
(70/100MHz：N2841A、200MHz：N2842A)

オプション

型番	品名	希望小売価格
DSOX2MSO	内蔵8チャンネルMSO機能	¥163,497
DSOX2WAVEGEN	ファンクション/任意波形発生器	¥106,645
DSOXLAN	LAN&VGA インタフェース・モジュール	¥54,696
DSOXGPIB	GPIB インタフェース・モジュール	¥119,179
N6456A	ラックマウント・キット	¥72,533
N6457A	フロント・パネル・カバー& ソフトキャリングケース	¥31,167
N2747A	フロント・パネル・カバー	¥10,521
N6458A-ABJ	日本語ユーザガイド	¥10,389
DSOX2000-A6J	試験成績書	¥21,940
DSOX2PLUS	2018年2月以前の2000X機能拡張オプション	¥48,926

アプリ・バンドル・ソフトウェア P22-23を参照ください。

帯域アップグレード

型番	品名	希望小売価格
DSOX2BW12	70 MHzから100 MHzへの アップグレード	(2ch用) ¥71,923
DSOX2BW14		(4ch用) ¥79,745
DSOX2BW22	100 MHzから200 MHzへの アップグレード	(2ch用) ¥146,900
DSOX2BW24		(4ch用) ¥105,691

使える機能満載 コンパクトタッチ

InfiniiVision 3000G X-シリーズ

www.keysight.com/find/3000G

最高のコストパフォーマンス 3000T Xから僅かな価格差で“使える”機能を標準搭載しました!

- 使える機能を標準搭載
ファンクションジェネレータ/シリアル・プロトコル解析/
周波数応答解析/マスク試験
USB/LAN&VGAコネクティブィ・モジュール
- 不具合波形を見逃さない
波形更新速度 100万波形/秒
- 簡単にトリガ/ゾーン・トリガ機能
- 長時間にわたり不具合波形を捕捉可能に
セグメント・メモリ搭載
- 測定ニーズの変化に対応
帯域幅 & 機能アップグレードに対応

波形更新速度：100万波形/秒

ゾーン・タッチ対応

外寸：381 (W) × 204 (H) × 142 (D) mm 重さ：4.0kg 消費電力：100W

ここが違う!! InfiniiVision 3000X/TX vs 3000G X

	3000X	3000T X	3000G X
帯域幅	100 / 200 / 350 / 500 MHz / 1 GHz		
最大サンプリング速度	4Gまたは5G Sa/s	5G Sa/s	
チャンネル数	2あるいは4+16デジタル		
標準メモリ長	2 Mpts	4 Mpts	
波形更新速度	>100万波形/秒		
ゾーン・タッチ・トリガ	無	有	
ディスプレイ	8.5インチ	8.5インチ、 静電式タッチパネル	
波形&測定ヒストグラム	無	標準	
内蔵ファンクション・ジェネレータ	オプション	標準	
I2C、SPI、URAT、I2S、 USB PDトリガ&デコード	オプション	標準	
マスク/リミット試験	オプション	標準	
測定リミット試験	オプション	標準	
周波数応答解析(ボード線図)	オプション	標準	
拡張HDTVビデオ解析	オプション	標準	
LAN&VGAコネクティブィ・モジュール	オプション	標準	
PathWave BenchVueソフトウェア	標準添付		

ゾーン・タッチ・トリガ機能

波形を囲んで選ぶだけで、トリガがかけられます。面倒な設定は不要

ハードウェアによる高速データ処理

各種シリアル通信をサポートし、
シリアル・デコード/トリガ機能対応

セグメントメモリとプロトコル解析機能の
組み合わせにより、長時間にわたる解析が可能

周波数応答解析(ボード線図プロット)

バンドパスフィルターの周波数応答解析プロット
(利得と位相のボード線図)

波形/測定ヒストグラム表示に

波形の水平方向または垂直方向に長方形の「スライス」を描き、
タイミングジッタや垂直軸ノイズの統計ヒストグラムを、統計結果と一緒に
表示することができます

マルチドメインオシロ (MDO) 機能

Gated FFT
領域

ピーク検出

アナログ信号、ロジック信号の時間領域と周波数領域の相関解析機能

オーダー情報

本体

型番	周波数帯域	Ch数	最大サンプル速度	最大メモリ長	希望小売価格		
DSOX3012G	100 MHz	2	5 GSa/s (2 ch時)	4 Mpts (2ch時)	¥864,234		
DSOX3014G		4			¥1,014,379		
DSOX3022G	200 MHz	2			2.5 GSa/s (4 ch時)	¥1,014,379	
DSOX3024G		4				¥1,121,884	
DSOX3032G	350 MHz	2				2 Mpts (4 ch時)	¥1,680,118
DSOX3034G		4					¥2,020,195
DSOX3052G	500 MHz	2				1.25GSa/s (デジタルch)	¥2,127,734
DSOX3054G		4					¥2,703,345
DSOX3102G	1 GHz	2	2 Mpts (4 ch時)	¥2,539,303			
DSOX3104G		4		¥3,303,442			
MSOX3012G	100 MHz	2+16	1.25GSa/s (デジタルch)	¥1,200,475			
MSOX3014G		4+16		¥1,350,464			
MSOX3022G	200 MHz	2+16		2 Mpts (4 ch時)		¥1,350,464	
MSOX3024G		4+16				¥1,444,598	
MSOX3032G	350 MHz	2+16		2 Mpts (4 ch時)		¥2,028,698	
MSOX3034G		4+16				¥2,355,903	
MSOX3052G	500 MHz	2+16		1.25GSa/s (デジタルch)		¥2,461,025	
MSOX3054G		4+16				¥3,039,537	
MSOX3102G	1 GHz	2+16		2 Mpts (4 ch時)	¥2,875,934		
MSOX3104G		4+16			¥3,638,433		

付属品：電源コード、ユーザズ・ガイド、日本語操作パネル、
IOライブラリCD-ROM、500 MHzプローブ (N2843A) ×チャンネル数

オプション

型番	品名	希望小売価格
DSOXG3MSO	内蔵16チャンネルMSO機能	¥316,074
DSOXGPIB	GPIBインタフェース・モジュール	¥119,179
N6456A	ラックマウント・キット	¥72,533
N6457A	フロント・パネル・カバー&ソフトキャリングケース	¥31,167
N2747A	フロント・パネル・カバー	¥10,521
N2121A-ABJ	日本語ユーザガイド	¥10,521
DSOX3000-A6J	試験成績書	¥42,505

帯域アップグレード

型番	品名	希望小売価格
DSOXT3B1T22	100MHzから200MHzへのアップグレード (2ch用)	¥136,040
DSOXT3B1T24	ライセンス・アップグレード (4ch用)	¥97,823
DSOXT3B1T32U	100MHzから350MHzへのアップグレード (2ch用)	¥805,594
DSOXT3B1T34U	改造作業、校正費用を含む (4ch用)	¥978,385
DSOXT3B1T52U	100MHzから500MHzへのアップグレード (2ch用)	¥1,225,669
DSOXT3B1T54U	改造作業、校正費用を含む (4ch用)	¥1,636,529
DSOXT3B1T102U	100MHzから1GHzへのアップグレード (2ch用)	¥1,622,899
DSOXT3B1T104U	改造作業、校正費用を含む (4ch用)	¥2,245,811
DSOXT3B2T32U	200MHzから350MHzへのアップグレード (2ch用)	¥660,448
DSOXT3B2T34U	改造作業、校正費用を含む (4ch用)	¥873,751
DSOXT3B2T52U	200MHzから500MHzへのアップグレード (2ch用)	¥1,080,332
DSOXT3B2T54U	改造作業、校正費用を含む (4ch用)	¥1,532,087
DSOXT3B2T102U	200MHzから1GHzへのアップグレード (2ch用)	¥1,477,562
DSOXT3B2T104U	改造作業、校正費用を含む (4ch用)	¥2,141,533
DSOXT3B3T52	350MHzから500MHzへのアップグレード (2ch用)	¥393,043
DSOXT3B3T54	ライセンス・アップグレード (4ch用)	¥616,212
DSOXT3B3T102U	350MHzから1GHzへのアップグレード (2ch用)	¥817,113
DSOXT3B3T104U	改造作業、校正費用を含む (4ch用)	¥1,270,979
DSOXT3B5T102U	500MHzから1GHzへのアップグレード (2ch用)	¥396,774
DSOXT3B5T104U	改造作業、校正費用を含む (4ch用)	¥612,835

アプリ・バンドル・ソフトウェア P22-23を参照ください。

InfiniiVision 3000 X-シリーズ、定番モデル

波形更新速度：100万波形/秒

オーダー情報

本体

型番	周波数帯域	Ch数	最大サンプル速度	最大メモリ長	希望小売価格		
DSOX3012T	100 MHz	2	5 GSa/s (2 ch時)	4 Mpts (2ch時)	¥824,155		
DSOX3014T		4			¥981,789		
DSOX3022T	200 MHz	2			2.5 GSa/s (4 ch時)	¥981,789	
DSOX3024T		4				¥1,094,738	
DSOX3032T	350 MHz	2				2 Mpts (4 ch時)	¥1,697,624
DSOX3034T		4					¥2,038,860
DSOX3052T	500 MHz	2				1.25GSa/s (デジタルch)	¥2,149,527
DSOX3054T		4					¥2,756,568
DSOX3102T	1 GHz	2	2 Mpts (4 ch時)	¥2,584,380			
DSOX3104T		4		¥3,388,270			
MSOX3012T	100 MHz	2+16	1.25GSa/s (デジタルch)	2 Mpts (4 ch時)		¥1,177,861	
MSOX3014T		4+16				¥1,335,339	
MSOX3022T	200 MHz	2+16				2 Mpts (4 ch時)	¥1,335,339
MSOX3024T		4+16					¥1,448,599
MSOX3032T	350 MHz	2+16				2 Mpts (4 ch時)	¥2,048,264
MSOX3034T		4+16					¥2,392,044
MSOX3052T	500 MHz	2+16				1.25GSa/s (デジタルch)	¥2,502,755
MSOX3054T		4+16					¥3,110,263
MSOX3102T	1 GHz	2+16			2 Mpts (4 ch時)	¥2,938,075	
MSOX3104T		4+16				¥3,774,808	

外形：381 (W) × 204 (H) × 142 (D) mm 重さ：4.0kg 消費電力：100W

オプション

型番	品名	希望小売価格
DSOXT3MSO	内蔵16チャンネルMSO機能	¥325,490
DSOX3WAVEGEN	ファンクション/任意波形発生器	¥151,642
DSOXLAN	LAN&VGAインタフェース・モジュール	¥54,696
DSOXGPIB	GPIBインタフェース・モジュール	¥119,179
N6456A	ラックマウント・キット	¥72,533
N6457A	フロント・パネル・カバー&ソフトキャリングケース	¥31,167
N2747A	フロント・パネル・カバー	¥10,521
N2121A-ABJ	日本語ユーザガイド	¥10,521
DSOX3000-A6J	試験成績書	¥42,505

アプリ・バンドル・ソフトウェア P22-23を参照ください。
帯域アップグレード：別途お打合せください

新・定番オシロスコープ タッチ・オシロスコープ

InfiniiVision 4000 X-シリーズ

www.keysight.com/find/4000X

12.1インチ大型静電式タッチパネルで操作性を向上

- USB2.0信号品質試験に対応
Low/Full Speed、Hi-Speed (1.5GHzモデル)
- 見やすい、12.1インチ大型静電式タッチパネル
- 電源解析向けに、お得なバンドル製品
- 100万波形/秒の波形更新速度
- 2チャンネル ファンクション/任意波形発生器

USB2.0信号品質試験に対応
(D4000USBB USBアプリ・バンドル・ソフト)

Low/Full Speedであれば
200MHzモデルから、Hi-Speed
でも1.5GHzモデルで測定可能。

100万回/秒の波形更新速度とあ
いまって、稀にしか発生しない不
具合を発見することや、ゾーン・
タッチ・トリガで、不具合波形
を簡単に捉えることが可能です。

テスト用具

E2646B (Low/Full用) ¥160,574

E2649-60001 (HiSpeed Device用) ..... お問い合わせください

E2649-60002 (HiSpeed Host用) ..... お問い合わせください

波形更新速度：100万波形/秒

25cm

ゾーン・タッチ対応

19cm

外寸：454 (W) × 275 (H) × 156 (D) mm 重さ：6.3kg 消費電力：最大120W

電源解析用 "Best" バンドル MSOX4154PWR

入力AC電源品質、電流高調波など
スイッチング電源 (SMPS) のテストを
幅広くサポート対応し、電源評価の
効率アップに貢献します。
更にCAN, I2Cなど様々な
シリアル解析 & デコードに対応。

スイッチング損失測定

MSOX4154A	4 + 16チャンネル、1.5 GHz ミックスド・シグナル・オシロスコープ
D4000BDLB	アプリケーション・アプリ・バンドル
DSOX4WAVEGEN2	2チャンネル ファンクション/任意波形発生器
N2790A	100 MHz 高電圧差動アクティブプローブ
N7026A	150 MHz 高感度電流プローブ
U1880A	スキュー補正フィクスタチャ

オーダー情報

本体

型番	周波数帯域	Ch数	最大サンプル 速度	最大メモリ長	希望 小売価格
DSOX4022A	200 MHz	2	5 GSa/s (2 ch時)	4 Mpts (2 ch時)	¥1,205,719
DSOX4024A		4			¥1,351,484
DSOX4032A	350 MHz	2			¥2,071,080
DSOX4034A		4			¥2,500,391
DSOX4052A	500 MHz	2		¥2,536,242	
DSOX4054A		4		¥3,239,727	
DSOX4104A	1 GHz	4		¥4,017,635	
DSOX4154A	1.5 GHz	4		¥4,446,712	
MSOX4022A	200 MHz	2+16	2.5 GSa/s (4 ch時)	2 Mpts (4 ch時)	¥1,838,314
MSOX4024A		4+16			¥1,979,910
MSOX4032A	350 MHz	2+16	1.25 GSa/s (デジタルch)		¥2,707,752
MSOX4034A		4+16			¥3,133,356
MSOX4052A	500 MHz	2+16			¥3,169,098
MSOX4054A		4+16			¥3,872,649
MSOX4104A	1 GHz	4+16			¥4,283,957
MSOX4154A	1.5 GHz	4+16			¥5,093,644

付属品：電源コード、ユーザーズ・ガイド、
日本語操作パネル、フロントパネルカバー、
IOライブラリCD-ROM、700 MHzプローブ (N2894A) ×チャンネル数

オプション

型番	品名	希望小売価格
DSOXPERFMISO	内蔵16チャンネルMSO機能	¥627,041
DSOX4WAVEGEN2	2チャンネル ファンクション/任意波形発生器	¥195,307
N2763A	ラックマウント・キット	¥113,405
N2733B	ソフトキャリングケース	¥40,763
N6455A-ABJ	日本語ユーザガイド	¥9,398
DSOX4000-A6J	試験成績書	¥60,258

アプリ・バンドル・ソフトウェア P22-23を参照ください。

帯域アップグレード

型番	品名	希望小売価格
DSOX4B2T32U	200 MHzから350 MHzへの アップグレード*2	(2ch用) ¥805,453
DSOX4B2T34U	200 MHzから350 MHzへの アップグレード*2	(4ch用) ¥1,070,532
DSOX4B2T52U	200 MHzから500 MHzへの アップグレード*2	(2ch用) ¥1,228,721
DSOX4B2T54U	200 MHzから500 MHzへの アップグレード*2	(4ch用) ¥1,751,777
DSOX4B2T104U	200 MHzから1 GHzへのアップグレード*2	(4ch用) ¥2,468,394
DSOX4B2T154U	200 MHzから1.5 GHzへのアップグレード*2	(4ch用) ¥2,862,438
DSOX4B3T52U	350 MHzから500 MHzへの アップグレード*2	(2ch用) ¥385,364
DSOX4B3T54U	350 MHzから500 MHzへの アップグレード*2	(4ch用) ¥620,105
DSOX4B3T104U	350 MHzから1 GHzへのアップグレード*2	(4ch用) ¥1,401,895
DSOX4B3T154U	350 MHzから1.5 GHzへのアップグレード*2	(4ch用) ¥1,793,672
DSOX4B5T104U	500 MHzから1 GHzへのアップグレード*2	(4ch用) ¥720,624
DSOX4B5T154U	500 MHzから1.5 GHzへのアップグレード*2	(4ch用) ¥1,115,347
DSOX4B1T154U	1 GHzから1.5 GHzへのアップグレード*2	(4ch用) ¥395,059
R-51U-501	*2は別途、引取改造作業費が必要	お問い合わせください

新・定番オシロスコープ 6GHz オシロスコープ

InfiniiVision 6000 X-シリーズ

www.keysight.com/find/6000X-Series

低価格 6GHzをカバーする広帯域オシロスコープ ジッタ解析・アイパターン解析にも対応

波形更新速度：45万波形/秒

ゾーン・タッチ対応

- 1GHzから6GHzモデルへのアップグレードに対応
- 2チャンネル ファンクション/任意波形発生器
- 高速信号ジッタ解析向け お得なバンドル・オプション
- カラー・グラデーション機能
- 多言語ボイス・コントロール機能

カラーグラデーション機能

頻度情報を色別でわかりやすく表示
FFT画面にも対応し、リアルタイムスペアナ
のように頻度情報をもとに解析可能

外寸：425 (W) × 288 (H) × 148 (D) mm
重さ：6.8kg 消費電力：最大200W

高速信号ジッタ解析 バンドル DSOX6004/MSOX6004JIT

この高速信号ジッタ解析アプリケーション
バンドルは、USB2.0 Low/Full/hi-Speed
をはじめとする高速シリアルバスのジッタ
解析に必要なアプリケーションソフトを含み
全てのツールがバンドルされています。

DSOX6004JIT
ジッタ・ヒストグラム表示

MSOX6004JIT
ジッタ・ヒストグラムと
アイダイアグラム表示

高速信号ジッタ解析 "Better" バンドル：DSOX6004JIT

DSOX6004A	4チャンネル、 1GHzオシロスコープ
D6000BDLB	アプリケーション・ アプリ・バンドル
DSOX6WAVEGEN2	2チャンネル ファンクション/任意波形発生器
N2750A	1.5GHz差動アクティブ プローブ

高速信号ジッタ解析 "Best" バンドル：MSOX6004JIT

MSOX6004A	4+16チャンネル、1GHzミックスド・ シグナル・オシロスコープ
DSOX6004A-02G	2.5GHz帯域幅オプション
D6000BDLB	アプリケーション・ アプリ・バンドル
DSOX6WAVEGEN2	2チャンネル ファンクション/任意波形発生器
N2751A	3.5GHz差動アクティブ プローブ

オーダー情報

本体

型番	周波数帯域	Ch数	最大 サンプル速度	最大 メモリ長	希望 小売価格		
DSOX6002A	1GHz	2	20 GSa/s (2ch時)	4 Mpts (>2 GSa/s時)	¥3,342,532		
DSOX6004A		4			¥4,149,316		
DSOX6002A-02G付	2.5GHz	2			¥4,023,827		
DSOX6004A-02G付		4			¥5,025,410		
DSOX6002A-04G付	4GHz	2			¥5,101,200		
DSOX6004A-04G付		4			¥6,551,218		
DSOX6002A-06G付	6GHz	2			¥6,269,158		
DSOX6004A-06G付		4			¥8,244,898		
MSOX6002A	1GHz	2+16			1 GSa/s (デジタルch)	1 Mpts (>2 GSa/s時)	¥4,158,448
MSOX6004A		4+16					¥4,924,109
DSOX6002A-02G付	2.5GHz	2+16	¥4,839,743				
DSOX6004A-02G付		4+16	¥5,800,203				
DSOX6002A-04G付	4GHz	2+16	¥5,917,116				
DSOX6004A-04G付		4+16	¥7,326,011				
DSOX6002A-06G付	6GHz	2+16	¥7,085,074				
DSOX6004A-06G付		4+16	¥9,019,691				

付属品：校正証明書(データなし)、N2894A 700MHzパッシブプローブ
(2本 or 4本)、和文フロントパネル、電源コード、
フロントパネルカバー、各種ユーザズガイド

オプション

型番	品名	希望小売価格
DSOX6MSO	内蔵16チャンネルMSO機能	¥725,531
DSOX6WAVEGEN2	2チャンネルファンクション/任意波形発生器	¥241,670
N2112A-ABJ	日本語ユーザガイド	¥10,026
DSOX6000-A6J	試験成績書	¥78,980

アプリ・バンドル・ソフトウェア P22-23を参照ください。

帯域アップグレード

型番	品名	希望小売価格
DSOX6B10T252BW	1GHzから2.5GHzへのアップグレード (2ch用)	¥681,295
DSOX6B10T402BW	1GHzから4GHzへのアップグレード (2ch用)	¥1,758,502
DSOX6B10T602BW	1GHzから6GHzへのアップグレード (2ch用)	¥2,926,626
DSOX6B10T254BW	1GHzから2.5GHzへのアップグレード (4ch用)	¥876,094
DSOX6B10T404BW	1GHzから4GHzへのアップグレード (4ch用)	¥2,401,902
DSOX6B10T604BW	1GHzから6GHzへのアップグレード (4ch用)	¥4,095,582

InfiniiVisionシリーズ オシロスコープ用 アプリ・バンドル ソフトウェア

InfiniiVisionシリーズ		2000X	3000T X	3000G X	4000X	6000X
		型番	D2000AUTB	D3000AUTB	D3000AUTB	D4000AUTB
車載 アプリ・バンドル 	シリアルトリガ & デコード機能	CAN	✓	✓	✓	✓
		CAN FD		✓	✓	✓
		LIN	✓	✓	✓	✓
		FlexRay		✓	✓	✓
		SENT		✓	✓	✓
		ユーザ定義マンチェスター		✓	✓	✓
		ユーザ定義NRZ		✓	✓	✓
拡張解析機能	その他 拡張解析機能	CXPI		✓	✓	✓
		マスク試験	✓	✓	標準	✓
		測定リミット試験	✓	✓	標準	✓
		周波数応答試験(ボード線図)		✓	標準	✓
		拡張演算機能	標準	標準	標準	標準
		希望小売価格	¥93,529	¥284,351	¥284,351	¥366,073

InfiniiVisionシリーズ		2000X	3000T X	3000G X	4000X	6000X
		型番	—	D3000AERB	D3000AERB	D4000AERB
宇宙・防衛 アプリ・バンドル 	シリアルトリガ & デコード機能	MIL-STD-1533	—	✓	✓	✓
		ARINC 429	—	✓	✓	✓
	その他 拡張解析機能	マスク試験	—	✓	標準	✓
		測定リミット試験	—	✓	標準	✓
		周波数応答試験(ボード線図)	—	✓	標準	✓
		拡張HDTVビデオ試験	—	✓	標準	✓
		拡張演算機能	—	標準	標準	標準
希望小売価格	—	¥284,351	¥284,351	¥366,073	¥539,185	

InfiniiVisionシリーズ		2000X	3000T X	3000G X	4000X	6000X	
		型番	D2000GENB	D3000GENB	—	D4000GENB	D6000GENB
組み 込み アプリ・バンドル 	シリアルトリガ & デコード機能	I2C	✓	✓	標準	✓	
		SPI	✓	✓	標準	✓	
		UART (RS-232/485)	✓	✓	標準	✓	
		I2S (オーディオ)		✓	標準	✓	
		USB PD (Power Delivery)		✓	標準	✓	
	拡張解析機能	その他 拡張解析機能	マスク試験	✓	✓	標準	✓
			測定リミット試験		✓	標準	✓
			周波数応答試験(ボード線図)		✓	標準	✓
			拡張HDTVビデオ試験		✓	標準	✓
			拡張演算機能	標準	標準	標準	標準
希望小売価格	¥93,529	¥284,351	—	¥366,073	¥539,185		

InfiniiVisionシリーズ		2000X	3000T X	3000G X	4000X	6000X		
		型番	—	D3000PWRB	D3000PWRB	D4000PWRB	D6000PWRB	
電源解析 アプリ・バンドル 	入力解析	有効電力	—	✓	✓	✓		
		皮相電力	—	✓	✓	✓		
		無効電力	—	✓	✓	✓		
		力率	—	✓	✓	✓		
		クレスト・ファクタ (V&I)	—	✓	✓	✓		
		位相確度	—	✓	✓	✓		
		電流高調波	—	✓	✓	✓		
		突入電流	—	✓	✓	✓		
		スイッチング・ デバイス解析	その他 拡張解析機能	スイッチング損失	—	✓	✓	✓
				Ros (オン)	—	✓	✓	✓
	Vce (SAT)			—	✓	✓	✓	
	スキュー・レート (V&I)			—	✓	✓	✓	
	出力解析	その他 拡張解析機能	変調解析	—	✓	✓	✓	
			自動プローブ・スキュー補正	—	✓	✓	✓	
			出力リップル	—	✓	✓	✓	
			ターンオン/オフ時間	—	✓	✓	✓	
	周波数応答解析	その他 拡張解析機能	効率	—	✓	✓	✓	
			トランジェント応答	—	✓	✓	✓	
			PSRR	—	✓	✓	✓	
			コントロール・ループ応答	—	✓	✓	✓	
	その他 拡張解析機能	その他 拡張解析機能	周波数応答試験(ボード線図)	—	✓	標準	✓	
			USB PD (Power Delivery) トリガ&デコード	—	✓	標準	✓	
			マスク試験	—	✓	標準	✓	
測定リミット試験			—	✓	標準	✓		
希望小売価格	—	¥284,351	¥284,351	¥366,073	¥539,185			

USB アプリ・バンドル	InfiniiVision シリーズ		2000X	3000T X	3000G X	4000X	6000X
	型番		—	D3000USBB	D3000USBB	D4000USBB	D6000USBB
シリアルトリガ & デコード機能	USB2.0 (Low&Full)		—	✓	✓	✓	✓
	USB2.0 (Hi-Speed)		—	✓	✓	✓	✓
	USB PD (Power Delivery)		—	✓	標準	✓	✓
その他 拡張解析機能	USB2.0 信号品質試験		—	—	—	✓	✓
	ジッタ解析		—	—	—	—	✓
	マスク試験		—	✓	標準	✓	✓
	測定リミット試験		—	✓	標準	✓	✓
	周波数応答試験 (ボード線図)		—	✓	標準	✓	✓
希望小売価格			—	¥284,351	¥284,351	¥366,073	¥539,185

アプリケーション アプリ・バンドル	InfiniiVision シリーズ		2000X	3000T X	3000G X	4000X	6000X
	型番		D2000BDLB	D3000BDLB	D3000BDLB	D4000BDLB	D6000BDLB
組込み アプリ・バンドル	I2C		✓	✓	標準	✓	✓
	SPI		✓	✓	標準	✓	✓
	UART (RS-232/485)		✓	✓	標準	✓	✓
	I2S (オーディオ)		—	✓	標準	✓	✓
車載 アプリ・バンドル	CAN		✓	✓	✓	✓	✓
	CAN FD		—	✓	✓	✓	✓
	LIN		✓	✓	✓	✓	✓
	FlexRay		—	✓	✓	✓	✓
	SENT		—	✓	✓	✓	✓
	ユーザ定義マンチェスター		—	✓	✓	✓	✓
	ユーザ定義 NRZ		—	✓	✓	✓	✓
宇宙防衛 アプリ・バンドル	MIL-STD-1533		—	✓	✓	✓	✓
	ARINC 429		—	✓	✓	✓	✓
	USB2.0 (Low&Full)		—	✓	✓	✓	✓
USB アプリ・バンドル	USB2.0 (Hi-Speed)		—	✓	✓	✓	✓
	USB PD (Power Delivery)		—	✓	標準	✓	✓
	USB2.0 信号品質試験		—	—	—	✓	✓
	ジッタ解析		—	—	—	—	✓
電源解析 アプリ・バンドル 他	電源解析		—	✓	✓	✓	✓
	マスク試験		—	✓	標準	✓	✓
	周波数応答		—	✓	標準	✓	✓
	拡張解析機能		—	標準	標準	標準	標準
	拡張 HDTV ビデオ		—	✓	標準	✓	✓
希望小売価格			¥140,209	¥492,970	¥492,970	¥640,585	¥844,845

InfiniiVision オシロスコープ "Better&Best" バンドル (価格はお問い合わせください) 25% セーブ

車載、電源、高速信号ジッタ解析に必要な InfiniiVision シリーズ オシロスコープ (本体) 及びプローブ、ハードウェア / ソフトウェア オプションをバンドルにし、単体での購入と比べてお得な価格で提供している製品バンドル製品です。

<https://www.keysight.com/jp/ja/cmp/promotions/infiniivision-application-bundles.html>

DSOX3054GAUT 車載用 "Better" バンドル	
DSOX3054G	4チャンネル、500 MHz オシロスコープ (ファンクション / 任意波形発生器付き)
D3000AUTB	車載シリアルバス用ソフトウェアオプション
DP0010A	250 MHz 42V 作動アクティブプローブ
DP0021A-009	DP001xA プローブ用車載アクセサリキット

MSOX4154AAUT 車載用 "Better" バンドル	
MSOX4154A	4+16チャンネル、1.5 GHz ミックスド・シグナル・オシロスコープ
D4000BDLB	アプリケーション・バンドル・オプション
DSOX4WAVEGEN2	2チャンネル ファンクション / 任意波形発生器オプション
DP0010A	250 MHz 42V 差動アクティブプローブ
DP0021A-009	DP001xA プローブ用車載アクセサリキット

DSOX3054GPWR 電源解析用 "Better" バンドル	
DSOX3054G	4チャンネル、500 MHz オシロスコープ (ファンクション / 任意波形発生機能付)
D3000PWRB	電源解析ソフトウェアオプション
N2790A	100 MHz 高電圧差動アクティブプローブ
1147B	50 MHz 電流プローブ
U1880A	スキュー補正フィクスチャ

MSOX4154PWR 電源解析用 "Best" バンドル	
MSOX4154A	4+16チャンネル、1.5 GHz ミックスド・シグナル・オシロスコープ
D4000BDLB	アプリケーション・バンドル・オプション
DSOX4WAVEGEN2	2チャンネル ファンクション / 任意波形発生器オプション
N2790A	100 MHz 高電圧差動アクティブプローブ
N7026A	150 MHz 高感度電流プローブ
U1880A	スキュー補正フィクスチャ

DSOX6004JIT 高速信号ジッタ解析用 "Better" バンドル	
DSOX6004A	4チャンネル、1 GHz オシロスコープ
D6000BDLB	アプリケーション・バンドル・オプション
DSOX6WAVEGEN2	2チャンネル ファンクション / 任意波形発生器オプション
N2750A	1.5 GHz 差動アクティブプローブ

MSOX6004JIT 高速信号ジッタ解析用 "Best" バンドル	
MSOX6004A	4+16チャンネル、1 GHz ミックスド・シグナル・オシロスコープ
DSOX6004A-02G	2.5 GHz 帯域幅オプション
D6000BDLB	アプリケーション・バンドル・オプション
DSOX6WAVEGEN2	2チャンネル ファンクション / 任意波形発生器オプション
N2751A	3.5 GHz 差動アクティブプローブ

Windows版 10ビット オシロスコープ

Infiniium EXRシリーズ

“革新”を詰め込んだ快速オシロスコープ
詳細設定や特殊モードへの切替など一切なしで、
常に最高のパフォーマンスを提供。

- 500M～6GHz 10ビット：
有効ビット 8ビット以上、優れたシグナル・インテグリティ
- 4/8チャンネル：チャンネル数アップグレード対応（業界初）
- フォルト・ハンター機能：不具合波形を自動検出
- 豊富なアプリケーションソフト：
コンプライアンス試験/プロトコル解析/信号解析ソフトなど

圧倒的な速さと精度

110GHz Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ搭載ASICを採用。

- 波形更新速度は200倍
- アイパターン作成速度は50倍
- ノイズレベルは20%減
（※弊社Sシリーズ比）

Sシリーズと比べアイパターン表示速度は50倍アップ
同時で、Sシリーズの0.12MUIに対して、EXRシリーズは5.7MUIをキャプチャ

不具合波形をワンクリックで自動検出

標準搭載のフォルト・ハンター機能で不具合波形を自動検出でき、
デバッグ効率が飛躍的に向上します。

主な仕様

機能	仕様
アナログ・チャンネル	4あるいは8、アップグレード可能
帯域幅	500 M/1 G/2 G/2.5 G/4 G/6 GHz アップグレード可能
サンプリングレート	16 GSa/s
メモリ長	100 Mpts、最大 400 Mpts あるいは 1.6 Gpts フレキシブル・メモリ
分解能	10ビット、16ビット（高分解能モード）
ENOB	>9ビット
デジタル・ロジックチャンネル	16チャンネル専用チャンネル、アップグレード可能
波形更新速度	>20万 波形/秒
アイ・パターン・スピード	>75万 UI/秒
ディスプレイ	15.6インチ タッチ、フルHD、 デュアル・スクリーン対応

厳密なパワーアップ・シーケンス検証/
8チャンネル同時マスク

PMIC（電源管理集積回路）で求められる厳密な電源投入タイミング制御の検証が可能です。8チャンネル同時マスク試験機能で、どの電源のタイミングが何回エラーを起こしているのかを瞬時に確認できます。

PMICパワーアップ・シーケンス
マスク試験

将来の備え万全！全機能アップグレード可能

業界初のアナログ・チャンネル数のアップグレード（4から8チャンネル）に対応しています。* さらに、帯域幅やメモリ長などの内蔵機能はライセンスキーで、簡単にアップグレードが可能。

*チャンネル数アップグレードのみ取り切り作業が必要です

後付けアップグレード

機能	オプション
アナログ帯域アップグレード、6 GHzまで	EXR2BW-XXX
チャンネル・アップグレード、4から8チャンネル	EXR28CH-XXX (サービスセンタ改造が必要)
メモリアップグレード（200 M、400 M あるいは 1.6 Gpts/ch）フレキシブル・メモリ	EXR2MEM-XXX
16 ch デジタル・チャンネル	EXR2MSO
50 MHz 波形発生器	EXR2WAV

オーダー情報

型番	帯域幅	ch数	最大 サンプリング速度	最大 メモリ	希望小売価格
EXR054A	500 MHz	4	16 GSa/s	100 Mpts (標準) 最大メモリ 400 Mpts あるいは 1.6 Gpts	¥4,018,517
EXR104A	1 GHz				¥5,028,731
EXR204A	2 GHz				¥6,170,573
EXR254A	2.5 GHz				¥6,587,937
EXR404A	4 GHz				¥8,455,209
EXR604A	6 GHz				¥11,752,733
EXR058A	500 MHz	8			¥6,543,954
EXR108A	1 GHz				¥8,278,741
EXR208A	2 GHz				¥10,101,443
EXR258A	2.5 GHz				¥11,594,637
EXR408A	4 GHz				¥14,035,727
EXR608A	6 GHz				¥18,804,504

付属品：N2873A 500MHz パッシブ・プローブ（4 or 8本）、50Ω校正用ケーブル、アクセサリ入れ、フロントカバー、キーボード、マウス、校正証明書、電源コード

電子負荷 / オシロスコープ / スマートベンチ / マルチメータ / 半導体計測器 / データ収集システム (DAQ) / フังก์ション任意波形発生器 / 周波数カウンタ / RF&マイクロ波測定器 / ネットワークアナライザ / コンバクト測定器 / 電子校正モジュール / シグナルアナライザ / RF信号発生器 / LCRメータ / パワーメータ / 高周波テストアクセサリ / 計測インタフェース / ハンドヘルド測定器

豊富なアプリケーション・ソフトウェアでEXRオシロスコープの解析能力を最大限に活用

コンプライアンス試験ソフトウェア*¹ 代表的な通信デバイスのコンプライアンス試験に準拠した試験を自動で行います。使いやすいセットアップウィザード、マージン解析を含む包括的なレポートを提供します。

品名	推奨EXR帯域幅	型番	希望小売価格* ²
USB 2.0トランスミッタ	2 GHz	D9010USBC	¥1,673,766
10 M/100 M/1 GBASE-T & Energy Efficient Ethernet	1 GHz	D9010ETHC	¥1,706,269
10 G, MG Base-T, N-Base-T	4 GHz	D9010EBZC	¥2,762,492
1000 BASE-T1	2.5 GHz	AE6910T	お問い合わせください
100 BASE-T1	1 GHz		
10 BASE-T1	500 MHz		
MIPI C-PHY コンプライアンス試験ソフトウェア	6 GHz	D9010CPHC	¥1,756,949
MIPI D-PHY コンプライアンス試験ソフトウェア		D9020DPHC	¥895,370
DDR3 & LPDDR3 コンプライアンス試験ソフトウェア		D9030DDRC	¥895,370

例：イーサネットのコンプライアンス試験

アプリケーション・バンドル・ソフトウェア*¹ – 測定アプリケーション毎に必要なソフトウェア・オプションをバンドル
 – プロジェクト期間に合わせて6~36か月のライセンス選択が可能
 – 最大40%のコストセーブ (同じライセンスの個別合計金額と比較)

最大40%セーブ

4本のソフトがバンドル

品名	ソフトウェア・バンドル数	型番	希望小売価格
エッセンシャル・バンドル	4	D9110ESSB	お問い合わせください
オートモティブ・バンドル	12	D9110AUTB	
宇宙・防衛バンドル	8	D9110MILB	
ハイスピードシリアル・バンドル	17	D9110HSSB	
シグナル・インテグリティ・バンドル	10	D9110SINB	
電源バンドル	9	D9110POWB	
プレミアム・バンドル	23	D9110PREB	

例：D9110ESSB エッセンシャル・バンドル

1. 解析パッケージ D9110SCNA InfiniiScan 波形・イベント検索ソフトウェア ゾーンタッチ・トリガ (最大8個) で、案々トリガ	2. デコードパッケージ D9110LSSP 低速プロトコルデコード/トリガソフトウェア I ² C, SPI, RS232/UART, I ² S, JTAGなどのプロトコル・デコード/トリガに対応
3. オフラインパッケージ D9010BSEO Infiniium オフライン・ベーシックソフトウェア オフラインPC上でオシロでの測定結果の解析・共有が可能	4. オフラインパッケージ D9010LSPO Infiniium オフライン・低速プロトコルソフトウェア オフライン用のプロトコル解析機能

アプリ・バンドル・ソフトウェア詳細 ↓

<https://www.keysight.com/us/en/cmp/promotions/infiniium-application-software-bundles.html>

プロトコル解析ソフトウェア*¹ 各種シリアル通信のプロトコル・デコード/トリガ機能をサポートするソフトウェア・パッケージです。EXRシリーズのハードウェアによる高速処理で不具合を逃しません。

品名	型番	希望小売価格* ²
車載プロトコル・デコード/トリガソフトウェア (CAN, CAN-FD, CAN-XL, FlexRay, SENT)	D9010AUTP	¥583,151
コンプリート・Infiniium プロトコル・デコード/トリガバンドル	D9020BDLP	¥4,468,639
ベーシック・Infiniium プロトコル・デコード/トリガバンドル	D9011BDLP	¥1,389,109
10 G/100 GBASE-KR 64 b/66 b&リンク・トラッキングデコード/トリガソフトウェア	D9010EKRP	¥2,415,363
組込みプロトコル/トリガソフトウェア (USB2.eUSB2、10/100EETH、PCIe2/1..)	D9010EMBP	¥555,646
低速プロトコル/トリガソフトウェア (I ² C, SPI, RS232, I ² S, JTAG...)	D9010LSSP	¥620,378
MIPI CSI&DSI プロトコル/トリガソフトウェア (C-PHY, D-PHY)	D9010MCDP	¥607,078
ミリタリプロトコル/トリガソフトウェア (ARINC, MIL-STD1551, SpaceWire)	D9010MILP	¥555,646
低速MIPI プロトコル/トリガソフトウェア (RFFE, I3C, SPMI)	D9010MPLP	¥607,078
MIPI M-PHY プロトコル/トリガソフトウェア (DigRF, LLI, GSI-3, UniProUFS, SSIC)	D9010MPMP	¥743,708

品名	型番	希望小売価格* ²
アドバンスドPCIe プロトコル/トリガソフトウェア (PCIe5/4/3/2/1, SATA/SAS)	D9010PCIP	¥1,449,901
USB4, USB3.x, DP2.0 & eUSB2 プロトコル/トリガソフトウェア	D9010USBP	¥2,859,929
高速車載プロトコル・デコード/トリガソフトウェア (100BASE-T1, 1000BASE-T1)	D9020AUTP	¥1,097,992
FEC (K4) 400GE/800GE&リンク・トラッキングデコード/トリガソフトウェア	D9020FECF	¥2,519,798

(例) プロトコル解析機能

信号解析ソフトウェア*¹ 電源解析や物理層での様々な不具合解析を行えるアプリケーション・ソフトウェアです。

品名	型番	希望小売価格* ²
アドバンスド・シグナル・インテグリティ解析 (EQ, InfiniiSimAdv, Crosstalk)	D9010ASIA	¥1,016,199
EZJIT Complete - Jitter, Vertical and Phase Noise Analysis Software	D9010JITA	¥1,027,500

品名	型番	希望小売価格* ²
InfiniiScan 波形・イベント検索ソフトウェア	D9010OSCNA	¥555,643
パワー・インテグリティ解析ソフトウェア	D9010POWA	¥911,182
電源解析ソフトウェア	D9010PWRA	¥538,279
PAM-N 解析ソフトウェア	D9011PAMA	¥647,934

*1: Infiniium EXR/MXR/S シリーズに対応 (詳細は各データシート参照ください)
 *2: ノードロック永続ライセンス/KeysightCare (12か月) 付きの場合。

Infiniium S シリーズ

8GHz 広帯域 & 10ビット ADC を搭載
2.5GHz 以上の汎用向け高性能オシロスコープ

型番	周波数帯域	Ch 数	標準メモリア	希望小売価格
DSOS054A	500 MHz	4	200 Mpts (2 ch)	¥4,785,327
DSOS104A	1 GHz			¥6,001,506
DSOS204A	2 GHz		100 Mpts (4 ch)	¥7,355,872
DSOS254A	2.5 GHz			¥7,862,480
DSOS404A	4 GHz	6 GHz*	¥10,025,402	
DSOS604A	6 GHz*		¥14,076,330	
DSOS804A	8 GHz*		¥17,677,155	

* 6 GHz および 8 GHz 帯域幅は、2チャンネルモードでサポート。
 4つのチャンネルがオンの場合は、4 GHz 帯域幅に制限されます。

オシロスコープ用 プローブ ラインアップ

www.keysight.com/find/probes

プローブ対応表 (一部)							
スコープ シリーズ名称	InfiniVision シリーズ					Infiniium シリーズ	
	1000 X-シリーズ	2000 X-シリーズ	3000T X/G X-シリーズ	4000 X-シリーズ	6000 X-シリーズ	EXR シリーズ	S シリーズ
スコープ帯域幅	50 / 70 / 100 / 200 MHz	70 / 100 / 200 MHz	100 / 200 / 350 / 500 MHz / 1 GHz	200 / 350 / 500 MHz / 1 / 1.5 GHz	1 / 2.5 / 4 / 6 GHz	500 MHz / 1 / 2 / 2.5 GHz	500 MHz / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 GHz
プローブ・ インタフェース	BNC		AutoProbe Lite	AutoProbe		AutoProbe	
標準付属 パッシブプローブ	50 MHz モデル N2142A 70 / 100 / 200 MHz モデル N2140A	70 / 100 MHz モデル N2841A 150 MHz、10:1 200 MHz モデル N2842A 300 MHz、10:1	全モデル N2143A 500 MHz、 10:1	全モデル N2894A 700 MHz、10:1、10 MΩ		N2873A 500 MHz	

各種プローブ対応表 (抜粋)				InfiniVision シリーズ					Infiniium シリーズ	
プローブ・タイプ	型番	帯域幅	品名	1000 X- シリーズ	2000 X- シリーズ	3000T X/G X- シリーズ	4000 X- シリーズ	6000 X- シリーズ	EXR シリーズ	S シリーズ
パッシブプローブ	10070D	20 MHz	1:1、1 MΩ、70 pF		○	○	○	○	○	○
	N2870A	30 MHz	1:1、1 MΩ、39 pF、コンパクト・プローブ・チップ		○	○	○	○	○	○
パッシブプローブ	N2841A	150 MHz			○	○				
	N2842A	300 MHz	10:1、10 MΩ、12 pF		○	○				
	N2843A	500 MHz	10:1、10 MΩ、11 pF			○				
	N2871A	200 MHz				○				
	N2894A	700 MHz	10:1、10 MΩ、9.5 pF、2.5 mm プローブ・チップ				○	○	○	○
パッシブプローブ	N2140A	200 MHz		○						
	N2142A	75 MHz	10:1/1:1、減衰比切替式、10 / 1 MΩ、15 / 100 pF	○						
	N2889A	350 MHz / 10 MHz	10 / 1 MΩ、11 / 60 pF		○	○	○	○	○	○
耐熱 パッシブプローブ	N7007A	400 MHz	10:1、10 MΩ、15.5 pF、-40°C ~ +80°C	○	○	○	○	○	○	○
高電圧 パッシブプローブ	10076C	500 MHz	100:1、3.7 kV、66.7 MΩ	○	○	○	○	○	○	○
高インピーダンス・ パッシブプローブ	PP0001A	1 GHz	10 MΩ、4.0 pF、300 Vrms / 1500 Vpk			○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
	PP0002A	800 MHz	40 MΩ、2.0 pF、1200 Vrms / 3000 Vpk			○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
	PP0003A	1 GHz	10 MΩ、4.0 pF、30 Vrms / 42 Vpk MMCX コネクタ			○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
低インピーダンス・ パッシブプローブ	N2874A	1.5 GHz	10:1、500 Ω、2 pF			○	○	○	○	○
低インピーダンス・ パッシブプローブ	N2876A	1.5 GHz	100:1、5 kΩ、2.6 pF			○	○	○	○	○
シングルエンド・ アクティブ プローブ	N2795A	1 GHz	±8 V、1 MΩ、1 pF			○*2	○*2	○	○	○
	N2796A	2 GHz				○*2	○*2	○	○	○
	N2797A	1.5 GHz	±8 V、1 MΩ、1 pF、耐熱プローブ			○*2	○*2	○	○	○
	1130B	1.5 GHz				○	○	○	○	○
	1131/2/4B	3.5 / 5 / 7 GHz	±2.5 V、50 kΩ、0.44 pF					○	○	○
高速 差動アクティブ プローブ	N7020A	2 GHz	±24 V、50 kΩ、0.7 pF / パワーレールプローブ			○	○	○	○	○
	1168/9B	10 / 12 GHz	±1.65 V、50 kΩ、0.17 pF							○
	N2750A	1.5 GHz				○	○	○	○	○
	N2751/2A	3.5 / 6 GHz	±5 V、200 kΩ、0.7 pF					○	○	○
	1130B	1.5 GHz				○*2	○*2	○	○	○
1131/2/4B	3.5 / 5 / 7 GHz	±2.5 V、50 kΩ、0.27 pF			○*2	○*2	○	○	○	
高電圧 差動アクティブ プローブ	1168/9B	10 / 12 GHz	±1.65 V、50 kΩ、0.17 pF							○
	N2791A	25 MHz	10:1/100:1 atten: 70 V / 700 V、8 MΩ、8 pF	○	○	○	○	○	○	○
	N2891A	70 MHz	100:1/1000:1 atten: 700 V / 7 kV、100 MΩ、5 pF	○	○	○	○	○	○	○
	N2790A	100 MHz	50:1/500:1 atten: 140 V / 1.4 kV、8 MΩ、3.5 pF			○	○	○	○	○
	N2804A	300 MHz	100:1:300 V、2 MΩ、3 pF			○	○	○	○	○
	N2805A	200 MHz	50:1:100 V、2 MΩ、8 pF			○	○	○	○	○
高電圧 & 広帯域 差動アクティブ プローブ	DP0001A	400 MHz	50:1/100:1/250:1/500:1、2 kV、10 MΩ、2 pF			○	○	○	○	○
	DP0010A	250 MHz				○*4	○	○	○	○
	DP0011A	500 MHz				○*4	○	○	○	○
	DP0012A	1 GHz	42V、1.7 MΩ、1.5 pF、オフセットレンジ、60V			○*4	○	○	○	○
	DP0013A	1.7 GHz				○*4	○	○	○	○
電流プローブ	1146B	DC ~ 100 kHz	0.1 V/A: 100 mA ~ 10 Arms、0.01 V/A: 1 ~ 100 Arms	○	○	○	○	○	○	○
	N2780B	DC ~ 2 MHz	0.01 V/A: 20 mA ~ 500 Arms	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3
	N2781B	DC ~ 10 MHz	0.01 V/A: 20 mA ~ 150 Arms	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3
	N2782B	DC ~ 50 MHz	0.1 V/A: 5 mA ~ 30 Arms	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3
	1147B	DC ~ 50 MHz	0.1 V/A: 5 mA ~ 10 Arms			○*2	○*2	○	○	○
	N2783B	DC ~ 100 MHz	0.1 V/A: 5 mA ~ 30 Arms	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3
	N2893A	DC ~ 100 MHz	0.1 V/A: 5 mA ~ 10 Arms			○*2	○*2	○	○	○
	N2820A		50 μA ~ 5 A、デュアル・チャネル (N2820A)			○	○	○	○	○
	N2821A		シングル・チャネル / 高感度 (N2821A)			○	○	○	○	○
	N7026A	DC ~ 150 MHz	1 V/A & 0.2 V/A: 5 mA ~ 30 Arms、高感度			○	○	○	○	○
	N7040A	3 Hz ~ 23 MHz	ログスキー、2 mV/A: 100 mA ~ 3000 Apk	○	○	○	○	○	○	○
N7041A	12 Hz ~ 30 MHz	ログスキー、10 mV/A: 100 mA ~ 600 Apk	○	○	○	○	○	○	○	
N7042A	9.2 Hz ~ 30 MHz	ログスキー、20 mV/A: 100 mA ~ 300 Apk			○	○	○	○	○	

*1: PP0004A アダプタが必要 *2: 合計2本まで *3: N2779A プローブ電源が必要 *4: 1本まで

パワーレールプローブ

DC電源に重畳する高周波微小ノイズ観測専用プローブ

N7020A	DC電源のノイズ観測専用のプローブ 2GHz 1:1.1 ±24V 感度1mV以下 50Ω入力のオシロ互換 (InfiniiVision 1000X, 2000Xシリーズは互換なし)	¥763,023
N7023A	ブラウザヘッド (標準付属)	¥122,980
N7032A	2012, 1608 SMT パッケージ用ブラウザヘッド	¥123,381
N7033A	1005, 0603 SMT パッケージ用ブラウザヘッド	¥123,381
1250-4403	SMAロータリーアダプタ	お問い合わせください

電流プローブ

モデル	最大電流 (非連続)	最大電流 (連続)	周波数帯域	出力電圧比	プローブ電源
1147B	30 A	15 A	50 MHz	0.1 V/A	AutoProbe
N2893A	30 A	15 A	100 MHz	0.1 V/A	AutoProbe
N2782B	50 A	30 A	50 MHz	0.1 V/A	N2779A
N7026A	40 A	30 A	150 MHz	1 or 0.2 V/A	AutoProbe/ACアダプタ
N2783L	50 A	30 A	80 MHz	0.1 V/A	N2779A
N2783B	50 A	30 A	100 MHz	0.1 V/A	N2779A
1146B	100 A	100 A	100kHz	0.1 or 0.01 V/A	9V電池
N2781B	300 A	150 A	10 MHz	0.01 V/A	N2779A
N2780B	700 A	500 A	2 MHz	0.01 V/A	N2779A
N7040A	3000 A (AC)	3000A (AC)	23 MHz	0.002 V/A	電池/ACアダプタ
N7041A	600 A (AC)	600A (AC)	30 MHz	0.01 V/A	電池/ACアダプタ
N7042A	300 A (AC)	300 A (AC)	30 MHz	0.02 V/A	電池/ACアダプタ
N2820A/21A	5 A	5 A	3 MHz	Sense Rによる	AutoProbe

AutoProbe: オシロスコープ本体からプローブ電源を供給 (InfiniiVision 3000T X/G X, 4000X, 6000Xシリーズが対応)

InfiniiVision 1000X、2000Xシリーズ用 (InfiniiVision 3000T X/G X、4000X、6000Xシリーズでも使用可)

1146B	DC ~ 100kHz AC+DC 測定レンジ ~10A (100mV/A), ~100A (10mV/A) 9Vアルカリ乾電池使用	¥172,411
N2780B*1	2MHz 500A AC+DC	¥1,317,961
N2781B*1	10MHz 150A AC+DC	¥1,066,191
N2782B*1	50MHz 30A AC+DC	¥698,772
N2783B*1	100MHz 30A AC+DC	¥792,467
N2783L*1	80MHz 30A AC+DC ケーブル長5m 車載機器の電流測定に最適	¥1,245,593
N2779A	N2780Aシリーズ用プローブ電源 (プローブ3本まで対応)	¥304,585
N7040A	3Hz ~ 23MHz 3,000Apk ログスキー AC電流プローブ 小型軽量のセンサ部。	¥434,256
N7041A	12Hz ~ 30MHz 600Apk SiC/GaNなどのハイパワー	
N7042A	9.2Hz ~ 30MHz 300Apk デバイス電流測定用	

*1: N2779A プローブ電源が必要

InfiniiVision 3000T X/G X、4000X、6000Xシリーズ用

1147B*2	DC ~ 50MHz AC+DC 10Arms, 30Apeak	¥596,156
N2893A*2	DC ~ 100MHz AC+DC 10Arms, 30Apeak	¥1,019,642
N7026A*2	高感度・広帯域電流プローブ DC ~ 150MHz AC+DC 5Arms/15Apeak, 30Arms/40Apeak (付属ACアダプタ併用時) 高感度1mA。ワンタッチでDemag/Zeroing機能	¥1,187,313
N2820A	超高感度電流プローブ Zoom-Outチャンネル3MHz 5A突入電流と全体電流波形 バッテリー駆動機器の とZoom-Inチャンネル500kHz 500nA感度の2ch	¥1,084,031
N2821A	待機電力測定に最適 1ch (Zoom-Out、Zoom-In切替え)	¥813,080

推奨プローブアクセサリ De Skew Fixture

*2: InfiniiVision 3000T X/G X-シリーズは、合計2本まで使用可能

高圧差動プローブ

スイッチング電源を始めとしたフローティング電源の測定では安全のため必ず差動プローブを用います。

InfiniiVision 1000X、2000Xシリーズ用 (InfiniiVision 3000T X/G X、4000X、6000Xシリーズでも使用可)

N2891A	70MHz 700V/7000V (100:1/1000:1切替え) USBバスパワーまたは単3乾電池4本	¥729,483
N2791A	25MHz 70V/700V (10:1/100:1切替え) USBバスパワーまたは単3乾電池4本 過電圧インジケータ付き 耐熱ケーブルセットN7013A使用可	¥151,830

推奨プローブアクセサリ De Skew Fixture、耐熱ケーブルセット

オシロスコープ用 プローブ ラインアップ (続き)

www.keysight.com/find/probes

高圧差動プローブ (続き)

InfiniiVision 3000T X/G X、4000X、6000X シリーズ用

N2804A	スイッチング電源、DC-DCコンバータ測定などに 300MHz 300V(100:1) 30cmダンピング抵抗入り延長リード付属(120MHzまで)	¥610,213
N2805A	車載などケーブル長が求められる測定に 200MHz 100V(50:1) ケーブル長5m	¥663,237
N2790A	スイッチング電源などの信頼性試験に 100MHz 140V/1400V(50:1/500:1切替え) 過電圧インジケータ付き 耐熱ケーブルセット N7013A使用可	¥350,489
DP0001A	400MHz帯域、2kV(50:1, 100:1, 250:1, 500:1) 10M Ω /2pfプローブ負荷 AutoProbe対応	¥1,356,511

推奨プローブアクセサリ De Skew Fixture、耐熱ケーブルセット

高速差動プローブ

InfiniiMax I シリーズ シングルエンド・差動アクティブプローブ

シングルエンドプローブとしても設定可能な超高性能差動プローブ。超低負荷容量、低ノイズ、フラットな周波数特性を有し、信号品質を重視するアプリケーション向け。ヘッドと組み合わせて使用。

1130B*2	1.5GHz 50k Ω 0.27pF	¥1,097,864
1131B*2	3.5GHz 50k Ω 0.27pF	¥1,332,504
1132B*2	5GHz 50k Ω 0.27pF	¥1,661,020
1134B*2	7GHz 50k Ω 0.27pF	¥2,004,950
E2678B	ソケットヘッドピンヘッダ接続用	¥183,971
E2675B	手持ちヘッドピッチ間隔可変	¥421,240
MX0100A-001	マイクロプローブヘッド狭間隔対応 5本セット	¥346,061
E2677B	半田付けヘッド 汎用	¥157,774
N5381B	半田付けヘッド 耐熱 -40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C	¥145,776
N5425B	ZIFヘッド	¥122,780
N5426A	予め半田付けしておいたN5426A ZIFチップにつなぎ変えて使用	¥94,385
N5450B	InfiniiMax用プローブヘッド延長耐熱プローブ 92cm -55 $^{\circ}$ C~+150 $^{\circ}$ C	¥390,612

*2: InfiniiVision 3000T X/G X-シリーズは、合計2本まで使用可能

InfiniiMode シリーズ シングルエンド・差動アクティブプローブ (トライモード)

差動/SE対応プローブ。グラウンドと2本の信号線を同時にプロービングし、差動、シングルエンド、コモンモードをつなぎ変えることなく測定可能。

N2750A*3	1.5GHz 200k Ω (差動) 0.7pF	10:1/2:1 切替え	¥822,520
N2751A*3	3.5GHz 200k Ω (差動) 0.7pF	3種類のチップがセット	¥1,175,161
N2752A*3	6GHz 200k Ω (差動) 0.7pF	LEDライト付き	¥1,527,116
N4822A	Ethernet/USB フィクスチャ用ソケットチップ		¥18,597

*3: InfiniiVision 3000T X/G X-シリーズは、合計1本まで使用可能

高電圧 & 広帯域 差動アクティブプローブ

高ダイナミックレンジ、広いオフセットレンジ、低容量の差動プローブは、パワーアプリケーションに必須。豊富なアクセサリも魅力。

DP0010A	帯域幅: 250 MHz	最大差動電圧: $\pm 42V$ (DC+ACピーク)、	¥623,050
DP0011A	帯域幅: 500 MHz	最大オフセット $\pm 60V$ 、	¥757,858
DP0012A	帯域幅: 1 GHz	インピーダンス: 1.7M Ω // 1.5pF、	¥980,575
DP0013A	帯域幅: 1.7 GHz	電源: AutoProbe対応(電源はオシロスコープから供給)	¥1,203,667

対応スコープ: InfiniiVision 3000T X/G X(1本のみ)/4000X/6000X-シリーズ、Infiniium EXR/Sシリーズ 他

シングルエンド・アクティブプローブ

高インピーダンス、低負荷容量を有し、デジタルシステムデザインに最適。

N2795A*2	1GHz 1M Ω 1pF	¥293,239
N2796A*2	2GHz 1M Ω 1pF	LEDライト付き ¥576,251
N2797A*2	1.5GHz 1M Ω 1pF 2mケーブル 耐熱-40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C	¥670,788

*2: InfiniiVision 3000T X/G X-シリーズは、合計2本まで使用可能

パッシブプローブ

高圧パッシブプローブ

10076C	500MHz 3.7kV 100:1	¥112,388
10077A	10076C用アクセサリ・キット	¥32,357

10076C

10077A

PP000xA シリーズ

PP000xA、プローブ、アダプタ、アクセサリから構成され、広帯域、高電圧に対応した高インピーダンス・シングルエンド・パッシブプローブ・システムです。クラス最高レベルの性能を誇り、主にパワー市場で高電圧や高速スイッチングに最適です。
(InfiniiVision 3000T X/3000G X/4000X/6000X、Infiniium S/EXR との接続にはアダプタ PP0004Aが必要となります。)

PP0001A	1 GHz 10 MΩ 4.0 pF 300 Vrms / 1500 Vpk 先端径 5mm (細くて使いやすい) PP0004A アダプタを使用	¥163,126*4
PP0002A	800 MHz 40 MΩ 2.0 pF 1200 Vrms / 3000 Vpk 先端径 5mm (細くて使いやすい) PP0004A アダプタを使用	¥182,574*4
PP0003A	1 GHz 10 MΩ 4.0 pF 30 Vrms / 42 Vpk MMCX コネクタ PP0004A アダプタを使用	¥163,126*4
PP0004A	アダプタ InfiniiVision 3000T X / 3000G X / 4000X / 6000X シリーズ、 Infiniium EXR / S シリーズ用	¥81,563
PP0014A	カートリッジ・チップ (PP0001A用)	¥41,739
PP0018A	カートリッジ・チップ (PP0002A用)	¥64,331

*4: 単体で購入する場合の価格です。PP0004A アダプタと同時購入する場合の価格は、お問合せください。

N2870A シリーズ

ハイエンドパッシブプローブ。低容量負荷と豊富な別売アクセサリ。細い2.5mmプローブヘッド径と、鋭く尖った先端を持つスプリング式プローブチップにより、確実に半田面にプロービングします。

N2873A	500MHz 10:1 9.5pF 10MΩ Infiniium DSOS シリーズ標準付属	¥89,795
N2870A	35MHz 1:1 39pF 1MΩ FRAによる伝達関数測定時に使用	¥56,290
N2871A	200MHz 10:1プローブ 9.5pF 10MΩ	¥61,268
N2872A	350MHz 10:1プローブ 9.5pF 1MΩ	¥76,776
N2874A	1500MHz 10:1プローブ 2pF 500Ω (Resistive Divider) 50Ω入力のオシロ互換 (InfiniiVision 1000X, 2000X シリーズは互換なし)	¥102,432
N2875A	500MHz 20:1プローブ 9.5pF 10MΩ	¥89,795
N2876A	1500MHz 100:1プローブ 2.6pF 5kΩ 50Ω入力のオシロ互換 (InfiniiVision 1000X, 2000X シリーズは互換なし)	¥102,432
N2894A	700MHz 10:1 9.5pF 10MΩ	¥87,115
N4831A	交換フックチップアダプタ (N2870/71/72/73/75A)	¥20,104
N4836A	デュアルリードアダプタ (ヘッダーピン接続用) 2個セット	¥31,592

N2873A

N4831A

N4836A

10070 シリーズ

汎用性のある丈夫なパッシブプローブ

10070D	20MHz 1:1 70pF 1MΩ	¥48,249
10073D	500MHz 10:1 12pF 2.2MΩ	¥92,860
10074D	150MHz 10:1 15pF 10MΩ	¥48,249
N4849A	デュアルリードアダプタ (ヘッダーピン接続用) 2個セット	¥24,316
10072A	10070 シリーズ用 SMT クリップ デュアルリードアダプタ 2個 IC クリップ 10個セット	¥33,890
10075A	10070 シリーズ用 IC クリップ デュアルリードアダプタ 2個 0.5mm ピッチ IC リード用クリップ 4個セット	¥66,820

10073D

N4849A

10072A

10075A

オシロスコープ用 プローブ ラインアップ (続き)

パッシブプローブ (続き)

N2800シリーズ ローコストパッシブプローブ

N2840A	50MHz 10:1 11pF 10MΩ	¥21,253
N2841A	150MHz 10:1 11pF 10MΩ (InfiniiVision 2000Xシリーズ標準プローブ)	¥26,231
N2842A	300MHz 10:1 11pF 10MΩ (InfiniiVision 2000Xシリーズ標準プローブ)	¥35,803
N2843A	500MHz 10:1 11pF 10MΩ (InfiniiVision 3000T X/G Xシリーズ標準プローブ)	¥44,802
N2853A	350MHz 10:1 11pF 10MΩ 2m	¥35,421
N2889A	350MHz 10:1 11pF 10MΩ 10MHz 1:1 60pF 1MΩ (切替え)	¥32,549
N4826A	デュアルリードアダプタ (ヘッダーピン接続用) 2個セット	¥3,063

N2841A

N4826A

N2140シリーズ ローコスト 1:1/10:1切替 パッシブプローブ

N2142A	75MHz 10:1 10MΩ 15pF 6MHz 1:1 1MΩ 100pF (切替え) InfiniiVision EDUX1002A/G標準プローブ	¥12,061
N2140A	200MHz 10:1 10MΩ 15pF 6MHz 1:1 1MΩ 100pF (切替え) InfiniiVision DSOX1102A/G, DSOX1204A/G標準プローブ	¥16,466

N2140A

N7007A

温度負荷試験用 耐熱パッシブプローブ

N7007A	400MHz 10:1 10MΩ 2mケーブル長 耐熱 -40℃~+85℃	¥119,089

プローブアクセサリ

E2614A	0.5mmピッチ	8信号用	¥56,290	
E2615A	0.65mmピッチ	3信号用	¥39,059	
E2616A	0.65mmピッチ	8信号用	¥55,141	
E2644A	0.65mmピッチ	16信号用	¥89,030	
N2786A	汎用プロービング・アプリケーション用の低コストの使いやすい二軸プローブポジション Keysightのほとんどのパッシブプローブに使用可能		¥15,598	
N2784A	1アーム プローブポジション 持ち上げて落とす動作だけで、迅速に安定した位置決めが可能 ハンズフリーのプロービングに対応 X5ルーベ付属		¥301,113	
N2785A	2アーム プローブポジション 持ち上げて落とす動作だけで、迅速に安定した位置決めが可能 ハンズフリーのプロービングに対応 X5ルーベ付属		¥442,122	
N2787A	3次元プローブポジション 柔軟な関節式アームによる高い自由度で安定した位置決め		¥183,372	
N2744A	T2Aアダプタ	テクトロニクス 電流プローブ SE アクティブプローブ 差動プローブ OE コンバータ	TekProbe-BNC Level 2 対応プローブアダプタ TCP202 P6243, P6245, P6241, P6249 P5205A, P5210A, P624x, P625x P670x, P671x	¥125,792
U1880A	パワー測定用デスクュー・フィクスチャ 正確なパワー測定のため電圧プローブと電流プローブのスクュー調整		¥124,451	
5090-4833	SMT ICクリップ 20個		お問い合わせください	
10467-68701	0.5mm ICクリップ 4個		お問い合わせください	

E2614A

E2615A

N2786A

N2784A

N2785A

N2787A

N2744A

U1880A

N7013A

N7014A

5090-4833

10467-68701

スマートベンチ・エッセンシャル シリーズ

www.keysight.com/find/smartbenchessentials

製品型番 : EDU34450A, EDU33211A/12A, EDU36311A

PathWave BenchVue対応

高性能エントリーモデル スマートベンチ・エッセンシャル シリーズ

高性能エントリーモデルとして好評のInfiniiVision EDU1000X オシロスコープに、デジタル・マルチメータ、ファンクション・ジェネレータ、3出力DC電源が加わった「スマートベンチ・エッセンシャルシリーズ」は、教育・実習にフォーカスした測定器です。外観やサイズを揃えて、かつ導入しやすい価格帯のシリーズです。

- 測定器としての性能はもちろん、シリーズ共通の外観とコンパクトなサイズでデスクトップがすっきり
- 使い易い7インチグラフィカル・カラーディスプレイ
- USB/LAN インタフェース標準装備

EDU34450A
デジタル・マルチメータ

- 5 1/2桁 分解能
- DCV、DCI、真RMS ACV、ACI、2線および4線抵抗、周波数、通電、ダイオードテスト、温度およびキャパシタンス
- DCV 基本精度 : 0.015%

EDU33211A/12A
ファンクション・ジェネレータ

- 20MHz周波数帯域幅
- シングル&デュアル・チャンネル
- 6種類の内蔵変調タイプと17種類の汎用的波形に対応
- 16ビットの任意波形、チャンネルあたり最大8M サンプルメモリに対応

EDU36311A
3出力DC電源

- 30V/1A; 30V/1A; 6V/5A
- 低出力リップルとノイズ
- 3つの独立した電源チャンネル
カラーコード・チャンネルで読取が容易

実験ベンチを有効に活用

スタッキング・キット (オプション) を使えば測定器を安全に積重ねが可能です。また、2組のキットで、最大3台まで積重ねができ、実験ベンチスペースを有効に活用できます。

オーダー情報

型番	品名	希望小売価格
EDU34450A	5.5桁デジタル・マルチメータ	¥134,322
EDU33211A	1ch, 20MHzファンクション・ジェネレータ	¥141,361
EDU33212A	2ch, 20MHzファンクション・ジェネレータ	¥172,419
EDU36311A	3出力電源	¥156,618
EDU190A	スタッキング・キット	¥17,382

リモート・ラーニングに対応したソフトウェア・ソリューション

PathWave Lab Manager (PW9111EDU) と Remote Lab (PW9112EDU) で構成されるリモート・ラーニング向けソリューションを使えば、リモートでKeysightの測定器を使用した実験ができるほか、実験ベンチの設定/管理、アクセス状況のモニターも可能になります。教育はじめ様々な測定現場でのリモートテスト環境を簡単に実現します。

デジタルマルチメータ ラインアップ

www.keysight.com/find/dmm

仕様*1	エコノミー		直流 (DC) 電源付	ナノボルト/マイクロオームメータ	高性能	
	EDU34450A	34450A *2	U3606B *2	34420A *2	3458A *2	
タイプ	5 ½桁DMM	5 ½桁DMM	5 ½桁DMM (30V/1A or 8V/3Aほか DC電源付 *3)	7 ½桁ナノボルト/ マイクロオームメータ	8 ½桁DMM	
特長	Smart Bench Essentialsシリーズ 7インチカラーディスプレイ搭載	特大表示で見やすい	直流 (DC) 電源付き	微小電圧、微小抵抗モデル、 7 ½桁	標準器クラス最高性能	
基本測定機能	DC/AC電圧、DC/AC電流、 2端子/4端子抵抗、周波数	DC/AC電圧、DC/AC電流、 2端子/4端子抵抗、周波数	DC/AC電圧、DC/AC電流、 2端子/4端子抵抗、周波数	DC電圧、2端子/4端子抵抗、 低電力抵抗	DC/AC電圧、DC/AC電流、 2端子/4端子抵抗、周波数、周期	
その他測定機能	ダイオードテスト、温度、 キャパシタンス、導通テスト	キャパシタンス、導通、 ダイオード、データロギング	キャパシタンス、導通、 ダイオード	2チャンネル:比および差	真の実効値(3モード)、 デジタイジング	
グラフィカル ディスプレイ	バーメーター	—	—	—	—	
	ヒストグラム	—	●	—	—	
2値表示	—	—	—	—	—	
	●	●	—	—	—	
温度測定	サーミスタ	サーミスタ	—	ダイレクト-SPRT、RTD、 サーミスタ、熱電対	サーミスタ、RTD	
DC電圧 測定	レンジ	100 mV – 1000 V	100 mV – 1000 V	19.9999 mV – 1000 V	1 mV – 100 V	100 mV – 1000 V
	最小分解能	1 μV	1 μV	1 μV	100 pV	10 nV
	測定精度	0.018+0.008	0.015+0.005	0.025+0.005	0.0030+0.0004	0.0004+0.000005 *5
AC電圧 測定	レンジ	100 mV、1V – 750 V	100 mV – 750 V	100 mV – 750 V	—	10 mV – 1000 V
	最小分解能	1 μV	1 μV	1 μV	—	10 nV
	測定精度	1.0+0.1	0.2+0.1	0.2+0.1	—	0.007+0.002
抵抗 測定	レンジ	100 Ω – 100 MΩ	100 Ω – 100 MΩ	100 Ω – 100 MΩ	1 Ω – 1 MΩ	10 Ω – 1 GΩ
	最小分解能	1 mΩ	1 mΩ	1 mΩ	100 nΩ	10 μΩ
	測定精度	0.065+0.010	0.05+0.005	0.05+0.005	0.0060+0.0002	0.001+0.00005
DC電流 測定	レンジ	10 mA – 3 A	100 μA – 10 A	10 mA – 3 A	—	100 nA – 1 A
	最小分解能	1 nA	1 nA	100 nA	—	1 pA
	測定精度	0.10+0.015	0.05+0.007	0.05+0.005	—	0.002+0.0005
AC電流 測定	レンジ	10 mA – 3 A	10 mA – 10 A	10 mA – 3 A	—	100 μA – 1 A
	最小分解能	100 nA	100 nA	100 nA	—	100 pA
	測定精度	1.5+0.1	0.5+0.1	0.5+0.1	—	0.03+0.02
演算機能	レンジ	1 kHz – 10 kHz	20 Hz – 10 kHz	20 Hz – 10 kHz	—	10 Hz – 100 kHz
	演算機能	ヌル、dBm、dB、最小/最大/ 平均、ホールド、リミットテスト	ヌル、統計、dBm、dB、 リミットテスト	ヌル、統計、dBm、dB、 リミットテスト	ヌル、統計、dBm、dB、リミット テスト、スケール、オフセット、 フィルタ、移動平均フィルタ	ヌル、統計、dBm、dB、 リミットテスト、スケール、 オフセット、フィルタ、%誤差
	最高測定速度	110回/秒	190回/秒	70回/秒 *6	250回/秒	100,000回/秒
内部メモリ	不揮発性メモリ: 5,000個データ	不揮発性メモリ: 50,000データ (オプション801)	—	1024データ	128 K(標準)	
インタフェース	LAN、USB(標準)	USB、RS-232C(標準) GPIO(オプション800)	GPIO、USB(標準)	GPIO、RS-232C(標準)	GPIO(標準)	
アクセサリキット	付属(標準)	付属(標準)	付属(標準)	付属(標準)	付属(標準)	
寸法 (W×H×D)	ハンドル、ラバーなし	165 mm × 314 mm × 119 mm	212.6 × 88.5 × 272.3 mm	215 × 87 × 312 mm	212.6 × 88.5 × 348.3 mm	425.5 × 88.9 × 502.9 mm
	ハンドル、ラバーあり	—	261.1 × 103.8 × 303.2 mm	226 × 105 × 334 mm	254.4 × 103.6 × 374.0 mm	—
質量	3.35 kg	3.75 kg	3.77 kg	3 kg	12 kg	
消費電力	最大13 VA、平均<6.6 W	45 VA(最大)	150 VA(最大)	25 VA(最大)	80 VA(最大)	
本体価格	¥134,322	¥176,787	¥255,131	¥1,130,620	¥2,143,688	
GPIOインタフェース	Opt.GPIO	—	—	—	—	
NISPONセキュリティ	Opt.SEC	—	—	—	—	
LANインタフェース	Opt.LAN	—	—	—	—	
34138Aアクセサリキット	Opt.ACC	—	—	—	—	
2Mメモリ	Opt.MEM	—	—	—	—	
試験成績書付き校正証明書 (ANSI Z540準拠校正)	Opt.A6J	—	—	¥74,130	¥65,974	
	Opt.Z54	—	—	—	—	

*1 ここに記載する仕様は一部抜粋です。測定精度、周波数帯域、最高測定速度等は、測定条件、設定、レンジ、周波数等により異なるため、代表的な値を記載してあります。詳細は各製品のデータシートをご確認ください。

*2 測定精度は、± (% of reading + % of range) で定義されています。

*3 DC電源部分の主な仕様: レンジ 1000mV/3A、8V/3A、30V/100mA、30V/1A電源変動電圧 3 mV、電流 1.5 mA / 負荷変動電圧 0.01 % + 3 mV、電流 0.03 % + 0.3 mA / リップル・ノイズ電圧 < 2 mVrms (30 mVp-p)、電流 < 1 mArms / 過渡応答 < 100μs

*4 最新のファームウェアでお使いいただけます。www.keysight.co.jp/find/dmmよりダウンロード頂けます。

*5 高安定 (4 ppm/年) 基準オプション搭載時。オプションなしの場合は、0.0008+0.000005 となります。

*6 ADコンバータの測定速度です。PCへのデータ転送は、最高37回/秒 (USB経由、GPIO経由とも) となります。

Truevolt シリーズ

34460A *2	34461A *2	34465A *2	34470A *2	タイプ
6 1/2桁DMM	6 1/2桁DMM	6 1/2桁DMM	7 1/2桁DMM	タイプ
エコノミー、6 1/2桁	一番人気、新スタンダード	高速・高性能、6 1/2桁	高速・高性能、7 1/2桁	特長
DC/AC電圧、DC/AC電流、 2端子/4端子抵抗、周波数、周期	DC/AC電圧、DC/AC電流、 2端子/4端子抵抗、周波数、周期	DC/AC電圧、DC/AC電流、 2端子/4端子抵抗、周波数、周期	DC/AC電圧、DC/AC電流、 2端子/4端子抵抗、周波数、周期	基本測定機能
キャパシタンス*4、 導通、ダイオード	キャパシタンス*4、 導通、ダイオード	キャパシタンス、導通、 ダイオード、デジタイジング	キャパシタンス、導通、 ダイオード、デジタイジング	その他測定機能
●	●	●	●	バーメータ
●	●	●	●	ヒストグラム
—	●	●	●	トレンドチャート
—	—	●	●	2値表示
サーミスタ、RTD	サーミスタ、RTD	サーミスタ、RTD、熱電対	サーミスタ、RTD、熱電対	温度測定
100 mV – 1000 V	レンジ
100 nV	100 nV	100 nV	10 nV	最小分解能
0.0075+0.0005	0.0035+0.0005	0.0030+0.0004	0.0016+0.0002	測定精度
100 mV – 750 V	レンジ
100 nV	100 nV	100 nV	10 nV	最小分解能
0.09+0.03	0.06+0.03	0.05+0.02	0.05+0.02	測定精度
3 Hz – 300 kHz	周波数帯域
100 Ω – 100 MΩ	100 Ω – 100 MΩ	100 Ω – 1 GΩ	100 Ω – 1 GΩ	レンジ
100 μΩ	100 μΩ	100 μΩ	10 μΩ	最小分解能
0.014+0.001	0.010+0.001	0.0040+0.0005	0.0040+0.0005	測定精度
100 μA – 3 A	100 μA – 10 A	1 μA – 10 A	1 μA – 10 A	レンジ
100 pA	100 pA	1 pA	100 fA	最小分解能
0.050+0.006	0.050+0.005	0.050+0.001	0.050+0.001	測定精度
100 μA – 3 A	100 μA – 10 A	100 μA – 10 A	100 μA – 10 A	レンジ
100 pA	100 pA	100 pA	10 pA	最小分解能
0.10+0.04	0.10+0.04	0.10+0.04	0.10+0.04	測定精度
3 Hz – 10 kHz	周波数帯域
ヌル、統計、dBm、dB、 リミットテスト	ヌル、統計、dBm、dB、 リミットテスト	ヌル、統計、dBm、dB、 リミットテスト	ヌル、統計、dBm、dB、 リミットテスト	演算機能
300回/秒	1,000回/秒	50,000回/秒(標準)	50,000回/秒(標準)	最高測定速度
1,000データ	10,000データ	50,000データ(標準) 2,000,000データ(オプション)	50,000データ(標準) 2,000,000データ(オプション)	内部メモリ
USB(標準) LAN(オプション)、GPIB(オプション)	USB、LAN(標準) GPIB(オプション)	USB、LAN(標準) GPIB(オプション)	USB、LAN(標準) GPIB(オプション)	インタフェース
付属なし(別途購入)	付属(標準)	付属(標準)	付属(標準)	アクセサリ・キット
212.8×88.3×272.3 mm	212.8×88.3×272.3 mm	212.8×88.3×272.3 mm	212.8×88.3×272.3 mm	ハンドル、ラバーなし
261.2×103.8×303.2 mm	261.2×103.8×303.2 mm	261.2×103.8×303.2 mm	261.2×103.8×303.2 mm	ハンドル、ラバーあり
3.68 kg	3.76 kg	3.76 kg	3.76 kg	質量
25 VA(最大)	25 VA(最大)	25 VA(最大)	25 VA(最大)	消費電力

¥194,015	¥223,050	¥280,957	¥660,829	本体価格
¥52,264	¥52,264	¥50,742	¥53,279	Opt.GPB GPIBインタフェース
¥17,806	¥17,806	¥17,328	¥18,194	Opt.SEC NISPONセキュリティ
¥17,806	標準	標準	標準	Opt.LAN LANインタフェース
¥8,902	標準	標準	標準	Opt.ACC 34138A アクセサリ・キット
—	—	¥43,138	¥45,294	Opt.MEM 2Mメモリ
—	—	—	—	Opt.A6J 試験成績書付き校正証明書 (ANSI Z540準拠校正)
¥21,870	¥21,870	¥21,297	¥22,361	Opt.Z54

34460A シリーズ 機能アップグレード

アップグレード機能	型番	34460A	34461A	34465A	34470A
GPIBインタフェース	3446GPBU	¥52,264	¥52,264	¥52,264	¥52,264
NISPONセキュリティ	3446SECU	¥17,806	¥17,806	¥17,806	¥17,806
LANインタフェース	3446LANU	¥17,806	—	—	—
34138A アクセサリ・キット	3446ACCU	¥8,902	—	—	—
2Mメモリ	3446MEMU	—	—	¥44,431	¥44,431

その他のオプション

3458A

- 高安定(4ppm/年)基準: Opt. 002..... ¥264,718
- フロント・ハンドルキット: Opt. 907..... ¥12,983
- ラックマウント・キット: Opt. 908..... ¥8,942
- ラックマウント・キット(ハンドル付き): Opt. 909..... ¥19,792

デジタルマルチメータ

製品型番：3446xA、34470A Truevolt シリーズ

34460A / 34461A 6 ½桁 デジタルマルチメータ

34465A 6 ½桁 デジタルマルチメータ
34470A 7 ½桁 デジタルマルチメータ

- ベストセラー 34401Aの後継モデル：34401Aと100% SCPI 互換
- グラフィカルディスプレイで測定結果を表示

34460A：プローブ類は付属していません。
オプションACCあるいは3446ACCUと一緒に発注ください。

- ベストセラー 34410A/11Aの後継モデル 34465A
- 高速デジタイズ・モード：最高50,000回/秒の測定速度
- 1μAから10AまでのDC電流測定レンジ：1μAレンジでの微小電流測定が可能

Truevolt テクノロジー搭載

最新 A/D コンバータ（特許取得）を採用し、分解能、確度などバランスの取れた優れた測定を実現

高い信頼性

Truevolt DMMの仕様はISO/IEC 17025規格に準拠する

デジタル AC 実効値測定

キーサイトの独自デジタル・ダイレクト・サンプリング方式で、これまでにない高精度でのAC実効値測定を実現しています。

拡張された測定機能

100μA～10AのAC電流レンジ、グラフィカルな測定結果表示など、大幅な機能拡張を実現

画期的な測定結果表示

演算

ヒストグラム

トレンド
(34460Aを除く)

2値表示
(34460A/61Aを除く)

DMM 用アクセサリ

	34450A	U3606B	34401A	34460A	34461A	34410A/11A	
34138A テストリード・セット	●	●	●	●	●	●	¥5,533
34137A デラックス・テストリード・セット	●	●	●	●	●	●	¥11,552
34133A 精密 DMM テスト・リード	●	●	●	●	●	●	¥13,998
11059A ケルビン・プローブ・セット	●	●	●	●	●	●	¥37,570
34151A 3信号ウェッジプローブキット			●	●	●	●	¥59,751
34152A PT100/RTD 4線センサキット						●	¥59,751
34330A 30A 電流分流器	●	●	●	●	●	●	¥33,663
34134A 電流プローブ	●	●	●	●	●	●	¥121,945
34171B ターミナル・コネクタ	●	●	●	●	●	●	¥48,329
E2308A サーミスタ温度プローブ	●			●	●	●	¥13,422
34190A ラックマウント・キット	●	●	●	●	●	●	¥12,898

プレジジョン・ソース/メジャー・ユニット (SMU)

製品型番：B2900B/BL シリーズ

www.keysight.com/find/B2900

ラインアップ強化：幅広いアプリケーションに対応

- 幅広いアプリケーションに対応：
B2900BL 210V/1.5A (DC)、21V/1.5A (DC)
B2900B 210V/3A (DC)、10A (パルス)
- 2chまでの構成、最高10fA 電流分解能
- 高速デジタイザ任意波形発生機能を搭載

卓越した操作性：画面上でIVカーブ描写

シングル (Single) 表示

指定チャンネルの基本設定、アドバンスド設定、測定データ表示。コントローラーやソフトウェアを使わずにフロントパネルだけで操作が可能。

グラフ (Graph) 表示

2チャンネルまでの測定結果 (I-V、I-t、V-tカーブなど) をXYグラフに表示。掃引測定から得られるデバイス特性の簡単な評価などに有効。

ロール (Roll) 表示

(B2911BとB2912Bで表示可能)

ストリップ・チャート・レコーダーの出力に似たカーブ (I-t、V-t) を表示。測定実行中でも最大1,000ポイントの収集データの表示/アップデートが可能。低周波現象のモニターなどに有効。

PW9251A I-V曲線測定ソフトウェア

PW9251A I-V曲線測定ソフトウェアを使用すれば、WindowsベースのPCで簡単に測定をセットアップ/実行できます。

B2900B 高性能測定用アクセサリ

バナナ-トライアキシャル・アダプタは、2線式および4線式両方が利用可能です。

主な仕様

型番	B2901BL	B2910BL	B2901B/B2902B	B2911B/B2912B
チャンネル数	1	1	1または2	1または2
出力範囲	最大電圧	21 V	210 V	210 V
	最大電流 (DC)	1.5 A	1.5 A	3.03 A
	最大電流 (パルス)	無	無	10.5 A
電源分解能	桁数	5.5桁	5.5桁	5.5桁
	最小電圧	1 μV	1 μV	1 μV
	最小電流	10 pA	100 fA	1 pA
最小電流レンジ	1 μA	10 nA	100 nA	10 nA
測定分解能	桁数	6.5桁	6.5桁	6.5桁
	最小電圧	100 nV	100 nV	100 nV
	最小電流	1 pA	10 fA	100 fA
最小トリガ間隔	200 μs	50 μs	20 μs	10 μs
最大トリガカウント	10,000	100,000	無限	無限
最大データ・バッファ・サイズ	10,000	100,000	100,000	100,000
リミットテスト	無	有	有	有
高速過渡モード	無	無	有	有
容易なファイルアクセス	無	無	有	有
表示モード	シングル表示	有	有	有
	デュアル表示	無	無	有 (B2902B)
	グラフ表示	有	有	有
	ロール表示	無	無	無

オーダー情報

型番	品名	希望小売価格
B2901B	1 ch、100 fA分解能 210 V、3 ADC/10.5 Aパルス	¥1,419,360
B2901BL	1 ch、1 pA分解能、 21 V、1.5 A	¥873,956
B2902B	2 ch、100 fA分解能、 210 V、3 ADC/10.5 Aパルス	¥2,085,096
B2910BL	1 ch、10 fA分解能、 210 V、1.5 A	¥1,074,756
B2911B	1 ch、10 fA分解能、 210 V、3 ADC/10.5 Aパルス	¥2,075,428
B2912B	2 ch、10 fA分解能、 210 V、3 ADC/10.5 Aパルス	¥3,213,372

型番	品名	希望小売価格
N1297A	2端子 (非ケルビン) 接続用のバナナ-トライアキシャル・アダプタ	¥99,782
N1297B	4端子 (ケルビン) 接続用のバナナ-トライアキシャル・アダプタ	¥116,724
N1294A-011	インターロックケーブル、16442B用、1.5 m	¥48,487
N1294A-012	インターロックケーブル、16442B用、3.0 m	¥55,416
N1294A-031	GPIO-BNCトリガ・アダプタ	¥77,678
N1294A-032	複数ユニット制御用のデジタルI/Oトリガケーブル	¥211,914
16494A-001	低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル (1.5 m)	¥49,751
16494A-002	低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル (3.0 m)	¥69,808
16494A-005	低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル (4.0 m)	¥79,701
1CM124A	ラック・マウント・フランジ・キット	¥16,731

プレジジョン・ソース/メジャー・ユニット (SMU)

製品型番：PZ2100Aシリーズ

コンパクトな本体に、3タイプ5つのモジュールから4つ、最大20チャンネルSMU搭載で、幅広い用途に対応!

わずか1U (44.45mm 高) でフレキシブルな構成を実現

PZ2100A メインフレーム

- 省スペース・デザイン
- 最大4 SMUモジュールの搭載可能
ニーズに合わせてフレキシブルな構成が可能
最大20チャンネル構成が可能 (P2130A/31A)
- モジュール間の同期 <50ns

1U (44.45mm)

希望小売価格：¥970,642

20チャンネル構成も1Uに収まり収スッカリ!

多様なニーズに対応する3タイプのSMUモジュール

PZ2110A 高分解能 SMU モジュール

10fAの最小電流測定分解能および30fArmsの優れた測定ノイズを持つSMUモジュール。半導体デバイスやRFコンポーネントのリーク電流などの微小電流測定に最適。

- 最小10fAの電流測定 分解能
- 30fArmsの電流測定ノイズ (1 PLC)
- 最大1.25MSa/s サンプリングレートを備えたデジタイザモード
- 最大1.4V/μsの高速スルーレート

電源測定ノイズ (@オープン負荷条件)

PZ2120/21A ハイ・スピード SMU モジュール

レーザ・ダイオード、VCSELの駆動には、自己発熱による破損を防ぐ為、高速のパルス電流が不可欠です。PZ2120A/21Aなら最大10.5Aのパルス電流に対応

- クラス最高の狭パルス、最小10μsパルス幅
- 最大60V/3.5A DC/10.5Aパルスの広い出力範囲
- 15MSa/s サンプリングレートを備えた高速デジタイザモード
- シームレス電流測定機能で広い測定ダイナミックレンジを実現

10μs電流出力を15MSa/s サンプリング・レートのデジタイザ・モードで測定

PZ2130/31A 5チャンネル SMU モジュール

回路基板への電源供給には、電圧レベルの異なる複数の電源ラインが必要です。PZ2130A/31Aでは、一度に5チャンネルの異なる電圧の供給が可能。さらには、低電圧化に伴い、重要となる電源のノイズ性能も、PX0107Aフィルタの装着で、25μVrmsの優れたノイズ性能を実現。

- 5チャンネル/モジュール：最大20チャンネルに対応
- PX0107Aフィルタの使用で、25μVrmsの低ノイズを実現
- シームレス電流測定機能で広い測定ダイナミックレンジを実現

PX0107A
ローノイズ・フィルタ・アダプタ

専用フィルタで低ノイズを実現

IV測定などの測定の効率化をサポート

PW9251A PathWave IV 曲線測定ソフトウェア

- プログラミングなしで電流・電圧 (IV) 測定を実行
- マーカーと表を含むグラフで測定結果をビジュアル化
- 画像ファイルや表のグラフを CSV ファイル形式にてエクスポートが可能
- PZ2100Aほか、B2900A/B/BL,B2960B SMUシリーズに対応

複数のSMUチャンネルの設定

測定結果のグラフ表示/マーカー機能

希望小売価格: ¥17,380

ノードロック・サブスクリプション・ライセンス (12か月)、
KeysightCare付きの場合。

主な仕様/オーダー情報

仕様項目		型番	PZ2110A	PZ2120A	PZ2121A	PZ2130A	PZ2131A
			高分解能SMU	ハイ・スピードSMU		5チャンネルSMU	
チャンネル数			1	1		5	
占有スロット数			2	1		1	
最大出力レンジ	電圧		210 V	60 V		30 V	
	電流 (DC)		315 mA	3.5 A		500 mA	
	電流 (パルス)		315 mA	10.5 A	N/A	500 mA	
最小分解能	電圧		500 nV	6 μV		6 μV	
	電流		10 fA	100 fA		100 pA	10 pA
電流測定ノイズRMS (1 PLC)			30 fA rms	400 fA rms		75 pA rms	35 pA rms
電圧ソース・ノイズ	P-P	0.1-10 Hz	< 4 μV	< 12 μV		< 20 μV	
		20 MHz	< 25 mV	< 30 mV		< 12 mV	
	RMS	20 MHz	< 3 mVrms	< 2.5 mVrms		< 1 mVrms (< 25 μVrms with PZ0107A)	
		200 MHz	< 5 mVrms	< 4.5 mVrms		< 3.3 mVrms	
最小パルス幅			20 μs	50 μs	10 μs	N/A	100 μs
最大スルーレート			1.4 V/μs	3.5 V/μs		0.15 V/μs	
デジタイザ・モード			Yes	Yes		N/A	Yes
最大 サンプリング・レート			1.25 MSa/s	1 MSa/s	15 MSa/s	250 kSa/s	500 kSa/s
オード・レンジ機能			Yes	Yes		Yes	
シームレス電流測定レンジ機能			N/A	Yes		Yes	
希望小売価格			¥1,411,861	¥970,642	¥2,026,269	¥2,995,333	¥4,404,865

PZ2100Aシリーズ用 アクセサリ・キット

型番	品名	希望小売価格	PZ2100A	PZ2110A	PZ2120/21A	PZ2130/31A
PX0101A-001/002	BNC-フェールール・ターミナル・(1.5m/3.0m)	¥47,780/¥57,336		○	○	○
PX0102A-001/002	ローノイズトライアキシャル・ケーブル (1.5m/3.0m)	¥66,892/¥82,181		○		
PX0103A-001/002	トライアキシャル・SMBケーブル (1.5m/3.0m)	¥57,336/¥68,802		○	○	
PX0104A-001/002	高電流用トライアキシャル・ケーブル、4A (1.5m/3.0m)	¥93,229/¥126,789			○	
PX0105A-001/002	低インダクタンスBNCケーブル (1.5m/3.0m)	¥93,229/¥126,789			○	
PX0106A	Dsub25 → 5 SMB アダプタ	¥121,198				○
PX0107A	ローノイズ・フィルタ・アダプタ	¥648,008				○
PX0108A-001/002	BNC-SMBケーブル (1.5m/3.0m)	¥55,937/¥67,123		○	○	○
PX0110A	マイクロDsub GPIBケーブル・アダプタ (PZ2100A用、0.25m)	¥35,801	○			
PX0111A	スロット・ブロッカー (PZ2100A用)、Qty 2	¥18,714	○			
PX0112A	フィルター・パネル・キット (PZ2100A用)、Qty 4	¥49,634	○			
PX0113A	ラックマウント・キット (PZ2100A用)	¥34,988	○			
PX0114A	マイクロDsub GPIBケーブル (PZ2100A用)、1m	¥26,037	○			

プレジジョン・ソース/メジャー・ユニット (SMU)

製品型番 : B2960B シリーズ

www.keysight.com/find/B2960

PathWave
BenchVue対応

業界最高雑音性能 電流・電圧ソース

- 10 μ Vrmsの超低ノイズ高精度電源
- 優れた電流/電圧供給分解能、6.5桁、100 nV/10 fA
- 高精度・革新的な任意波形発生機能を搭載。
6種類の内蔵波形、最高10kHz

N1298A
高電流・超低ノイズ・
フィルタN1298B
超低ノイズ・
フィルタN1298C
低ノイズ・
フィルタ

B2960B 高性能測定用アクセサリ

型番	品名	希望小売価格
N1297A	2端子(非ケルビン)用の バナナ・トライアキシャル・アダプタ	¥99,782
N1297B	4端子(ケルビン)用の バナナ・トライアキシャル・アダプタ	¥116,724
N1298A	B2961/62用高電流・超低ノイズ・フィルタ	¥515,588
N1298B	B2961/62用超低ノイズ・フィルタ	¥420,995
N1298C	B2961/62用低ノイズ・フィルタ(210V/3A)	¥210,683
N1294A Opt. 031	GPIO-BNCトリガ・アダプタ	¥77,678

主な仕様/オーダー情報

型番		B2961/62B				
フィルタ		HC-ULNF	ULNF	LNF	無	
		N1298A付	N1298B付	N1298C付		
最大出力	DC	電圧	21 V	42 V	210 V	210 V
		電流	500 mA	105 mA	3.03 A	3.03 A
	パルス	500 mA	105 mA	3.03 A	10.5 A	
	電力容量	10.5 W	4.4 W	31.8 W	31.8 W	
分解能	ソース	6.5桁	6.5桁	6.5桁	6.5桁	
	メジャー・ ユニット	4.5桁	4.5桁	4.5桁	4.5桁	
電流ソース最小分解能		1 nA	10 pA	10 pA	10 fA	
電圧ソース ノイズ	0.1 ~ 10 Hz	≤ 5 μ Vpp	≤ 5 μ Vpp	≤ 5 μ Vpp	≤ 5 μ Vpp	
	10 ~ 20 MHz	10 μ Vrms	10 μ Vrms	350 μ Vrms	3 mVrms	
希望 小売価格	B2961B	¥2,056,907	¥1,962,314	¥1,752,002	¥1,541,319	
	B2962B	¥2,748,430	¥2,653,837	¥2,443,525	¥2,232,842	

製品型番 : B2980B シリーズ

www.keysight.com/find/b2980

業界最高性能 フェムト・ピコアンメータ & エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ

- 業界最高の0.01 fA分解能微小電流測定
- 1000V電圧ソース、10p Ω の高抵抗測定
- バッテリー駆動対応

B2980B 高性能測定用アクセサリ

型番	品名	希望小売価格
N1412A/B/C	トライアキシャルケーブル、 500 V、1.5 m/3 m/6 m	¥80,952 ~
N1413A	ハイレジスタンス・メータ・ フィクスチャ・アダプタ	¥133,157
N1414A	ハイレジスタンス測定 ユニバーサルアダプタ	¥220,563
N1415A	トライアキシャルワニ口ケーブル、 200 V、1.5 m	¥41,613
N1418A	B2983/B2987用 リチウムイオン・バッテリー・パック	¥176,449
N1424A/B/C	B2980シリーズで使用するN1413用 抵抗セル	¥1,639,057 ~
N1428A	B2980シリーズで使用するN1413用 コンポーネント・テスト・フィクスチャ	¥1,058,634

主な仕様/オーダー情報

型番		フェムト・ピコアンメータ		エレクトロメータ	
		B2981B	B2983B	B2985B	B2987B
測 定	分解能	6.5桁		6.5桁	
	電流	0.01 fA ~ 20 mA		0.01 fA ~ 20 mA	
	抵抗	—		Up ~ 10 P Ω	
	電圧	—		1 μ V ~ 20 V	
	入力抵抗	—		> 200 T Ω	
	チャージ	—		1 fC ~ 2 μ C	
	温度	—		可	
	湿度	—		可	
電圧ソース		—		700 μ V ~ 1 kV	
バッテリー動作		—	有	—	有
希望小売価格		¥1,308,480	¥1,744,615	¥2,038,587	¥2,507,282

データ収集システム (DAQ)

製品型番 : DAQ970A/973A データロガー・スイッチ・ユニット www.keysight.com/find/daq970A

PathWave BenchVue対応

テストベンチから生産ラインまでデータ収集、制御、スイッチングに必要な機能を集約

DAQ970A/DAQ973A

- ベストセラーモデル 34970A/72Aの後継機種
- 最新の6.5桁DMMを採用し、測定精度向上
- 外部シグナル・コンディショニングなしで電圧、温度、抵抗など13種類の多点測定が可能
- 最大450チャンネル/秒のスキャンレートを実現(新ソリッド・ステート・モジュール使用時)
- 液晶ディスプレイを採用し、ヒストグラム表示などが可能
- 34970A/72A とのプログラミング互換

Pathwave BenchVue DAQソフトウェアの画面(例)

Pathwave BenchVue DAQソフトウェアを使えば、DAQ970A/973Aのチャンネル設定、データロギングなどがPCから簡単に制御が可能です。

ダイナミックDAQアプリケーション

振動解析例

DAQM909A高速デジタイザ・モジュールを使えば、従来のDC電圧レベルのスタティック測定だけでなく、ダイナミックに変動するモーターなどの振動解析がマルチ・チャンネルで行えます。

主な仕様

測定タイプ	温度、電圧、電流、抵抗、周波数、ダイオード、容量
アナログ出力	-10V ~ +10V, 20 mA
多重化	最大120(1線式)、60(2線式)チャンネル
マトリックススイッチング	最大96クロスポイント
一般の用途	最大60のスイッチ
RF多重化	最大24チャンネル、2GHz
同時サンプリング	最大12チャンネル、最高800KSa/s、24ビット分解能
インタフェース	グラフィックウェブ、USBフロント/リア、LAN/LXI、GPIB(DAQ973Aのみ)

オーダー情報

型番	品名	希望小売価格
DAQ970A	メインフレーム	¥372,531
DAQ973A	メインフレーム (GPIB 搭載)	¥469,208

DAQ970A/973A対応プラグイン・モジュール

オーダー情報

品名	型番	モジュール機能	希望小売価格
20チャンネル・ソリッドステート・マルチプレクサ	DAQM900A	450チャンネル/秒最大スキャンレート	¥147,917
20チャンネル・マルチプレクサ(2線/4線式)	DAQM901A	2個の電流チャンネル(合計22チャンネル)、冷接点基準内蔵、内蔵DMMへの接続	¥100,643
16チャンネル・マルチプレクサ(2線/4線式)	DAQM902A	冷接点基準内蔵、内蔵DMMへのリード・リレー式多重入力	¥110,708
20チャンネル・アクチュエータ/汎用スイッチ	DAQM903A	C型(SPDT)スイッチ、内蔵DMMへの接続なし	¥110,708
4x8マトリックス	DAQM904A	2線式、フル・クロスポイント、内蔵DMMへの接続なし	¥110,708
2GHzデュアル1:4RFマルチプレクサ、50Ω	DAQM905A	1GHzのBNC-SMB変換アダプタ・ケーブル、内蔵DMMへの接続なし	¥147,917
マルチファンクション・モジュール	DAQM907A	8ビット2chDIO・16ビット4chDAC 26ビット100kHzイベントカウンタ	¥110,708
40チャンネル・シングルエンド・マルチプレクサ	DAQM908A	コモン・ロー、4線式測定なし、冷接点基準内蔵、内蔵DMMへの接続	¥110,708
4チャンネル同時サンプリング・デジタイザ	DAQM909A	24ビット、800KSa/sサンプル	¥303,778

注意: 34970A/72Aとの使用はできません。モジュールの互換性はありません。各モデル指定されたプラグイン・モジュールを使用してください。

NEW マルチプレクサ/スイッチング・バンドル

本体とマルチプレクサ あるいは アクチュエータ、さらには PathWave BenchVue ソフトウェアをバンドル。 **10% セーブ**

オーダー情報

品名	型番	バンドルの内訳	希望小売価格
マルチプレクサ・バンドル	DAQ970MB	DAQ970A、DAQM901A×3	お問い合わせください
	DAQ973MB	DAQ973A、DAQM901A×3	
	DAQ973MBX	DAQ973A、DAQM901A×3、BV0006B*1	
スイッチング・バンドル	DAQ970SB	DAQ970A、DAQM901A×1、DAQ903A×2	お問い合わせください
	DAQ973SB	DAQ973A、DAQM901A×1、DAQ903A×2	
	DAQ973SBX	DAQ973A、DAQM901A×1、DAQ903A×2、BV0006B*1	

*1: ノードロック・サブスクリプション・ライセンス(36か月)、KeysightCare付き。

データ収集システム (DAQ)

製品型番 : 34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット

www.keysight.com/find/34980A

PathWave
BenchVue対応

中規模から大規模なスイッチ計測システムの構築に

- 6 ½ 桁デジタルマルチメータ内蔵 8 スロット・メインフレーム
- マルチプレクサ、RF スイッチなど
21 種類のプラグイン・モジュール
- 1 台のメインフレームあたり最大 560 チャンネルの
2 線式マルチプレクサが可能
- Web ブラウザを使用して、設定やリモート制御が可能
- 測定速度は最大 3000 回 /sec、3000 回 /ch

主な仕様

内蔵DMM	6 ½ 桁
基本測定機能	DC/AC 電圧、DC/AC 電流、2 端子/4 端子抵抗、 周波数、周期、温度 (熱電対、サーミスタ、RTD)
メモリ	タイム・スタンプ機能付き 500 k 不揮発性データ・メモリ
外部インタフェース	GPIB、LAN (LXI classC 準拠)、USB

オーダー情報

メインフレーム

34980A	マルチファンクション/スイッチ計測ユニット	¥626,400
Opt. 0B0	CD-ROM マニュアル (印刷マニュアルなし)	¥0
Opt. A6J	試験成績書付き校正証明書 (ANSI Z540 準拠校正)	¥62,350

プラグインモジュール

モジュール	品名	最大電圧	最大電流	スキャン速度 ch/ 秒	希望小売価格
マルチプレクサ・モジュール					
34921A	40 チャンネル・アーマチュア・マルチプレクサ	±300 V	1 A	100	¥210,176
34922A	70 チャンネル・アーマチュア・マルチプレクサ	±300 V	1 A	100	¥319,187
34923A	40/80 チャンネル・リード・マルチプレクサ	±150 V	0.5 A	500	¥247,822
34924A	70 チャンネル・リード・マルチプレクサ	±150 V	0.5 A	500	¥353,148
34925A	40/80 チャンネル光アイソレート FET マルチプレクサ	±80 V	0.02 A	1000	¥294,979
マトリクス・モジュール					
34931A	デュアル 4×8 アーマチュア・マトリクス	±300 V	1 A	100	¥242,843
34932A	デュアル 4×16 アーマチュア・マトリクス	±300 V	1 A	100	¥371,422
34933A	デュアル/クワッド 4×8 リード・マトリクス	±150 V	0.5 A	500	¥268,800
34934A	クワッド 4×32 リード・マトリクス	±100 V	0.5 A	500	¥1,244,017
汎用モジュール					
34937A	28 チャンネル・フォーム C および 4 チャンネル・フォーム A	300 V 250 AC	1 A 5 A	-	¥234,839
34938A	20 チャンネル、5 A、フォーム A	250 AC	5 A	-	¥283,943
34939A	64 チャンネル、フォーム A	100 V	1 A	-	¥292,597

RF/マイクロ波モジュール

モジュール	品名	希望小売価格
34941A	クワッド 1×4 50 Ω 2 GHz RF マルチプレクサ	¥376,576
34942A	クワッド 1×4 75 Ω RF マルチプレクサ	¥376,576
34945A	マイクロ波スイッチ/アッテネータ・ドライバ	¥282,202
34945EXT		¥110,468
34946A	デュアル 1×2 SPDT 終端マイクロ波スイッチ	¥226,746
34947A	トリプル 1×2 SPDT 未終端マイクロ波スイッチ	¥221,758

ターミナル・ブロック

3492xT	3492xA 用ターミナル・ブロック	¥36,568 ~ ¥47,111
3493xT	3493xA 用ターミナル・ブロック	¥47,111 ~ ¥69,544
3495xT	3495xA 用ターミナル・ブロック	¥36,568 ~ ¥48,540

システム制御モジュール

34950A	メモリおよびカウンタ内蔵 64 ビット・デジタル I/O	¥323,062
34951A	波形メモリ内蔵 4 チャンネル・アイソレート D/A コンバータ	¥271,476

34952A	32 ビット DIO、2 チャンネル D/A、トータライザ内蔵 マルチファンクション・モジュール	¥178,979
34959A	ブレッドボード・モジュール	¥107,561

*RF/マイクロ波・システム制御モジュールの仕様に関しては、34980A データシート (5989-1437 JAJP) を参照してください。

ファンクション/任意波形発生器 ラインアップ

www.keysight.com/find/functiongenerators

	33509B/10B/11B/12B/19B/20B/21B/22B	33611A/12A/21A/22A	EDU33211A/12A
チャンネル数	1/2		1/2
周波数レンジ (正弦波)	1 μHz ~ 20 MHz / 30 MHz	1 μHz ~ 80 MHz / 120 MHz	1 μHz ~ 20 MHz
振幅レンジ	1 mVpp ~ 10 Vpp (50 Ω) 2 mVpp ~ 20 Vpp (オープン)		1 mVpp ~ 10 Vpp (50 Ω) 2 mVpp ~ 20 Vpp (オープン)
標準波形*1	正弦波、方形波、パルス、三角波、ランプ波、ノイズ、PRBS、DC電圧 (心電図波、指数立上がり/立下り、sinc波、ガウシアンパルス、ハーバーサイン波、ローレンツ波)		正弦波、方形波、パルス、三角波、 ランプ波、ノイズ、PRBS、DC電圧
全高調波ひずみ	< 0.04 %	< 0.03 %	< 0.075 %
パルス、方形波	1 μHz ~ 20 MHz / 30 MHz	1 μHz ~ 50 MHz / 100 MHz	1 μHz ~ 10 MHz
任意波形サンプリングレート	1 μSa/s ~ 160 MSa/s あるいは 250 MSa/s	1 μSa/s ~ 660 MSa/s あるいは 1 GSa/s	1 μSa/s ~ 250 MSa/s
任意波形ポイント	1 MSa (16 MSa オプション)	4 MSa (64 MSa オプション)	最大 8 MSa / チャンネル
任意波形電圧分解能	16ビット	14ビット	16ビット
ジッタ	< 40 ps (rms)	< 1 ps (rms)	≤ 5 MHz : 2 ppm + 100 ps > 5 MHz : 100 ps
変調機能	AM、FM、PM、FSK、BPSK、PWM、バースト、掃引		AM、FM、PM、FSK、BPSK、PWM
掃引	リニア/ログ/リスト、アップ/ダウン/ホールド時間設定		リニア/ログ/リスト
バースト	ゲートド、Nサイクル		ゲートド
その他	波形シーケンス機能 2チャンネル出力 (独立、結合、差動など)		— 2チャンネル出力 (独立、結合、差動など)
外部クロック	[標準] 外部クロック・レンジ: 10 MHz ± 20 Hz	[オプション] OCX : 10 MHz ± 1 Hz	—
外部インタフェース	LAN、USB、GPIB	LAN、USB、GPIB (オプション)	LAN、USB

*1 任意波形機能付きモデルのみ

製品型番 : 33500B / 33600A Trueform シリーズ

PathWave
BenchVue対応

豊富な波形出力、多彩な機能。Trueformテクノロジー搭載で信号忠実度、柔軟性を向上

- 最小のジッタ
従来 DDS 方式と比較して 200 分の 1 以下へジッタを低減しました。
- 最小の高調波歪み
全高調波歪みがわずか 0.03% と、他の波形発生器と比べ 5 倍高い忠実度を実現しています。
(33500B シリーズは < 0.04%)
- 波形再現性の向上
ポイント単位 (point-by-point) の任意波形機能を採用し、忠実な波形再現を実現

33503B BenchLink Waveform Builder Pro ソフトウェア (別売ソフトウェア)

- 33500B/33600A シリーズの機能へフルアクセス
- 複雑なカスタマイズした波形作成が簡単に
- アドバンスド・演算機能

例 : マルチトーン信号 (最大 64 トーン)

オーダー情報

型番	周波数帯域	チャンネル数	任意波形機能	希望小売価格
33509B	20 MHz	1	—	¥353,852
33510B		2	—	¥535,878
33511B		1	○ 160 MSa/s	¥416,073
33512B		2	○ 160 MSa/s	¥630,524
33519B	30 MHz	1	—	¥395,624
33520B		2	—	¥599,639
33521B		1	○ 250 MSa/s	¥457,385
33522B		2	○ 250 MSa/s	¥694,284
33611A	80 MHz	1	○ 660 MSa/s	¥801,730
33612A		2	○ 660 MSa/s	¥1,149,612
33621A		1	○ 1 GSa/s	¥940,329
33622A		2	○ 1 GSa/s	¥1,349,589

33500B/33600A 専用オプション

オプション	品名	希望小売価格	
Opt. OCX	超高安定タイムベース	¥128,311~	
335MEM1U	16 M任意波形メモリへ拡張 (33511B/33521B)	¥46,832	
335MEM2U	16 M任意波形メモリへ拡張 (33512B/33522B)	¥93,663	
336MEM1U	64 M任意波形メモリへ拡張 (33611A/33621A)	¥54,989	
336MEM2U	64 M任意波形メモリへ拡張 (33612A/33622A)	¥109,979	
Opt. A6J	試験成績書付き校正証明書 (ANSI Z540準拠校正) 33500B シリーズ	¥61,818	
Opt. Z54	試験成績書付き校正証明書 (ANSI Z540準拠校正) 33600A シリーズ	¥60,604	
Opt. SEC	セキュリティ機能	(NISPOM対応 33500B シリーズ)	¥18,734
		(NISPOM対応 33600A シリーズ)	¥18,329

33500B シリーズ・アップグレード

型番	品名	希望小売価格
335BW1U	30 MHz へ拡張 (1 ch モデル用)	¥37,463
335BW2U	30 MHz へ拡張 (2 ch モデル用)	¥56,197
335ARB1U	任意波形機能の追加 (1 ch モデル用)	¥56,197
335ARB2U	任意波形機能の追加 (2 ch モデル用)	¥79,614
335MEM1U	16 M メモリへ拡張 (1 ch 任意波形モデル用)	¥46,832
335MEM2U	16 M メモリへ拡張 (2 ch 任意波形モデル用)	¥93,663
33500U-OCX	高安定タイムベースに変更 (Keysight サービスセンタへ返送が必要、改造作業費別途)	¥131,129

33600A シリーズ・アップグレード

型番	品名	希望小売価格
336BW1U	120 MHz へ拡張 (1 ch モデル用)	¥128,311
336BW2U	120 MHz へ拡張 (2 ch モデル用)	¥182,174
336MEM1U	64 M メモリへ拡張 (1 ch 任意波形モデル用)	¥54,989
336MEM2U	64 M メモリへ拡張 (2 ch 任意波形モデル用)	¥109,979
33600U-OCX	高安定タイムベースに変更 (Keysight サービスセンタへ返送が必要、改造作業費別途)	¥128,311
3446GPBU	GPIO インタフェースの追加	¥52,264

製品型番 : EDU33211A/12A スマートベンチ・エッセンシャル シリーズ

- 20MHz 周波数帯域幅
- シングル & デュアル・チャンネル

オーダー情報

型番	周波数帯域幅	チャンネル数	任意波形機能	希望小売価格
EDU33211A	20 MHz	1	—	¥141,361
EDU33212A	20 MHz	2	○ 250 MSa/s	¥172,419

オプション

型番	品名	希望小売価格
332BW1U	25 MHz 帯域アップグレード (EDU33211A 用)	¥28,804
332BW2U	25 MHz 帯域アップグレード (EDU33212A 用)	¥35,964

周波数カウンタ ラインアップ

www.keysight.com/find/counters

	53220A	53230A	53210A
タイプ	ユニバーサル・カウンタ		RF 周波数カウンタ
チャンネル数	2		1
周波数レンジ	350 MHz (6 GHz、15 GHz オプション)		
周波数分解能	12桁/秒		10桁/秒
シングルショット時間分解能	100 ps	20 ps	なし
測定機能	周波数、周波数比、周期、タイムインターバル、パルス幅、立上がり/立下り時間、デューティ比、位相、積算、ピーク電圧		周波数、周波数比 (オプションの ch2 使用)、周期
解析機能	演算 (アベレージング、スケール、変化デルタ)、統計 (平均、最小、最大、標準偏差、アラン分散*、ヒストグラム、ストリップ・チャート、リミット・テスト * 53220/53230A のみ		
標準タイムベース	0.2 ppm/月		
測定メモリ	1 M (読み取り)		
周波数測定速度	1,000 回/秒	75,000 回/秒	300 回/秒
その他測定機能	—	モジュレーション・ドメイン解析、パルス・マイクロ波測定	—
インタフェース	LAN (LXI class C 準拠)、USB、GPIO		

製品型番 : 53210A/20A/30A

周波数・時間標準器の技術が生んだ精度と信頼性

- 350MHz 周波数レンジ、オプションで最高 15GHz の周波数レンジ
- 統計、ストリップ・チャート、ヒストグラムなど充実した解析機能
- LAN、USB、GPIO 標準装備

測定値と統計表示

ヒストグラム表示

オプション

Opt. A6J	試験成績書付き校正証明書 (ANSI Z540 準拠校正) 53210A*	¥31,753
Opt. 010	超高安定 OXC0 タイムベース	¥254,307
Opt. 106	6GHz 入力追加オプション	¥264,898
Opt. 115	15GHz 入力追加オプション	¥656,372
Opt. 201	Ch1、Ch2 入力端子を背面に追加 (53210A は Ch1)	¥26,656
Opt. 203	Ch3 入力端子を背面に移動 (SMA に変更) (53210A は Ch2)	¥63,971
Opt. 300	バッテリー・バックおよびバッテリー・チャージャ	¥169,537

* 53220A : ¥43,028、53230A : ¥43,948

53200 シリーズ・アップグレード

53200U-010	高安定 OXC0 タイムベース	¥254,307
53200U-106	6 GHz CW マイクロ波チャンネル追加	¥264,898
53200U-115	15 GHz CW マイクロ波チャンネル追加	¥656,372
53200U-201	背面入力追加 (ベースチャンネル)	¥26,656
53200U-203	マイクロ波チャンネルを背面入力に変更	¥63,971
53200U-300	バッテリーバック & チャージャ	¥169,537

(Keysight サービスセンタへ返送が必要、改造作業費別途)

オーダー情報

型番	品名	希望小売価格
53210A	RF 周波数カウンタ	¥500,634
53220A	ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ、12桁/秒、100 ps	¥576,992
53230A	ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ、12桁/秒、20 ps	¥893,811

FieldFox ハンドヘルド・アナライザ ラインアップ

www.keysight.com/find/FieldFox

型番	RF アナライザ	コンビネーション・ アナライザ		ベクトル・ネットワーク・ アナライザ	スペクトラム・ アナライザ	
	N9912C	N9916A/17A/18A	N9950A/51A/52A	N9926A/27A/28A	N9935A/36A/38A	N9960A/61A/62A
最大周波数	4 G/6.5 G/10 GHz (オプションによる)	14 G/18 G/26.5 GHz	32 G/44 G/50 GHz	14 G/18 G/26.5 GHz	14 G/18 G/26.5 GHz	32 G/44 G/50 GHz
ケーブル・アンテナ測定	○(オプション)	○	○	○(オプション)	×	×
ネットワーク・アナライザ機能	○(オプション)	○(オプション)	○(オプション)	○	×	×
スペクトラム・アナライザ機能	○(オプション)	○(オプション)	○(オプション)	×	○	○
異なる周波数の機能混在	○	×	×	×	×	×
周波数アップグレード	○	×	×	×	×	×
拡張機能アップグレード	○	○	○	○	○	○
リアルタイム・スペアナ機能	○ BW=10 MHz 40 MHz(オプション)	○ BW=10 MHz	○ BW=10 MHz	×	○ BW=10 MHz	○ BW=10 MHz
雑音指数 (NF) 測定	×	○	○	×	○	○
QuickCAL	×	○	×	○	×	×
IQ ストリーミング機能	×	○	○	×	○	○
パワー測定 (CW, パルス)	○	○	○	○	○	○
概算価格	¥1,433,173	¥3,348,571~	¥5,907,385~	¥3,921,423~	¥3,244,223~	¥5,810,683~

FieldFox 測定機能(一部)

ケーブル/アンテナ・アナライザ

- 障害位置検出 (DTF)/リターンロス/VSWR 測定
- 1ポートケーブル損失、2ポート挿入損失、タイムドメインリフレクトメトリ (TDR)
- シンプルにフィールド測定を実現。内蔵 QuickCal 校正 (18GHz まで)

ベクトル・ネットワーク・アナライザ

- フル2ポートSパラメータ測定
- タイムドメイン解析、ミックスドモード反射Sパラメータ
- CalReady、QuickCal、フル2ポート校正、TRL、導波管校正、ECal サポート、ガイド付き校正ウィザード

スペクトラム・アナライザ

- InstAlign 機能 1 による優れた振幅精度 (±0.3dB) で、ウォームアップ不要
- トラッキングジェネレータ、独立した信号源、全周波数レンジをカバーするプリアンブ
- チャンネルパワー (CHP)、占有帯域幅 (OBW)、スペクトラム・エミッション・マスク (SEM)、隣接チャンネル漏洩電力 (ACP)
- 干渉解析、アナログ復調

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

- 最大 10MHz のリアルタイム帯域幅と最小 12µs の短い信号を 100% の POI (信号捕捉率) で捕捉可能
- 最小 22 ns の短い小信号を表示可能
- スペクトラム密度表示により、様々なレベルの信号を検出可能

ベクトル電圧計

- ケーブルトリミング、位相シフト、電気長測定
- A/B 比および B/A 比測定
- ベストセラー HP 8508A ベクトル電圧計に類似した機能

USB パワー・センサによる パワー測定

- CW 周波数での正確な絶対値パワー測定

メカニカル校正キット

製品型番: 8551xA、8552xA

FieldFox ネットワーク・アナライザの校正キットとして最適

型番	品名	コネクタ形状	周波数範囲	希望小売価格
85514A		N 型 (オス)	DC ~ 9 GHz	¥256,043
85515A		N 型 (メス)	DC ~ 9 GHz	¥256,043
85518A	4in1 OSLT	N 型 (オス)	DC ~ 18 GHz	¥532,570
85519A	メカニカル校正キット	N 型 (メス)	DC ~ 18 GHz	¥532,570
85520A		3.5 mm (オス)	DC ~ 26.5 GHz	¥591,788
85521A		3.5 mm (メス)	DC ~ 26.5 GHz	¥591,788

電源 / 電子負荷 / オシロスコープ / スマートシリアル / マルチメータ / 半導体計測器 / データ収集システム (DAQ) / フังก์ション任意波形発生器 / 周波数カウンタ / RF & マイクロ波測定器 / ネットワークアナライザ / コンパクト測定器 / 電子校正モジュール / スペクトラムアナライザ / RF信号発生器 / LCRメータ / パワーメータ / 高周波テストアクセサリ / 計測フィードバック / ハンドヘルド測定器

FieldFox RF ハンドヘルド・アナライザ

製品型番 : N9912C

www.keysight.com/find/FieldFox

NEW

さらなるフレキシビリティを追及、高性能を手の中に

優れたフレキシビリティを実現

- 3つのアナライザ機能の同時搭載が可能
- 異なる周波数のアナライザ機能を搭載可能
10GHzスペアナと4GHzネットアナ機能を1台に搭載
- キーコードで簡単に周波数アップグレードが可能
4GHzモデル → 6.5G/10GHz、6GHzモデル → 10GHz

基本性能の向上

- 下限周波数を3kHzに拡張
- 最大40MHzリアルタイム解析帯域幅(オプション)

豊富な機能オプション(後付けアップグレードに対応)

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(最大40MHz帯域)、ベクトル電圧計OTA、5G/LTE、RFパルス測定、パワメータ、信号発生器他...

N9912C FieldFox RF ハンドヘルド・アナライザ 構成ガイド (構成の詳細、価格はお問い合わせください)

N9912C	ケーブル/アンテナ・アナライザオプション	ベクトル・ネットワーク・アナライザオプション	スペクトラム・アナライザオプション
最大周波数	4 GHz 6.5 GHz 10 GHz	Opt. CA4 Opt. CA6 Opt. CAX	Opt. NA4 Opt. NA6 Opt. NAX
CAT/ベクトル・ネットワーク/スペクトラム解析			
VNA タイムドメイン		Opt. 010	—
TDR ケーブル測定	Opt. 215	Opt. 215	—
ベクトル電圧計	—	Opt. 308	—
トラッキング・ジェネレータ	—	—	Opt. 220
プリアンプ	—	—	Opt. 235
干渉解析/スペクトラム解析	—	—	Opt. 236
スペアナ タイムゲーティング機能	—	—	Opt. 238
チャンネル・スキャナー機能	—	—	Opt. 312
リアルタイム・スペアナ RTSA (BW10MHz)	—	—	Opt. 350
インドア&アウトドア・マッピング	—	—	Opt. 352*1
アナログ復調機能	—	—	Opt. 355
EMF 測定機能	—	—	Opt. 358*2
EMI 測定機能	—	—	Opt. 361
OTA 測定機能 LTE FDD	—	—	Opt. 370 (Opt. 307 必須)
OTA 測定機能 LTE TDD	—	—	Opt. 371 (Opt. 307 必須)
OTA 測定機能 5 GTF	—	—	Opt. 372 (Opt. 307 必須)
40 MHz 変調帯域幅	—	—	Opt. B04
パワー測定			
USB パワー・センサ測定 VS 周波数	Opt. 208 (Opt. 302 必須)	Opt. 208 (Opt. 302 必須)	Opt. 208 (Opt. 302 必須)
USB パワー・センサ サポート	Opt. 302*3	Opt. 302*3	Opt. 302*3
内蔵パワー・メータ機能	Opt. 310	Opt. 310	Opt. 310
パルス測定/USB ピーク・パワー・センサ使用	Opt. 330*4 (Opt. 302 必須)	Opt. 330*4 (Opt. 302 必須)	Opt. 330*4 (Opt. 302 必須)
システム機能			
リモート測定機能	Opt. 030	Opt. 030	Opt. 030
GPS レシーバ	Opt. 307*5	Opt. 307*5	Opt. 307*5
可変 DC バイアス機能	Opt. 309	Opt. 309	Opt. 309

*1: チャンネルスキャナー機能必須 (Opt. 312 or 370 or 371 or 378) & Opt. 307 必須
 *2: 別売 85572A Tri-axial アンテナが必要   *3: 別売 USB パワー・センサが必要
 *4: 別売 USB ピークパワー・センサが必要   *5: 別売 GPS アンテナが必要、N9910X-825.

FieldFox Aシリーズ ハンドヘルド・アナライザ

製品型番 : N991xA/N992xA/N995xA/N996xA シリーズ

www.keysight.com/find/FieldFox

N991xA/N992xA/N995xA/N996xA シリーズ

FieldFox Aシリーズ ハンドヘルド・アナライザ 構成ガイド (構成の詳細、価格はお問い合わせください)

		N991xA/N995xA	N992xA	N993xA/N996xA
		コンビネーション・アナライザ 型番&オプション	ベクトル・ネットワーク・アナライザ 型番&オプション	スペクトラム・アナライザ 型番&オプション
最大周波数	14 GHz	N9916A	N9926A	N9936A
	18 GHz	N9917A	N9927A	N9937A
	26.5 GHz	N9918A	N9928A	N9938A
	32 GHz	N9950A	コンビネーション・アナライザで 対応可能	N9960A
	44 GHz	N9951A		N9961A
	50 GHz	N9952A		N9962A
CAT/ベクトル・ネットワーク解析				
VNA タイムドメイン		Opt. 010 (Opt. 210 必須)	Opt. 010	—
Quick CAL		Opt. 112 (N991xAのみ)	Opt. 112	—
VNA 伝送/反射測定		Opt. 210	基本モデル (標準)	—
VNA フル2ポートSパラメータ測定		Opt. 211 (Opt. 210 必須)	Opt. 211	—
1ポートミックスモードSパラメータ測定		Opt. 212 (Opt. 210/211 必須)	Opt. 212 (Opt. 211 必須)	—
TDR ケーブル測定		Opt. 215	Opt. 215 (Opt. 305 必須)	—
ネットワーク解析機能		—	—	—
ケーブル/アンテナ解析機能		基本モデル (標準)	Opt. 305	Opt. 320の一部
ベクトル電圧計		Opt. 308 (Opt. 210/211 必須)	Opt. 308 (Opt. 211 必須)	—
反射測定 (RL、VSWR、スカラ測定)		基本モデルに含む	基本モデルに含む	Opt. 320 (Opt. 220 必須)
VNA 5kHz 下限周波数拡張		Opt. V5K (N991xAのみ)	—	—
スペクトラム解析				
ETRA (拡張レンジ伝送解析)		Opt. 209 (Opt. 233/210 必須)	—	Opt. 209 (Opt. 220 必須)
トラッキング・ジェネレータ		—	—	Opt. 220
スペクトラム・アナライザ		Opt. 233	—	基本モデル (標準)
プリアンブ		Opt. 235 (Opt. 233 必須)	—	Opt. 235
干渉解析/スペクトラム解析		Opt. 236 (Opt. 233 必須)	—	Opt. 236
スペアナ タイムゲーティング機能		Opt. 238 (Opt. 233 必須)	—	Opt. 238
チャンネル・スキャナー機能		Opt. 312 (Opt. 233 必須)	—	Opt. 312
リアルタイム・スペアナ RTSA (BW10MHz)		Opt. 350 (Opt. 233 必須)	—	Opt. 350
IQアナライザ機能 (IQA)		Opt. 351 (Opt. 233 必須)	—	Opt. 351
インドア&アウトドア・マッピング		Opt. 352 (Opt. 233/307 必須)	—	Opt. 352 (Opt. 307 必須)
IQストリーミング		Opt. 353 (Opt. 233/351 必須)	—	Opt. 353 (Opt. 351 必須)
アナログ復調機能		Opt. 355 (Opt. 233 必須)	—	Opt. 355
雑音指数 (NF) 測定機能		Opt. 356 (Opt. 233/235/309 必須)	—	Opt. 356 (Opt. 235/309 必須)
EMF 測定機能		Opt. 358*1 (Opt. 233 必須)	—	Opt. 358*1
フェーズド・アレイ・アンテナサポート		Opt. 360 (N995xAのみ、Opt. 233 必須)	—	Opt. 360 (N996xAのみ)
EMI 測定機能		Opt. 361 (Opt. 233 必須)	—	Opt. 361
OTA 測定機能 LTE FDD		Opt. 370 (Opt. 233/307 必須)	—	Opt. 370 (Opt. 307 必須)
OTA 測定機能 LTE TDD		Opt. 371 (Opt. 233/307 必須)	—	Opt. 371 (Opt. 307 必須)
OTA 測定機能 5GTF		Opt. 377 (Opt. 233/307 必須)	—	Opt. 377 (Opt. 307 必須)
パワー測定				
USB パワー・センサ測定 VS 周波数		Opt. 208 (Opt. 302 必須)	Opt. 208 (Opt. 302 必須)	Opt. 208 (Opt. 302 必須)
USB パワー・センササポート		Opt. 302*2	Opt. 302*2	Opt. 302*2
内蔵パワー・メータ機能		Opt. 310	Opt. 310	Opt. 310
パルス測定/USBピーク・パワー・センサ使用		Opt. 330*3 (Opt. 302 必須)	Opt. 330*3 (Opt. 302 必須)	Opt. 330*3 (Opt. 302 必須)
システム機能				
リモート測定機能		Opt. 030	Opt. 030	Opt. 030
GPS レシーバ		Opt. 307*4	Opt. 307*4	Opt. 307*4
可変DCバイアス機能		Opt. 309	Opt. 309	Opt. 309

*1: 別売 85572A Tri-axial アンテナが必要
*2: 別売 USB パワー・センサが必要
*3: 別売 USB ピークパワー・センサが必要

*4: 別売 GPS アンテナが必要、N9910X-825.

シリーズ名	ENAシリーズ			Streamlineシリーズ		
型番	E5061B	E5061B/LF-RF	E5063A	P937xA	P937xB	P938xB
タイプ	ベンチトップ			外部PC制御 (USB3.0経由)	外部PC制御 (Thunderbolt3経由)	
主な仕様						
周波数範囲	100 kHz ~ 1.5/3 GHz	5 Hz ~ 500 M / 1.5/3 GHz	100 kHz ~ 500 M / 1.5 / 3.6 / 4.5 / 6.5 / 14 / 18 GHz	300 kHz ~ 4.5 / 6.5 / 9 / 14 / 20 / 26.5 GHz	9 kHz ~ 4.5 / 6.5 / 9 / 14 GHz、100 kHz ~ 20 / 26.5 / 40 GHz	9 kHz ~ 9 / 20 GHz
測定ポート数	2	2	2	2	2	4
測定ダイナミック・レンジ 3 / 20 GHz @ 10 Hz IFBW	120 dB / -	120 dB / -	117 dB / -	115 dB / - (P9370/1/2/3A) 115 / 110 dB (P9374/5A)	115 dB / - (P9370/1/2/3B) 115 / 110 dB (P9374/5B)	115 dB / - (P9382B) 115 / 110 dB (P9384B)
ノイズフロア 3 / 20 GHz @ 10 Hz IFBW	-110 dBm / -	-110 dBm / -	-117 dBm / -	-108 dBm / - (P9370/1/2/3A) -108 / -108 dBm (P9374/5A)	-107 dBm / - (P9370/1/2/3B) -107 / -101 dBm (P9374B) -107 / -103 dBm (P9375B)	-107 dBm / - (P9382B) -107 / -101 dBm (P9384B)
最大ソースパワー 3 / 20 GHz	+10 dBm / -	+10 dBm / -	0 dBm / -	+7 dBm / - (P9370/1/2/3A) +7 dBm / +2 dBm (P9374/5A)	+7 dBm / - (P9370/1/2/3B) +7 dBm / +4 dBm (P9374B) +8 dBm / +7 dBm (P9375B)	+7 dBm / - (P9382B) +7 dBm / +4 dBm (P9384B)
トレースノイズ (振幅 dBrms / 位相 deg) @ 10 kHz IFBW	0.0091 / 0.055	0.0091 / 0.055	0.0019 / 0.014	0.003 / 0.03	0.0015 / 0.01 0.0018 / 0.024 (P9375B)	0.0015 / 0.01
測定スピード (201ポイント、校正オフ)	9 ms (300 kHz IFBW)	9 ms (300 kHz IFBW)	9 ms (300 kHz IFBW)	14 ms (600 kHz IFBW)	7.7 ms (700 kHz IFBW) 7.9 ms (700 kHz IFBW) (P9375B)	7.7 ms (700 kHz IFBW)
主な測定機能						
Sパラメータ測定	オプション	標準	標準	標準	標準	標準
タイムドメイン測定	オプション	オプション	オプション	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア
TDR測定/PCB テストウイザード	-	-	オプション	-	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア
材料測定	-	-	-	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア
電源インピーダンス 測定	-	オプション	-	-	-	-
ミキサ/コンバータ 試験	-	-	-	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア	別売ソフトウェア
75Ω入力 インピーダンス	オプション	-	-	-	-	-
Ecal対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
外部インタフェース	LAN、USB、GPIB	LAN、USB、GPIB	LAN、USB、GPIB	-	-	-

ネットワーク・アナライザ

製品型番：E5061B

LFからRFまでのさまざまな測定ニーズに対応

RFネットワーク・アナライザ・オプション

- 基本的なRF測定のための優れた性能を提供する
エコノミーRFネットワーク・アナライザ
- 伝送/反射テストセットとSパラメータ・テストセット
- 50 Ω/75 Ωのシステムインピーダンス

(FO=1.09GHz、信号源=10dBm、IFBW=10Hz)

オーダー情報 (RFネットワーク・アナライザ)

E5061B	RF オプションENA ネットワーク・アナライザ	¥442,900
Opt. 115	伝送/反射テスト・セット 1.5 GHz 50 Ω	¥3,349,526
Opt. 117	伝送/反射テスト・セット 1.5 GHz 75 Ω	¥3,349,526
Opt. 135	伝送/反射テスト・セット 3 GHz 50 Ω	¥4,652,232
Opt. 137	伝送/反射テスト・セット 3 GHz 75 Ω	¥4,652,232
Opt. 215	Sパラメータ・テスト・セット 1.5 GHz 50 Ω	¥4,652,232
Opt. 217	Sパラメータ・テスト・セット 1.5 GHz 75 Ω	¥4,652,232
Opt. 235	Sパラメータ・テスト・セット 3 GHz 50 Ω	¥5,350,115
Opt. 237	Sパラメータ・テスト・セット 3 GHz 75 Ω	¥5,350,115
Opt. 010	タイム・ドメイン/断線位置解析機能	¥704,020
Opt. 1E5	高安定周波数基準	¥216,725

LFネットワーク・アナライザ・オプション

- 5Hz~500M/1.5G/3GHzをカバー
- LFからRFまでの電子デバイスのネットワーク/
インピーダンス測定機能を備えたネットワーク・アナライザ
- 電子部品のインピーダンス評価が可能 (オプション 005)
- ゲイン・フェーズ・テストポート機能
PI/PDN解析、DC-DCコンバータのループ・ゲイン

インピーダンス解析機能

ゲイン・フェーズ・テストポート機能

アナライザによるキャパシタ、インダクタ、共振器などの電子部品のインピーダンスパラメータの測定が可能。

DC-DCコンバータループ・ゲイン

オーダー情報 (LFネットワーク・アナライザ)

E5061B	LF-RF オプションENA ネットワーク・アナライザ	¥442,900
Opt. 3L3	LF-RF ネットワーク・アナライザ 5 Hz~500 MHz	¥5,115,490
Opt. 3L4	LF-RF ネットワーク・アナライザ 5 Hz~1.5 GHz	¥6,138,746
Opt. 3L5	LF-RF ネットワーク・アナライザ 5 Hz~3 GHz	¥7,073,461
Opt. 005	インピーダンス測定機能	¥704,020
Opt. 720	50 Ω抵抗セット追加	¥17,694
Opt. 1E5	高安定周波数基準	¥216,725
Opt. 010	タイム・ドメイン/断線位置解析機能	¥704,020

製品型番：E5063A

RF部品Sパラ測定&TDR測定に対応

- 多目的に使用できるSパラメータテストセット (2ポート、50Ω) で広範なコンポーネントを測定

- タイムドメイン解析/テストウィザード (オプション011)
PCB製造テスト専用インタフェースを追加して、インピーダンス/リターンロスの効率的な測定を実行。

- 無線電力伝送解析 (オプション006)
任意負荷インピーダンス設定により、コイル間、または共振器間の無線電力伝送 (WPT) 効率をリアルタイムで測定

オーダー情報

E5063A	ENA シリーズ ネットワーク・アナライザ	¥421,382
Opt. 205	2ポート・テスト・セット、100 kHz~500 MHz	¥1,867,773
Opt. 215	2ポート・テスト・セット、100 kHz~1.5 GHz	¥2,282,539
Opt. 235	2ポート・テスト・セット、100 kHz~3 GHz	¥2,697,111
Opt. 245	2ポート・テスト・セット、100 kHz~4.5 GHz	¥2,925,651
Opt. 265	2ポート・テスト・セット、100 kHz~6.5 GHz	¥3,671,503
Opt. 285	2ポート・テスト・セット、100 kHz~8.5 GHz	¥4,410,109
Opt. 2D5	2ポート・テスト・セット、100 kHz~14 GHz	¥5,762,042
Opt. 2H5	2ポート・テスト・セット、100 kHz~18 GHz	¥7,255,823
Opt. 006	無線電力伝送解析	¥1,066,492
Opt. 010	タイム・ドメイン解析	¥882,847
Opt. 011	タイム・ドメイン解析/PCBテスト・ウィザード	¥1,066,492

E5601B/E5063A用 テストケーブル

型番	品名	希望小売価格
N6314A	50 Ω N型(オス)-N型(オス) ケーブル、DC-12.4 GHz、61 cm	¥61,401
N6315A	50 Ω N型(オス)-N型(メス) ケーブル、DC-12.4 GHz、61 cm	¥61,401
11500E	50 Ω 3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス) ケーブル、DC-26.5 GHz、61 cm	¥245,865
11500F	50 Ω 3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス) ケーブル、DC-26.5 GHz、150 cm	¥277,362
N9910X-816	50 Ω N型(オス)-N型(メス)、DC~6 GHz、約1 m	¥105,653
N9910X-817	50 Ω N型(オス)-N型(オス)、DC~6 GHz、約1 m	¥105,653

型番	品名	希望小売価格
N9910X-700	50 Ω N型(オス)-N型(メス) ケーブル、DC~18 GHz、約1 m	¥129,797
N9910X-701	50 Ω N型(オス)-N型(オス) ケーブル、DC~18 GHz、約1 m	¥129,797
N9910X-708	50 Ω 3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、DC~26.5 GHz、約1 m	¥148,342
N9910X-709	50 Ω 3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)、DC~26.5 GHz、約1 m	¥148,342
11857B	75 Ω N型(オス)-N型(オス) / N型(オス)-N型(メス)各1本 ~2GHz 61cm	¥240,351
N9910X-810	50 Ω N型(オス)-N型(オス)、DC~6 GHz、約1.5 m	¥122,649
N9910X-811	50 Ω N型(オス)-N型(メス)、DC~6 GHz、約1.5 m	¥122,649

コンパクト測定器

製品型番：P937xB/P938xB Streamline シリーズ

P937xB/P938xB ベクトル・ネットワーク・アナライザ コンパクト・フォーム、妥協なき高性能

コンパクト・フォーム

- 1.88 kg (2ポート P937xB)
- 2.82 kg (4ポート P938xB)

幅広いセレクション

- 4.5/6.5/9/14/20/26.5 GHz & 44 GHzをカバー
- 44 GHz 2ポートモデルを加えた全7モデル
- 9/20 GHzカバーする4ポート・モデル

マルチポート構成

- 2台を合わせ4/6/8ポートに対応
- (S97551B ソフト、Y1701A-002 又は 003 接続キットが必要)

妥協なき基本性能

- ダイナミック・レンジ: > 115 dB (@ 10 Hz IFBW)
- トレースノイズ: < 0.0015 dBrms (@ 10 kHz IFBW)

アプリケーション・ソフトウェア (別売品)

- 拡張タイムドメイン/TDR付、コンバータ/ミキサ、材料測定などのアプリケーションに対応が可能

主な仕様

製品型番	P937xBシリーズ	P938xBシリーズ
周波数レンジ	9 kHz ~ 4.5 / 6.5 / 9 / 14 / 20 GHz 100 kHz ~ 26.5 / 44 GHz	100 kHz ~ 9 / 20 GHz
ダイナミック・レンジ	115 dB (@4 GHz)、105 dB (@20 GHz)	
トレース・ノイズ	0.0015 dBrms (@10 kHz IFBW)	
ソースパワー	-60 ~ 8 dBm (@4 GHz)、-60 ~ 4 dBm (@20 GHz)	
温度安定度	0.005 dB/deg.C	

オーダー情報

最大周波数	P937xBシリーズ (2ポート)		P938xBシリーズ (4ポート)	
	型番	希望小売価格*	型番	希望小売価格*
44 GHz	P9377B	¥8,679,103	—	—
26.5 GHz	P9375B	¥7,009,824	—	—
20 GHz	P9374B	¥4,887,641	P9384B	¥8,293,379
14 GHz	P9373B	¥3,612,582	—	—
9 GHz	P9372B	¥2,762,783	P9382B	¥5,787,183
6.5 GHz	P9371B	¥2,294,047	—	—
4.5 GHz	P9370B	¥1,874,850	—	—

*本体、P937xB-001またはP938xB-001 VNA activationソフトを含む。

マルチポート構成用インターコネクト・接続キット

型番	品名	希望小売価格
Y1701A-002	マルチポート構成用インターコネクトケーブル P937xB, P938xB (20 GHz以下のモデル)	¥71,305
Y1701A-003	マルチポート構成用インターコネクトケーブル P937xB (20 GHz以上のモデル)	¥63,382

P937xB/P938xB用 テストケーブル

型番	品名	希望小売価格
Y1740A-100	3.5 mm (m) - 3.5mm (M)、26.5 GHz、約1m	¥156,077
Y1740A-300	2.4 mm (m) - 2.4mm (M)、50 GHz、約1m	¥424,030

2ポート・ベクトル・ネットワークアナライザ

P937xB (2ポート)

P938xB (4ポート)

6ポート構成例
P937xBとP938xBとの組合せ

PC推奨環境

オペレーティング・システム	Windows 10 (64ビット版) Version1909以降
メモリ容量	16GB (推奨)、4GB (最小)
ディスク容量	2GB以上
ディスプレイ解像度	1024 x 768 以上
Streamline VNAとの接続	Thunderbolt 3
推奨CPU	Intel Core i7 10世代以降

アプリケーション・ソフトウェア

型番	品名	希望小売価格*1
S97007B	自動フィクスチャ・リムーバル	¥2,063,269
S97010B	タイムドメイン解析	¥1,028,878
S97011B	拡張タイムドメイン解析 (TDR付)	¥2,614,079
S97082B	スカラーミキサ/コンバータ測定	¥939,595
S97551B	マルチ・インストルメンツ測定	¥718,880
S97552B	マルチポート校正アシスタンス	¥609,856
N1500A	材料測定スイート	お問い合わせください

*1: ノードロック永くライセンス/KeysightCare (12か月) 付きの場合。

電子校正モジュール (E-Cal) ラインアップ www.keysight.com/find/ecal

キーサイト電子校正 (E-Cal) モジュールは、プログラマブルで再現性の高いインピーダンス・ステートを備えた最先端の半導体デバイスから構成される校正器で、国家計量標準機関にトレーサブルです。キーサイトのネットワーク・アナライザから直接 E-Cal モジュールを制御して途中で接続を切り替えることなく校正が行えます。

	N755xA	8509xD	N469xD	N443xD
タイプ	エコノミー 電子校正モジュール	RF 電子校正モジュール	マイクロ波 電子校正モジュール	電子校正モジュール
周波数範囲	DC ~ 4/6.5/9/14/18/26.5 GHz	DC, 300 kHz ~ 6/7.5/9 GHz	DC, 300 kHz ~ 18/26.5 GHz DC, 10 MHz ~ 40/50/67 GHz	DC, 300 kHz ~ 13.5/18/26.5 GHz
ポート数	2	2	2	4
インピーダンス	50 Ω	50 Ω / 75 Ω	50 Ω	50 Ω
方向性 (dB)	★	★★	★★	★★
ソースマッチ (dB)	★	★★	★★	★★
反射トラッキング (±dB)	★	★★	★★	★★
ロードマッチ	★	★★	★★	★★
コネクタ (モデル&オプションによる)	N型 / 3.5 mm	N型 / 3.5 mm / 7-16 / 4.3-10 / F型 (75 Ω)	N型 / 3.5 mm / 2.92 mm / 2.4 mm / 1.85 mm / 7 mm	N型 / 3.5 mm / 7-16 / 4.3-10
異なるコネクタの組み合わせ可能 ミックスド・コネクタ対応	—	対応: オプションによる	—	対応: オプションによる
価格帯	約34万円~	約135万円~	約320万円~	約360万円~

E-Cal の便利さをより多くの方に提供するエコノミーラインアップ

コネクタ形状	周波数範囲	ポート数	型番	希望小売価格
N型, 3.5 mm	DC ~ 4 GHz	2	N7550A	¥340,733
	DC ~ 6.5 GHz		N7551A	¥510,656
	DC ~ 9 GHz		N7552A	¥624,275
	DC ~ 14 GHz		N7553A	¥907,908
	DC ~ 18 GHz		N7554A	¥1,021,524
	DC ~ 26.5 GHz		N7555A	¥1,134,933

キーサイト・ネットアナの性能を最大限に引き出すスタンダード E-Cal

2ポート RF 電子校正モジュール (E-CAL)

コネクタ形状	周波数範囲	ポート数	型番	希望小売価格
7 mm	DC/300 kHz ~ 9 GHz	2	85091D	¥1,398,314
N型	DC/300 kHz ~ 9 GHz		85092D	¥1,376,872
3.5 mm	DC/300 kHz ~ 9 GHz		85093D	¥1,353,694
4.3-10	DC/300 kHz ~ 9 GHz		85094D	¥2,036,602
N型 (75 Ω)	DC/300 kHz ~ 9 GHz		85096D	¥1,690,325
7-16	DC/300 kHz ~ 7.5 GHz		85098D	¥1,669,309
F型 (75 Ω)	DC/300 kHz ~ 6 GHz		85099D	¥1,690,325

2ポート マイクロ波 電子校正モジュール (E-CAL)

コネクタ形状	周波数範囲	ポート数	型番	希望小売価格
N型	DC/300 kHz ~ 18 GHz	2	N4690D	¥3,157,328
3.5 mm	DC/300 kHz ~ 26.5 GHz		N4691D	¥3,326,119
2.92 mm	DC/300 kHz ~ 40 GHz		N4692D	¥3,895,545
2.4 mm	DC/300 kHz ~ 50 GHz		N4693D	¥4,023,175
1.85 mm	DC/300 kHz ~ 67 GHz		N4694D	¥5,366,714
7 mm	DC/300 kHz ~ 18 GHz		N4696D	¥3,157,328

4ポート マイクロ波 電子校正モジュール (E-CAL)

コネクタ形状	周波数範囲	ポート数	型番	希望小売価格
N型, 3.5 mm	DC ~ 13.5 GHz	4	N4431D	¥3,603,329
	DC/300 kHz ~ 18 GHz		N4432D	¥4,516,597
	DC/300 kHz ~ 26.5 GHz		N4433D	¥5,491,999

メカニカル校正キット (一部)

多種多様なメカニカル校正キットを用意: 詳しくは Keysight WEB サイトでご確認ください

コネクタ形状	周波数範囲	タイプ	型番	希望小売価格	コネクタ形状	周波数範囲	タイプ	型番	希望小売価格
2.4 mm	DC ~ 50 GHz	標準	85056A	¥3,460,684	7 mm	DC ~ 18 GHz	標準	85050B	¥2,276,298
		エコノミー	85056D	¥1,750,934			エコノミー	85050D	¥780,814
3.5 mm	DC ~ 9 GHz	標準	85033E	¥749,235	N型 (75 Ω)	DC ~ 3 GHz	標準	85036B	¥622,713
		エコノミー	85052B	¥2,749,128			エコノミー	85036E	¥187,529
N型	DC ~ 26.5 GHz	標準	85052D	¥1,438,896	エコノミー内訳: オープン/ショート/ターミネーション (固定) 標準内訳: オープン/ショート/ターミネーション (固定) / スライディングロード (あるいはオフセット・シフト)				
		エコノミー	85052E	¥1,438,896					
	標準	85032E	¥187,529						
	エコノミー	85032F	¥490,720						
N型	DC ~ 18 GHz	標準	85054B	¥4,221,203					
		エコノミー	85054D	¥1,781,827					

スペクトラム／シグナル・アナライザ ラインアップ

www.keysight.com/find/spectrumanalyzers

シリーズ名		BSAシリーズ				Xシリーズ
		N9321C	N9322C	N9323C	N9324C	N9000B
型番						
周波数範囲		9 kHz～4 GHz	9 kHz～7 GHz	1 MHz～13.6 GHz	1 MHz～20 GHz	9 kHz～3 / 7.5 / 13.6 / 26.5 GHz
分解能帯域幅		10 Hz～3 MHz				1 Hz～3 MHz (10%ステップ) 4, 5, 6, 8 MHz
ビデオ帯域幅		10 Hz～3 MHz				1 Hz～3 MHz (10%ステップ) 4, 5, 6, 8 MHz
感度 (DANL) @ 1 GHz	プリアンプ・オフ	-131 dBm	-131 dBm	-127 dBm	-127 dBm	-148 dBm (Opt.503 / 507) -147 dBm (Opt.513 / 625)
	プリアンプ・オン	-149 dBm	-149 dBm	-140 dBm	-140 dBm	-161 dBm (Opt.503 / 507) -160 dBm (Opt.513 / 625)
TOI @ 1 GHz		+15 dBm (代表値)	+15 dBm (代表値)	+15 dBm (代表値)	+15 dBm (代表値)	+13 dBm (Opt.503 / 507) +12 dBm (Opt.513 / 625)
位相雑音 (代表値)	10 kHz オフセット	-90 dBc/Hz @1 GHz	-90 dBc/Hz @1 GHz	-92 dBc/Hz @500 MHz	-92 dBc/Hz @500 MHz	-106 dBc/Hz @1 GHz
	1 MHz オフセット	-119 dBc/Hz @1 GHz	-121 dBc/Hz @1 GHz	-119 dBc/Hz @500 MHz	-119 dBc/Hz @500 MHz	-130 dBc/Hz @1 GHz
変調解析帯域幅		—	—	—	—	10 MHz (標準)、25 MHz (Opt. B25)
外部インターフェース		USB/LAN、GPIB (オプション)				USB/LAN/GPIB
測定機能						
トラッキング・ジェネレータ				オプション	オプション	オプション
内蔵プリアンプ						
VSWR測定				×	×	×
タスク・プランナー		オプション	オプション			×
タイムゲート掃引						標準
CISPR対応RBW				オプション	オプション	オプション
アナログ変調解析						別売ソフトウェア
デジタル変調解析						
PathWave Xシリーズ 測定アプリケーション・ソフトウェア対応		×	×	×	×	○

PathWave Xシリーズ・アプリケーション・ソフトウェア (一部)

様々な測定アプリケーションに対応が可能

W9063EMOE アナログ変調解析

W9069EMOE 雑音指数測定

W9081EMOE Bluetooth® 信号解析

W9084EMOE 短距離通信測定アプリケーション (ZigBee、Z-Wave)

N9000B CXAをはじめ、ペンチトップ/モジュラー・シグナル・アナライザで使用できる、移動体通信、無線インターフェース、航空宇宙/防衛、汎用測定用の業界で最も広範囲の測定アプリケーション。

型番	品名	希望小売価格*1
W9054EMOE	ベクトル (デジタル) 変調解析機能 FSK/PSK/QAM など	¥2,620,836
W9063EMOE	アナログ復調測定アプリケーション	¥993,725
W9068EMOE	位相雑音測定アプリケーション	¥1,405,569
W9069EMOE	雑音測定アプリケーション	¥2,285,940
W9071EMOE	GSM/EDGE/Evo 測定規格対応した	¥2,160,987
W9080EM3E	NB-IoT & eMTC FDD 測定アプリケーション	¥1,156,397
W9081EMOE	Bluetooth® 測定アプリケーション	¥2,270,290
W9084EMOE	短距離通信測定アプリケーション (ZigBee、Z-Wave)	¥2,167,845
W90EMPSMB	Power Suite 測定アプリケーション	¥348,947

*1: ノードロック永久ライセンス / KeysightCare (12 か月) 付きの場合。

PathWave Xシリーズ アプリケーションのカタログ (5989-8019EN) の11ページを参照してください。

電源
電子負荷
オシロスコープ
スマートベンチ
エッセンスシリーズ
マルチメータ
半導体計測器
データ収集システム(DAQ)
任意波形発生器
周波数カウンタ
RF&マイクロ波ハンドヘルド測定器
ネットワークアナライザ
コンパクト測定器
電子校正モジュールメカニカル校正キット
スペクトラムアナライザ
RF信号発生器
LCRメータ
高周波アクセサリ(MTA)
計測インタフェース
ハンドヘルド測定器

シグナル・アナライザ

製品型番：N9000B CXA シグナル・アナライザ

量産に最適なコスト・パフォーマンスを提供

Power Suite機能でRF試験がワンボタン (W90EMPSMB アプリケーション・ソフト)

ー チャンネル・パワー、ACPR、占有帯域幅 (OBW)

電子部品の特性評価

ー トラッキング・ジェネレータ (オプション)

Pathwave Xシリーズ・

アプリケーション・ソフトウェアに対応 (別売)

ー 豊富なアプリケーション・ソフトウェア

Good/Better/Best バリューバンドル

ー 複数のオプションをパッケージ化したお得なモデル

アップグレードに対応

ー 周波数、各種測定機能のアップグレードが可能

オーダー情報

N9000B CXAシグナル・アナライザ		標準	¥368,105
Opt. 503	周波数レンジ (一つ選択)	9 kHz ~ 3 GHz	¥2,594,773
Opt. 507		9 kHz ~ 7.5 GHz	¥3,395,151
Opt. 513		9 kHz ~ 13.6 GHz	¥4,902,053
Opt. 526		9 kHz ~ 26.5 GHz	¥5,652,537
		標準	なし
	内蔵プリアンプ (一つ選択)	標準	なし
Opt. P03		3 GHz	¥304,176
Opt. P07		7.5 GHz	¥506,628
Opt. P13		13.6 GHz	¥794,632
Opt. P26		26.5 GHz	¥1,191,860
Opt. T03	内蔵トラッキング・ジェネレータ (一つ選択 (Opt. 503または507が必須))	9 kHz ~ 3 GHz	¥730,495
Opt. T06		9 kHz ~ 6 GHz	¥1,147,821
		標準	なし
	解析帯域幅 (一つ選択)	10 MHz	¥0
Opt. B25		25 MHz	¥911,896
Opt. EMC	簡易EMC測定		¥340,733
Opt. FSA	ファイン・ステップ・アッテネータ (10 dB → 2 dB)		¥210,072
Opt. PFR	高安定タイムベース		¥313,272
Opt. UK6	試験成績書付き校正証明書 (標準校正)		¥113,518

チャンネルパワー

ACPR

占有帯域幅

Power Suite機能でRF試験がワンボタンで可能 (W90EMPSMB Power Suite測定アプリケーション)

Good/Better/Best バリューバンドルに含まれる本体 & オプション **最大19%セーブ**

N9311X-100
近似的プローブを使用したEMI対策

品名 型番	Goodバリューバンドル N9000B/N9000B-030	Betterバリューバンドル N9000B/N9000B-070	Bestバリューバンドル N9000B/N9000B-026
	希望小売価格 ¥3,446,281	¥4,127,509	¥6,259,466
N9000B 本体	○	○	○
N9000B-503 3 GHz周波数レンジ	○	—	—
N9000B-507 7 GHz周波数レンジ	—	○	—
N9000B-526 26.5 GHz周波数レンジ	—	—	○
N9000B-P03 3 GHzプリアンプ	○	—	—
N9000B-P07 7 GHzプリアンプ	—	○	—
N9000B-P26 26.5 GHz プリアンプ	—	—	○
N9000B-FSA 高分解能アッテネータ	○	○	○
N9000B-PFR 高安定周波数基準	○	○	○

スペクトラム・アナライザ

製品型番：BSA-Cシリーズ N932xC ベーシック・スペクトラム・アナライザ

低価格でRF&マイクロ波カバー、さらに多彩な機能をサポート

4/7/13.6/20GHzをカバーする4モデル

スペクトラム・アナライザにとどまらない多彩な機能 (オプション)

ー ネットワーク・アナライザ

ー ケーブルテスタ

ー スペクトラムモニター

ー ASK&FSK 変調解析
など

ネットワーク・アナライザ*

ケーブル・テスタ*

スペクトラムモニター*

*有償オプション

オーダー情報

型番	N9321C		N9322C		N9323C		N9324C	
BSA-Cスペクトラム・アナライザ	本体	¥1,839,623	本体	¥2,274,026	本体	¥3,020,715	本体	¥3,388,679
内蔵プリアンプ	Opt. P04	¥158,749	Opt. P07	¥175,089	Opt. P13	¥200,452	Opt. P20	¥326,565
トラッキング・ジェネレータ	Opt. TG4	¥467,656	Opt. TG7	¥472,025	Opt. TG7	¥467,656	Opt. TG7	¥467,656
高安定タイムベース	Opt. PFR	¥224,240	Opt. PFR	¥226,514	Opt. PFR	¥224,240	Opt. PFR	¥224,240
1ポート反射測定	Opt. RM4	¥467,656	Opt. RM7	¥472,025	—	—	—	—
アナログAM/FM変調解析	Opt. AMA	¥152,866
ASK/FSK復調	Opt. DMA	¥187,683	Opt. DMA	¥189,431	Opt. DMA	¥187,683	Opt. DMA	¥187,683
スペクトラム・モニター	Opt. MNT	¥311,871	Opt. MNT	¥315,020	Opt. MNT	¥311,871	Opt. MNT	¥311,871
タスクプランナー	Opt. TPN	¥311,871	Opt. TPN	¥315,020	Opt. TPN	¥311,871	Opt. TPN	¥311,871
タイムゲート掃引	Opt. TMG	¥185,234	Opt. TMG	¥186,983	Opt. TMG	¥185,234	Opt. TMG	¥185,234
USBパワー・センサ・サポート	Opt. PWM	¥111,758	Opt. PWM	¥112,814	Opt. PWM	¥111,758	Opt. PWM	¥111,758
超低ノイズ・ベースバンド入力	Opt. BB1	¥467,656	Opt. BB1	¥472,025	—	—	—	—
GPIOインタフェース	Opt. G01	¥129,533	Opt. G01	¥130,765	Opt. G01	¥129,533	Opt. G01	¥129,533
CISPR対応RBW	Opt. EMC	¥145,374	Opt. EMC	¥146,781	Opt. EMC	¥145,374	Opt. EMC	¥145,374

RF 信号発生器 ラインアップ

www.keysight.com/find/signalgenerators

型番	N5171B EXG	N5181B MXG	N5166B CXG
タイプ	アナログ	アナログ	デジタル
主な仕様			
周波数範囲	9 kHz ~ 1/3 / 6 GHz	9 kHz ~ 3 / 6 GHz	9 kHz ~ 3 / 6 GHz
周波数切替スピード	<800 μs	<800 μs	5 ms (代表値)
出力範囲 @ 1 GHz	+21 dBm ~ -144 dBm	+24 dBm ~ -144 dBm	+18 dBm ~ -144 dBm
出力レベル確度	+/-0.6 dB	+/-0.6 dB	+/-0.6 dB
出力レベル切替スピード	<800 μs	<800 μs	5 ms (代表値)
位相雑音 @ 1 GHz, 20 kHz オフセット	-122 dBc/Hz	-146 dBc/Hz	-119 dBc/Hz
高調波ひずみ @ 1 GHz	<-35 dBc	<-35 dBc	<-35 dBc
スプリアス @ 1 GHz	<-72 dBc	<-96 dBc	<-72 dBc
アナログ変調	AM 変調レート	DC ~ 50 kHz	DC ~ 50 kHz
	最大 FM 偏移	2.5 M ~ 40 MHz	1 M ~ 16 MHz
	最大位相偏移	1.25 ~ 20 ラジアン	0.5 ~ 8 ラジアン
	最小パルス幅	20 ns	20 ns
デジタル変調	内蔵ベースバンド帯域	—	60 M (標準) / 120 MHz
	ベースバンドメモリ	—	32 M (標準) / 512 Msa
	外部 IQ 入力	—	200 MHz
	ACPR	—	-73 dBc
	EVM	—	0.2 % (LTE)
外部インタフェース	USB / LAN / GPIB	USB / LAN / GPIB	USB / LAN / GPIB
PathWave Signal Generation (シグナルスタジオ) 対応	×	×	○

PathWave Signal Generation (シグナルスタジオ)

様々な無線規格に対応したデジタル変調用の波形データの作成が可能

5G、Bluetooth®、IoTなどの無線機器、アンプなどの評価が必要となる各規格の準拠したデジタル変調信号データの作成をサポートするソフトウェアです。PCで作成したデータはデジタル信号発生器へダウンロードしてテスト信号を作成します。

型番	サポートフォーマット	希望小売価格*3
N7600EMBC*1	W-CDMA/HSPA+	¥1,999,538
N7601EMBC*1	Cdma2000/1xEV-DO	¥1,599,631
N7602EMBC*1	GSM/EDGE/Evo	¥1,599,631
N7606EMBC*1	Bluetooth®	¥1,761,986
N7607EMBC*1	DFS radar profiles	¥1,900,178
N7608EMBC*2	Custom Modulation	¥2,202,349
N7609EMBC*2	Global Navigation Satellite System (GNSS)	¥3,964,337
N7610EMBC*1	IoT (ZigBee, WiSUN, LoRa, Z-Wave)	¥1,761,986
N7611EMBC*1	Broadcast radio	¥2,099,516
N7612EMBC*1	TD-SCDMA/HSPA	¥1,599,631
N7614EMBC*2	Power amplifier test	¥1,710,658
N7615EMBC*1	Mobile WiMax	¥1,679,751

型番	サポートフォーマット	希望小売価格*3
N7617EMBC*1	WLAN 802.11 (WLAN, WiFi6, HaLow, DSRC/WAVE, WhiteSpace)	¥3,303,613
N7623EMBC*1	Digital Video	¥2,159,132
N7624EMBC*1	LTE/LTE-A/LTE-Pro/FDD (3GPP Rel13), Cat-NB2 (NB-IOT), Cat-M1 (eMTC)	¥2,752,804
N7625EMBC*1	LTE/LTE-A TDD	¥2,752,804
N7626EMBC*1	C-V2X	¥2,735,552
N7630EMBC*1	Pre-5G	¥1,425,425
N7631EMBC*2	5G NR	¥2,551,120
N7640EMBC*1	Land Mobile Radio (LMR)	¥1,647,460

- *1 ファイルエクスポートの波形再生モードのみサポート
- *2 波形再生モードをサポート
- *3 ノードロック永くライセンス/KeysightCare (12か月) 付きの場合。

RF信号発生器

製品型番：N5166B CXG デジタル信号発生器

エコノミーRF デジタル信号発生器
IoTデバイスの設計検証などの評価用信号源

周波数レンジ：9kHz～3/6GHz

デジタル変調帯域幅 (IQ 帯域)

ー 最大120MHz (内部) /200MHz (外部)

Pathwave Signal Generationソフトウェア

(シグナル・スタジオ)による波形データ生成

ー 無償のシグナル・スタジオ+Waveformライセンス
あるいは有償のシグナル・スタジオによる
波形データ生成の選択が可能

Good/Better/Best バリューバンドル

ー 複数のオプションをパッケージ化したお得なモデル

機能アップグレード対応

オーダー情報

N5166B CXG	デジタル信号発生器	¥383,935
Opt. 503	周波数範囲 9 kHz～3 GHz	¥3,054,275
Opt. 506	周波数範囲 9 kHz～6 GHz	¥4,996,082
Opt. 653	任意波形ベースバンド発生器 帯域60 MHz、32 Msa	¥842,690
Opt. 655	波形ベースバンド発生器 帯域アップグレード120 MHz	¥1,053,276
Opt. 022	波形ベースバンド発生器 メモリアップグレード512 Msa	¥1,203,744
Opt. UNT	AM, FM, パルス変調	¥160,861
Opt. UNW	狭帯域パルス変調	¥200,801
Opt. 303	マルチ・ファンクション・ジェネレータ	¥321,318
221-229	Waveform license 5-pack	¥298,928
250-259	Waveform license 50-pack	¥1,575,632
Opt. 009	内部ソリッド・ステート・ドライブ	¥110,350
Opt. 1ER	フレキシブル基準入力 (1-50 MHz)	¥108,062
N5180320B*1	パルス・トレイン	¥393,138
N5180403B*1	校正 AWGN	¥1,053,253
N5180430B*1	マルチトーン&ツートーン	¥417,191
N5180431B*1	カスタム・デジタル変調	¥696,275

*1：ノードロック永久ライセンス/KeysightCare (12か月) 付きの場合。

Good/Better/Best バリューバンドルに含まれる本体&オプション **最大19%セーブ**

品名		Goodバリューバンドル		Betterバリューバンドル		Bestバリューバンドル
型番		N5166B/ N5166B-310	N5166B/ N5166B-610	N5166B/ N5166B-320	N5166B/ N5166B-620	N5166B/ N5166B-630
希望小売価格		¥3,889,863	¥5,637,505	¥4,588,709	¥6,239,359	¥7,219,769
バンドル内訳	N5166B	本体	○	○	○	○
	N5166B-503	3 GHz周波数レンジ	○	—	○	—
	N5166B-506	6 GHz周波数レンジ	—	○	—	○
	N5166B-653	ARB ベースバンド発生器 (60 MHz、32 Msa)	○	○	○	○
	N5166B-655	ベースバンド発生器アップグレード→120 MHz	—	—	○	○
	N5166B-022	ベースバンドメモリアップグレード→512 Mpts	—	—	—	○
	N5166B-UNT	AM, FM, パルス変調	—	—	—	○
	N5166B-221	Waveform playback license 5-pack	—	—	—	○

製品型番：N5171B EXG / N5181B MXG アナログRF信号発生器

PathWave BenchVue対応

幅広い用途に対応：

1G/3G/6GHzをカバーするRFアナログ信号発生器

アナログ標準信号発生器

N5171B EXG：汎用モデル

N5181B MXG：信号純度に優れた高性能モデル

ー 内蔵マルチファンクションジェネレーター (オプション) で
多彩な変調信号を作成可能

ー 機能アップグレードに対応

ー コンパクト・サイズ：高さ2Uラック・ユニット

信号純度の違い

	N5171B EXG	N5181B MXG
位相雑音 (1 GHz、20 kHz 離調、代表値)	-122 dBc/Hz	-146 dBc/Hz
非高調波・スプリアス信号 (250 GHz～1.5 GHz、仕様)	-72 dBc	-92 dBc

信号純度に優れたN5181Bは、受信機の妨害試験などの信号発生器として最適です。

オーダー情報

型番		N5171B	N5181B
本体	アナログ信号発生器	¥207,866	¥355,782
Opt. 501	周波数レンジ、9 kHz～1 GHz	¥1,427,436	—
Opt. 503	周波数レンジ、9 kHz～3 GHz	¥1,883,365	¥3,197,849
Opt. 506	周波数レンジ、9 kHz～6 GHz	¥3,533,840	¥4,229,373
Opt. 1EA	高出力パワー	¥355,775	¥338,984
Opt. 1EQ	低レベル精度保証 (<-110 dBm)	—	¥279,339
Opt. 1ER	フレキシブル基準入力 (1-50 MHz)	¥119,854	¥119,854
Opt. 303	マルチファンクション・ジェネレータ	¥351,227	¥351,227
Opt. UNT	AM, FM, 位相変調	¥113,518	¥206,573
Opt. UNW	狭帯域パルス変調	¥223,541	¥271,118
Opt. UNX	低位相雑音	—	¥1,650,474
Opt. UNY	拡張低位相雑音	—	¥2,269,423
Opt. UNZ	ファースト・スイッチング	¥697,815	¥697,815
N5180302B*1	アビオニクス・ライセンス	¥553,070	¥553,070
N5180320B*1	パルス・トレイン	¥393,138	¥393,138

*1：ノードロック永久ライセンス/KeysightCare (12か月) 付きの場合。

LCRメータ ラインアップ

www.keysight.com/find/lcr

型番	E4980AL	E4980A	E4982A
タイプ	プレジジョンLCRメータ	プレジジョンLCRメータ	LCRメータ
周波数範囲	20 Hz ~ 300 k / 500 k / 1 MHz	20 Hz ~ 2 MHz	1 MHz ~ 300 M / 500 M / 1 G / 3 GHz
出力信号レベル	0 ~ 2 Vrms / 0 ~ 20 mArms	0 ~ 2 Vrms / 0 ~ 20 mArms 又は 0 ~ 20 Vrms / 0 ~ 100 mArms (Opt. 001)	4.47 mV ~ 0.502 V / 0.0894 mA ~ 10 mA
DCバイアス	1.5 / 2 V	1.5 / 2 V 又は +/- 40V (Opt.001)	—
プログラマブル・リスト掃引 (ポイント数)	201ポイント	201ポイント	201ポイント×8テーブル
リモート制御	GPIO / LAN / USB	GPIO / LAN / USB	GPIO / LAN / USB
制御コマンド	E4980A/4284Aと互換	E4980A/4284Aと互換	4287Aと互換
Webブラウザ制御	○	○	○
インタフェース	ハンドラー (Opt.201) スキャナー (Opt.301)	ハンドラー (Opt.201) スキャナー (Opt.301)	ハンドラー
測定パラメータ	インピーダンス、DCR	インピーダンス、DCR (Opt.200必須)	インピーダンス
基本精度	0.1% (高速モード) 0.05% (中速/低速モード)	0.1% (高速モード) 0.05% (中速/低速モード)	0.8%
インピーダンス測定範囲 @ 10% 精度	4 mΩ ~ 100 MΩ	4 mΩ ~ 100 MΩ	140 mΩ ~ 4.8 kΩ
測定時間	149 ms @ 100 Hz 26 ms @ 1 kHz 12 ms @ 1 MHz 高速モード時	100 ms @ 100 Hz 20 ms @ 1 kHz 5.6 ms @ 1 MHz 高速モード時	0.9 ms (モード1) 2.1 ms (モード2) 3.7 ms (モード3、代表値)
補正機能	オープン/ショート/ロード補正	オープン/ショート/ロード補正	オープン/ショート、 フィクスチャ電気長補正
校正機能	—	—	オープン/ショート/50Ω/ 低損失キャパシタ
ストレージデバイス	内部/USBメモリ	内部/USBメモリ	内蔵HDD/USBポート
ケーブル長	1/2/4 m	1/2/4 m	1 m
寸法	370 (W) × 105 (H) × 390 (D) mm	370 (W) × 105 (H) × 390 (D) mm	425 (W) × 235 (H) × 277 (D) mm
質量	5.3 kg	5.3 kg	13 kg

E4980A/AL テスト・アクセサリ/フィクスチャ (一部)

型番	品名	希望小売価格
16047A	4端子接続アキシャル/ラジアル・リード・テスト・フィクスチャ/DC ~ 13 MHz	¥133,144
16047E	アキシャル/ラジアル・リード・テスト・フィクスチャ/DC ~ 120 MHz	¥364,548
16089A/B/C	ケルビン・クリップリード クリップ大 (A)、クリップ中 (B)、ICクリップ (C) / 5 Hz ~ 100 kHz	約 20 万円 ~
16034E	SMD / チップ・テスト・フィクスチャ DC ~ 40 MHz	¥354,328
16034G	SMD / チップ・テスト・フィクスチャ (小型SMD用) DC ~ 120 MHz	¥436,028
16034H	SMD / チップ・テスト・フィクスチャ (アレイ部品タイプ) DC ~ 120 MHz	¥436,028
16334A	SMD / チップ部品用ピンセット型テスト・フィクスチャ DC ~ 15 MHz	¥229,305
16048A/D/E	延長テストリード (BNC) 1/2/3 m	約 16 万円 ~
16065A/C	外部電圧バイアス・フィクスチャ ≤ 200 V DC / 50 Hz ~ 2 MHz (A)、≤ 40 V DC / 50 Hz ~ 1 MHz (C)	約 20 万円 ~

E4982A テスト・アクセサリ/フィクスチャ (一部)

型番	品名	希望小売価格
16092A	RFスプリング・クリップ・テスト・フィクスチャ、SMDおよびリードDC ~ 500 MHz	¥570,531
16192A	平行電極SMDテスト・フィクスチャ DC ~ 2 GHz	¥802,984
16196A/B/C/D	平行電極SMDテスト・フィクスチャ DC ~ 3 GHz	約 170 万円 ~
16194A	耐熱テスト・フィクスチャ、SMDおよびリードDC ~ 2 GHz	¥982,886
16197A	底面電極SMDテスト・フィクスチャ DC ~ 3 GHz	¥1,417,864
16200B	外部DCバイアス・アダプタ 1 MHz ~ 1 GHz	¥1,436,989

テスト・アクセサリ/フィクスチャの詳細はインピーダンス測定用アクセサリ・セレクションガイド (5965-4792JA) を参照ください。

LCRメータ

製品型番：E4980A、E4980AL

PathWave
BenchVue対応

業界標準のLCRメータ

E4980A：プレジジョンLCRメータ 20Hz～2MHz

－ 開発、設計向け広帯域モデル

E4980AL：プレジジョンLCRメータ 20Hz～300kHz/ 500kHz / 1MHz

－ 製造向け、周波数オプション

－ 周波数アップグレードに対応

－ 4端子オートバランス・ブリッジによる高精度測定を実現

幅広いインピーダンス測定範囲

4mΩ～100MΩ (10%測定精度内)

－ 自動機での選別に対応 / ハンドラー・インタフェース (オプション)

－ さまざまなテストフィクスチャのサポート

DCR 測定画面

リスト掃引モード

オーダー情報

型番	品名	希望小売価格
E4980A	プレジジョンLCRメータ 20 Hz-2 MHz	¥3,760,755
Opt. 001	電源 / DCバイアス拡張	¥454,714
Opt. 201	ハンドラー・インタフェース	¥114,625
Opt. 301	スキャナー・インタフェース	¥114,625
Opt. 710	インタフェースなし	¥0

型番	品名	希望小売価格
E4980AL	プレジジョンLCRメータ 20 Hz-300 k / 500 k / 1 MHz	¥206,513
Opt. 032	20 Hz-300 KHz DCR測定機能付き	¥824,251
Opt. 052	20 Hz-500 KHz DCR測定機能付き	¥1,236,285
Opt. 102	20 Hz-1 MHz DCR測定機能付き	¥1,645,402
Opt. 201	ハンドラー・インタフェース	¥113,492
Opt. 301	スキャナー・インタフェース	¥113,492

アップグレード・オプション

モデル	品名
E4980ALU-052	E4980AL-032を300 kHzから500 kHzにアップグレード
E4980ALU-112	E4980AL-032を300 kHzから1 MHzにアップグレード
E4980ALU-113	E4980AL-052を500 kHzから1 MHzにアップグレード

アップグレードに関する価格はお問い合わせください。

製品型番：E4982A

最高3GHzの正確なインピーダンス測定

E4982Aは、RF I-V測定法を採用した、
最大周波数3GHzをカバーするLCRメータで、
MDインダクタやEMIフィルタなどの
パッシブ・コンポーネントの製造に最適

4つの周波数オプション：

- － 1MHz～300MHz / 500MHz / 1GHz / 3GHz
- － アップグレード可能

基本精度とインピーダンス・レンジ

- － 0.8%の基本精度、優れた測定の再現性
- － 広いインピーダンス測定レンジ：140mΩ～4.8kΩ

校正 / 補正機能

- － ウィザードによる校正 / 補正
- － コンタクト・チェックのためのRdc測定

オーダー情報

型番	品名	希望小売価格
E4982A	LCRメータ 1 MHz～3 GHz	¥445,640
Opt. 004	ワーキング・スタンダード・セット追加	¥116,509
Opt. 020	テスト・フィクスチャ延長ケーブル・セット追加	¥205,356
Opt. 030	1 MHz～300 MHz	¥3,118,506
Opt. 050	1 MHz～500 MHz	¥3,661,740
Opt. 100	1 MHz～1 GHz	¥5,331,621
Opt. 300	1 MHz～3 GHz	¥6,515,636
Opt. 700	16195Bキャリブレーション・キット追加	¥316,465
Opt. 710	テスト・フィクスチャ・スタンド追加	¥68,814
Opt. 720	3.5 mm - 7 mm 同軸アダプタ追加	¥68,814

パワー・メータ／パワー・センサ ラインアップ

www.keysight.com/find/powermeter

製品型番 : N1913B/14B, E4416A/17A, N1911A/12A & N8262A パワー・メータ

豊富なパワー・メータ & パワー・センサの組合せで多様なパワー測定ニーズに対応。

シリーズ名称		EPMシリーズ		EPM-Pシリーズ		Pシリーズ			
型番		N1913B	N1914B	E4416A	E4417A	N1911A	N1912A	N8262A	
パワー・メータ・タイプ		CW&アベレージ電力		ピーク&アベレージ電力					
チャンネル数		1 (3)* ¹	2 (4)* ¹	1	2	1	2	2	
サンプリング・レート		—		20 M Sa/s		100 M Sa/s			
読み取り速度		最高 400 回/秒		最高 1000 回/秒		最高 1500 回/秒			
外部インタフェース		LAN/USB/GPIB		GPIB		LAN/USB/GPIB		LAN	
パワー・センサ互換	パワー・センサ	アベレージ・パワー・センサ 8483A/N848xA/848xD/ E900xA/B, E441xA, 導波管		ピーク&アベレージパワー・センサ		E932xA/N192xA			
	USBパワー・センサ	全 Keysight USB パワー・センサ		アベレージ・パワー・センサ* ²		8483A/N848xA/848xD/E900xA&B/E441xA/ 導波管			
パワー・センサ・ケーブル型番* ³		11730x シリーズ		E9288x シリーズ		N1917x シリーズ			
希望小売価格		¥1,105,017	¥1,666,039	¥1,217,195	¥1,914,248	¥1,936,929	¥2,728,738	¥3,157,095	

*1: ( ) USB パワー・センサを組合わせた場合の最大チャンネル数。 *2: アベレージ・パワー・センサを使用した場合、ピーク電力測定は出来ません。
*3: 本体パワー・メータの購入には、センサ・ケーブル・オプションあるいは単体パワー・センサ・ケーブルを指定してご注文ください。

アベレージ・パワー・センサ : N1913B/14B, E4416A/17A, N1911A/12A, N8262A パワー・メータと使用可能

対応パワー測定	パワー・レンジ	周波数範囲	コネクタ	型番	希望小売価格		
8483A & N848xA シリーズ サーモカップル・パワー・センサ	アベレージ	-30 dBm ~ +20 dBm	100 kHz ~ 3 GHz	N型 (オス) 75 Ω	8483A	¥483,988	
		-35 dBm ~ +20 dBm	100 kHz ~ 6 GHz		N8482A	¥383,827	
		-5 dBm ~ +44 dBm	100 kHz ~ 6 GHz		N8482B	¥910,868	
		-15 dBm ~ +35 dBm	100 kHz ~ 6 GHz		N8482H	¥504,185	
		-5 dBm ~ +44 dBm	10 MHz ~ 18 GHz	N型 (オス)	N8481B	¥910,868	
		-15 dBm ~ +35 dBm	10 MHz ~ 18 GHz		N8481H	¥504,185	
		-35 dBm ~ +20 dBm	10 MHz ~ 26.5 GHz		3.5 mm (オス)	N8485A	¥512,015
			50 MHz ~ 50 GHz		2.4 mm (オス)	N8487A	¥1,012,466
		10 MHz ~ 67 GHz	1.85 mm (オス)	N8488A	¥1,585,765		
848xD シリーズ ダイオード・パワー・センサ	アベレージ	-70 dBm ~ -20 dBm	10 MHz ~ 18 GHz	N型 (オス)	8481D	¥421,983	
			50 MHz ~ 33 GHz	3.5 mm (オス)	8485D	¥572,673	
			50 MHz ~ 50 GHz	2.4 mm (オス)	8487D	¥1,141,045	
E9000xA/B シリーズ 2パス・ダイオード&真の平均値 パワー・センサ	アベレージ	-60 dBm ~ +20 dBm	9 kHz ~ 6 GHz	N型 (オス)	E9304A	¥500,723	
			10 MHz ~ 6 GHz		E9301A	¥446,888	
			10 MHz ~ 18 GHz		E9300A	¥574,742	
			10 MHz ~ 6 GHz		E9301B	¥786,677	
			10 MHz ~ 18 GHz		E9300B	¥921,293	
			10 MHz ~ 6 GHz		E9301H	¥503,460	
			10 MHz ~ 18 GHz		E9300H	¥659,393	
E441xA シリーズ 1パス・ダイオード&CW パワー・センサ	アベレージ	-70 dBm ~ +20 dBm	10 MHz ~ 18 GHz	N型 (オス)	E4412A	¥421,282	
			50 MHz ~ 33 GHz	3.5 mm (オス)	E4413A	¥561,834	
導波管 パワー・センサ	アベレージ	-70 dBm ~ +20 dBm	26.5 GHz ~ 40 GHz	フランジUG-599/U	R8486D	¥1,915,501	
			33 GHz ~ 50 GHz	フランジUG-383/U	Q8486D	¥2,183,472	
			50 GHz ~ 78 GHz	フランジUG-385/U	V8486A	¥2,052,378	
			75 GHz ~ 110 GHz	フランジUG-387/U	W8486A	¥2,166,075	
		-30 dBm ~ +20 dBm	60 GHz ~ 90 GHz	フランジUG-387/U	E8486A	¥2,615,045	
			26.5 GHz ~ 40 GHz	フランジUG-599/U	N8486AR	¥1,684,311	
			33 GHz ~ 50 GHz	フランジUG-383/U	N8486AQ	¥1,908,211	

パワー・センサの追加購入には、使用するパワー・メータ型番を確認の上、パワー・センサ・ケーブル (単体型番) にてご注文ください。

ピーク&アベレージ・パワー・センサ : E4416A/17A, N1911A/12A, N8262A パワー・メータと使用可能

対応パワー測定	パワー・レンジ	周波数範囲	帯域幅	コネクタ	型番	希望小売価格	
E932xA/N192xA	ピーク&アベレージ	-60 dBm ~ +20 dBm	50 MHz ~ 6 GHz	300 kHz	N型 (オス)	E9321A	¥478,548
			50 MHz ~ 6 GHz	1.5 MHz		E9322A	¥615,248
			50 MHz ~ 6 GHz	5 MHz		E9323A	¥816,026
			50 MHz ~ 18 GHz	300 kHz		E9325A	¥591,504
			50 MHz ~ 18 GHz	1.5 MHz		E9326A	¥731,199
			50 MHz ~ 18 GHz	5 MHz		E9327A	¥958,990
		-35 dBm ~ +20 dBm	50 MHz ~ 18 GHz	30 MHz	N1921A	¥978,585	
			50 MHz ~ 40 GHz		3.5 mm (オス)	N1922A	¥1,144,497

パワー・センサの追加購入には、使用するパワー・メータ型番を確認の上、パワー・センサ・ケーブル (単体型番) にてご注文ください。

USB/LANパワー・センサ

www.keysight.com/find/powermeter

PathWave BenchVue BV0007Bパワー・メータ・ソフトウェア*1をインストールしたPCで測定を行います。

- 内蔵ゼロ調整 & 電圧基準を搭載、USB/LANパワー・センサを接続状態で校正の実施が可能
- 多チャンネルでの電流測定が可能

製品型番 : U2000/2020/U8480&U2050/60XA シリーズ USBパワー・センサ*1

PathWave BenchVue対応

スペアナやネットアナと接続してパワー測定が可能 (U2000/2020 シリーズ)

	対応パワー測定	パワー・レンジ	周波数範囲	帯域幅	コネクタ	型番	希望小売価格		
U2000 シリーズ	アベレージ	-60 dBm ~ +20 dBm	9 kHz ~ 6 GHz	—	N型 (オス)	U2004A	¥885,719		
		-60 dBm ~ +20 dBm	10 MHz ~ 6 GHz	—		U2001A	¥785,257		
		-30 dBm ~ +44 dBm		—		U2001B	¥1,199,113		
		-50 dBm ~ +30 dBm	—	U2001H		¥925,955			
		-60 dBm ~ +20 dBm	10 MHz ~ 18 GHz	—		U2000A	¥1,024,374		
		-30 dBm ~ +44 dBm		—		U2000B	¥1,439,531		
		-50 dBm ~ +30 dBm		—		U2000H	¥1,166,249		
		-60 dBm ~ +20 dBm		—		U2002A	¥1,260,547		
		-50 dBm ~ +30 dBm	50 MHz ~ 24 GHz	—		3.5 mm (オス)	U2002H	¥1,406,622	
		U2020 シリーズ	ピーク&アベレージ	-45 dBm ~ +20 dBm		50 MHz ~ 18 GHz	30 MHz	N型 (オス)	U2021XA
50 MHz ~ 40 GHz	2.4 mm (オス)				U2022XA	¥1,785,872			
U8480 シリーズ (サーモカップル)	アベレージ	-35 dBm ~ +20 dBm	10 MHz ~ 18 GHz	—	N型 (オス)	U8481A/Opt. 100	¥712,462		
			DC ~ 18 GHz			—	U8481A/Opt. 200	¥759,588	
			10 MHz ~ 33 GHz		3.5 mm (オス)	—	U8485A/Opt. 100	¥958,735	
			DC ~ 33 GHz			—	U8485A/Opt. 200	¥1,005,861	
			10 MHz ~ 50 GHz			—	2.4 mm (オス)	U8487A/Opt. 100	¥1,223,165
			10 MHz ~ 67 GHz			—	1.85 mm (オス)	U8488A/Opt. 200	¥1,708,590
			10 MHz ~ 120 GHz			—	1.0 mm (オス)	U8489A	¥2,514,600
U2050/60XA シリーズ ワイドレンジ・ダイナミック	アベレージ	-70 dBm ~ +26 dBm	10 MHz ~ 6 GHz	—	N型 (オス)	U2051XA	¥952,321		
			10 MHz ~ 18 GHz			—	U2052XA	¥1,132,671	
			10 MHz ~ 33 GHz		—	3.5 mm (オス)	U2053XA	¥1,390,298	
			10 MHz ~ 40 GHz		—	2.92 mm (オス)	U2054XA	¥1,666,653	
			10 MHz ~ 50 GHz		—	2.4 mm (オス)	U2055XA	¥1,969,568	
			10 MHz ~ 54 GHz		—	1.9 mm (オス)	U2056XA	¥2,673,909	
			10 MHz ~ 67 GHz		—		U2057XA	¥3,184,113	
	ピーク&アベレージ	-70 dBm ~ +26 dBm	10 MHz ~ 6 GHz	5 MHz	N型 (オス)	U2061XA	¥1,369,319		
			10 MHz ~ 18 GHz			—	U2062XA	¥1,586,089	
			10 MHz ~ 33 GHz			—	3.5 mm (オス)	U2063XA	¥1,716,022
			10 MHz ~ 40 GHz			—	2.92 mm (オス)	U2064XA	¥1,952,474
			10 MHz ~ 50 GHz			—	2.4 mm (オス)	U2065XA	¥2,967,283
			10 MHz ~ 54 GHz			—	1.85 mm (オス)	U2066XA	¥3,558,830
			10 MHz ~ 67 GHz			—		U2067XA	¥4,039,727

U2000/2020/U8480/U2050/60XA シリーズ USBパワー・センサの購入には、センサケーブルオプションあるいはU2031xシリーズ パワー・センサケーブルを指定してご発注ください。

製品型番 : L2050/60XA シリーズ LANパワー・センサ*1

PathWave BenchVue対応

LANパワー・センサ/PoEに対応 / 最大100mリモートでの測定に対応 / 最大20チャンネルでの同時測定が可能

	対応パワー測定	パワー・レンジ	周波数範囲	帯域幅	コネクタ	型番	希望小売価格		
L2050/60XA シリーズ ワイドレンジ・ダイナミック	アベレージ	-70 dBm ~ +26 dBm	10 MHz ~ 6 GHz	—	N型 (オス)	L2051XA	¥1,224,042		
			10 MHz ~ 18 GHz			—	L2052XA	¥1,394,188	
			10 MHz ~ 33 GHz		—	3.5 mm (オス)	L2053XA	¥1,718,028	
			10 MHz ~ 40 GHz		—	2.92 mm (オス)	L2054XA	¥2,004,474	
			10 MHz ~ 50 GHz		—	2.4 mm (オス)	L2055XA	¥2,307,908	
			10 MHz ~ 54 GHz		—	1.85 mm (オス)	L2056XA	¥2,981,682	
			10 MHz ~ 67 GHz		—		L2057XA	¥3,462,614	
	ピーク&アベレージ	-70 dBm ~ +26 dBm	10 MHz ~ 6 GHz	5MHz	N型 (オス)	L2061XA	¥1,716,022		
			10 MHz ~ 18 GHz			—	U2062XA	¥2,141,668	
			10 MHz ~ 33 GHz			—	3.5 mm (オス)	L2063XA	¥2,467,467
			10 MHz ~ 40 GHz			—	2.92 mm (オス)	L2064XA	¥3,077,243
			10 MHz ~ 50 GHz			—	2.4 mm (オス)	L2065XA	¥3,472,847
			10 MHz ~ 54 GHz			—	1.85mm (オス)	L2066XA	¥4,001,248
			10 MHz ~ 67 GHz			—		L2067XA	¥4,482,191

L2050/60XA シリーズ LANパワー・センサの購入には、LANセンサケーブルオプションあるいはU2034xシリーズ LANパワー・センサケーブルを指定してご発注ください。LANパワー・センサの使用する場合、LANパワー・センサケーブルの他、PoEインジェクタ (802.3atあるいは802.3af 準拠) が必要となります。PoEは外部メーカーより購入ください。

製品型番 : U2049XA Opt.TVA, L2066/67XT TVAC (熱真空試験) 対応 USB/LANパワー・センサ*1

PathWave BenchVue対応

熱真空槽内でのパワー測定に対応

	対応パワー測定	パワー・レンジ	周波数範囲	帯域幅	コネクタ	型番	希望小売価格
TVAC (熱真空試験) 対応	ピーク&アベレージ	-70 dBm ~ +20 dBm	10 MHz ~ 33 GHz	5 MHz	3.5 mm (オス)	U2049XA	¥2,069,285
			10 MHz ~ 54 GHz			—	U2049XA/Opt. TVA
			10 MHz ~ 67 GHz		1.85 mm (オス)	L2066XT	¥4,712,882
			—			L2067XT	¥5,097,777

TVAC対応パワー・センサの購入には、U2037xシリーズ TVA LANパワー・センサケーブルを指定してご発注ください。TVAC対応 LANパワー・センサの使用する場合、TVA LANパワー・センサケーブルの他、PoEインジェクタ (802.3atあるいは802.3af 準拠) が必要となります。PoEは外部メーカーより購入ください。

*1: 無償版 BenchVue Basics, BV0007B パワー・メータ・ソフトを Web からダウンロードして使用いただけます。または、有償版ソフトを購入ください。

製品は5年間の「保証 & キーサイトケア・テクニカルサポート」付きです。製品・サポートの詳細はWEBサイト www.keysight.co.jp でご確認ください。

アップデート/スイッチ・ドライバ/スイッチ

無線測定や電子デバイスなどの試験に必要なアッテネータやスイッチなど、様々な高周波テスト・アクセサリを取り揃えています。

アッテネータ (固定、手動/プログラマブル・アッテネータ)/ドライバ・ユニット&アッテネータ内蔵・コントロール・ユニット
アッテネータ：豊富なアッテネータ・ラインアップで様々な用途/アプリケーションに対応が可能です。

タイプ	型番	周波数範囲	減衰量範囲	減衰量ステップ	価格帯
固定アッテネータ	8491A	DC~12.4 GHz	3 dB~60 dB	固定	約5.5万円~
	8498A	DC~18 GHz	30 dB		約36万円~
	8493C	DC~26.5 GHz	3 dB~40 dB		約9.5万円~
	8490G	DC~67 GHz	3 dB~40 dB		約20.5万円~
手動ステップ・アッテネータ	8494A	DC~4 GHz	0 dB~11 dB	1 dB	約22.5万円~
	8496A	DC~4 GHz	0 dB~110 dB	10 dB	約22.5万円~
	8495D	DC~26.5 GHz	0 dB~70 dB	10 dB	約32万円~
プログラマブル・ステップ・アッテネータ	8494G	DC~4 GHz	0 dB~11 dB	1 dB	約30万円~
	8497K	DC~26.5 GHz	0 dB~90 dB	10 dB	約47.5万円~
	84907L	DC~40 GHz	0 dB~70 dB	10 dB	約79.5万円~
	84908M	DC~50 GHz	0 dB~65 dB	5 dB	約100万円~

プログラマブル・アッテネータ & RFスイッチ・ドライバ・ユニット：

プログラマブル・アッテネータ。RFスイッチの駆動用電源を供給し、アッテネータの減衰量やスイッチを切替えるドライバ・ユニットです。

タイプ	型番	11713D	11713E
アッテネータ&スイッチ・ドライバ	駆動可能なアッテネータ、スイッチ数	プログラマブル・アッテネータ×2 電気機械式スイッチ×2、最大10 SPDTスイッチ	プログラマブル・アッテネータ×4、 電気機械式スイッチ×4、最大20 SPDTスイッチ
	駆動可能なアッテネータ、スイッチ種類	主なKeysightプログラマブル・アッテネータ&スイッチ (電気機械、ソリッド、ステート)	
	駆動電圧	24 V	5 / 15 / 24 V & ユーザ設定
	外部インタフェース	GPIO、USB、LAN (LXI Class C)	
	互換性	11713B 互換	11713C 互換
	価格帯	約83.5万円~	約108万円~

アッテネータを内蔵したアッテネータ・コントロール・ユニット：

最大5チャンネルに対応したアッテネータを内蔵し、フロントパネルから減衰量の設定が可能なアッテネータ・ユニットです。

タイプ	型番	周波数範囲	減衰量範囲	減衰量ステップ	価格帯
アッテネータ・ユニット	J7201A (1ch)	DC~6 GHz	0 dB~121 dB	1, 5, 10 dB	約148万円~
	J7201B (1ch)	DC~18 GHz	0 dB~121 dB	1, 5, 10 dB	約177万円~
	J7201C (1ch)	DC~26.5 GHz	0 dB~101 dB	1, 5, 10 dB	約223万円~
	J7204A (4ch)	DC~6 GHz	0 dB~121 dB	1 dB	約430万円~
	J7204B (4ch)	DC~18 GHz	0 dB~121 dB	1 dB	約565万円~
	J7205A (5ch)	DC~6 GHz	0 dB~121 dB	1 dB	約509万円~
	J7205B (5ch)	DC~18 GHz	0 dB~121 dB	1 dB	約707万円~

RFスイッチ (電気機械、ソリッド・ステート式)

電気機械式スイッチ：挿入損失が小さく、比較的大きな電力を扱えるため、無線装置の試験システムでの用途に最適です。

タイプ	型番	周波数範囲	コネクタ・タイプ	価格帯
SPDTスイッチ	8762B	DC~18 GHz	SMA (f)	約17万円~
	8762C	DC~26.5 GHz	3.5mm	約19万円~
	N1810TL	DC~4 / 20 / 26.5 GHz	SMA (f)	約14.5万円~
	N1810UL	DC~4 / 20 / 26.5 GHz	SMA (f)	約7万円~
	8765B	DC~20 GHz	SMA (f)	約8万円~
	8765C	DC~26.5 GHz	3.5mm	約9万円~
	8765F	DC~4 GHz	Mini SMB (m)	約12万円~
マルチポート・スイッチ	U7108A/B/C (SP8T)	DC~9 / 20 / 26.5 GHz	SMA (f)	約63.5万円~
	U7110A/B/C (SP10T)	DC~9 / 20 / 26.5 GHz	SMA (f)	約70万円~
	87104A/B/C/D (SP4T)	DC~4 / 20 / 26.5 / 40 GHz	SMA (f) / 2.92mm (f)	約36.5万円~
	87106A/B/C/D (SP6T)	DC~4 / 20 / 26.5 / 40 GHz	SMA (f) / 2.92mm (f)	約43万円~
	U7104E/N/F (SP4T)	DC~50 / 54 / 67 GHz	2.4mm (f) / 1.85mm (f)	約118万円~
	U7106E/N/F (SP6T)	DC~50 / 54 / 67 GHz	2.4mm (f) / 1.85mm (f)	約132万円~
	L7104A/B/C (SP4T)	DC~4 / 20 / 26.5 GHz	SMA (f)	約23万円~
L7106A/B/C (SP6T)	DC~4 / 20 / 26.5 GHz	SMA (f)	約25万円~	
トランスファー・スイッチ	87222C	DC~26.5 GHz	SMA (f)	約27万円~
	87222D	DC~40 GHz	2.92mm (f)	約46.5万円~
	87222E	DC~50 GHz	2.4mm (f)	約56.5万円~
	L7222C	DC~26.5 GHz	SMA (f)	約18.5万円~
USBスイッチ	U1810B	DC~18 GHz	SMA (f)	約28万円~
	U1816A	DC~8 GHz		約161万円~
	U1816C	DC~26.5 GHz		約200万円~
	-SPDT、デュアルSPDT			

ソリッド・ステート・スイッチ：FET、PINなどの半導体を利用したスイッチで、ポート間のアイソレーションが高く、高速スイッチングが可能。さらに耐久性に優れることからRFIC、半導体試験装置への組込み用スイッチとして、多く採用されています。

タイプ	型番	周波数範囲	アイソレーション	価格帯	
FETスイッチ	SPDT	U9397A	300 KHz~ 8 GHz	100 dB	約24万円~
	SPDT	U9397C	300 KHz~ 18 GHz	90 dB	約30万円~
	Transfer	U9400A	300 KHz~ 8 GHz	100 dB	約53万円~
	Transfer	U9400C	300 KHz~ 18 GHz	90 dB	約59万円~
PINスイッチ	SPDT	P9402A	100 MHz~ 8 GHz	80 dB	約22万円~
	SPDT	P9402C	100 MHz~ 18 GHz	80 dB	約28万円~
	SPDT	85331B	45 MHz~ 50 GHz	75 dB	約98万円~
	SP4T	P9404A	100 MHz~ 8 GHz	80 dB	約39万円~
	SP4T	P9404C	100 MHz~ 18 GHz	80 dB	約49.5万円~
	SP4T	85332B	45 MHz~ 50 GHz	75 dB	約110万円~
	Transfer	P9400A	100 MHz~ 8 GHz	80 dB	約48万円~
	Transfer	P9400C	100 MHz~ 18 GHz	80 dB	約53.5万円~

GPIB/USB/LAN インタフェース、VEEソフトウェア

製品型番 : 82357B、E5810B、82351B、82350C、10833A/33B/33C/33D/33F/33G/34A、W4000D-PRO/EDU

GPIB、USB、LAN により測定器と簡単に接続できます

- 業界標準の IEEE488、USB、Ethernet をサポート
- 業界標準の VISA IO ライブラリが付属 (Windows10/8/7 に対応)
- 自動測定系は高信頼性の周辺製品で

	82357B USB/GPIBインタフェース ¥106,446 - GPIB測定器とPCのUSBポートを接続 - Windows10 / 8 / 7をサポート																						
	E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ ¥349,895 - RS-232C、USB、もしくはGPIBとLANを変換するゲートウェイ - Windows10 / 8 / 7をサポート																						
	82351B GPIBインタフェース・カード ¥106,270 - PCI Express® 対応(ロープロファイル対応用ブラケット標準付属) - PCIにカードを挿入しGPIBインタフェースに対応 - Windows10 / 8 / 7をサポート																						
	82350C GPIBインタフェース・カード ¥102,506 - PCI® 対応(ロープロファイル対応用ブラケット標準付属) - PCIにカードを挿入しGPIBインタフェースに対応 - Windows10 / 8 / 7をサポート																						
	10833A ~ G GPIBケーブル & 10834A GPIBアダプタ <table border="1"> <tbody> <tr><td>- 10833D</td><td>0.5m</td><td>¥15,144</td></tr> <tr><td>- 10833A</td><td>1m</td><td>¥15,769</td></tr> <tr><td>- 10833B</td><td>2m</td><td>¥17,743</td></tr> <tr><td>- 10833C*</td><td>4m</td><td>¥19,712</td></tr> <tr><td>- 10833F*</td><td>6m</td><td>¥23,655</td></tr> <tr><td>- 10833G*</td><td>8m</td><td>¥25,626</td></tr> <tr><td>- 10834A</td><td>アダプタ</td><td>¥7,509</td></tr> </tbody> </table> *GPIBの規格では、ケーブル長は「2mまで(機器間の接続)」 または、「2m x 機器数または20mの短い方」と定められています。	- 10833D	0.5m	¥15,144	- 10833A	1m	¥15,769	- 10833B	2m	¥17,743	- 10833C*	4m	¥19,712	- 10833F*	6m	¥23,655	- 10833G*	8m	¥25,626	- 10834A	アダプタ	¥7,509	10834A GPIBアダプタ:例えばリアパネルのスペースが限られているなどの設計上の制約で配線が困難になっている場合などに、このアダプタでかさ上げして接続します。
- 10833D	0.5m	¥15,144																					
- 10833A	1m	¥15,769																					
- 10833B	2m	¥17,743																					
- 10833C*	4m	¥19,712																					
- 10833F*	6m	¥23,655																					
- 10833G*	8m	¥25,626																					
- 10834A	アダプタ	¥7,509																					

* PCI-SIG®, PCIe® and the PCI Express® are US registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.

VEE Pro9.33 ソフトウェア

- 測定器の制御、試験の自動化、測定結果の解析等を行うためのプログラムを開発するためのソフトウェア
- プログラムを簡単に作成でき、自動化できるようにデザイン
- 他社の測定器やソフトウェアを利用可能な、オープンなソフトウェア/ハードウェア環境
- プログラミングの負荷を軽減し、本来の問題の解決に集中することが可能

W4000D-1TP VEE Pro 9.33(フルパッケージ)
W4000D-3TP VEE Pro Education 9.33(教育機関様限定、10ライセンス/パッケージ)

* 旧バージョンからの有償アップグレードもごさいませ。詳しくはお問い合わせください。
* VEE 9.0/9.2/9.3/9.32をお持ちのお客様は無償でVEE 9.33へアップグレードできます。

Webから30日評価版がダウンロードできます : www.keysight.co.jp/find/veedl

ハンドヘルド型測定器ファミリー

高性能デジタルマルチメータ：U1281A ¥109,475 / U1282A ¥¥120,561

高性能をいつでもどこでも

特徴：800時間の長時間バッテリー寿命、保護等級IP67の防塵防浸水性能、ワンタッチデータ保存、準SCPIコマンドによるプログラム可能
基本性能：60,000カウント（4 ½桁相当）、基本精度0.025%、真の実効値測定、CATIII1000V/CATIV 600V

IP67

“ほこり”や“水”にも強いIP67の保護等級

本体のHOLDボタンでワンタッチデータ保存

リモートスイッチ

専用U5404Aリモートスイッチプローブ(別売)によりプロービングしながら指先一本でワンタッチデータ保存可能

測定項目	レンジと分解能
DC電圧	60.000 mV ~ 1000.0 V
AC電圧	60.000 mV ~ 1000.0 V
AC+DC電圧	60.000 mV ~ 1000.0 V
DC電流	600.00 μA ~ 10.000 A
AC電流	600.00 μA ~ 10.000 A
AC+DC電流	600.00 μA ~ 10.000 A
抵抗	600.00 Ω ~ 60.000 MΩ
その他	周波数、温度、キャパシタンス、導通、ダイオード、真の実効値測定U1282A (方形波出力、Vセンス-非接触AC電圧検出、周波数カウンタ、ローパスフィルタ)

上記仕様は簡易版です。
詳細はデータシート (5992-0847AJJP) をご確認ください。

寒冷地用マルチメータ：U1273AX ¥111,666

寒冷地用にバッテリーを強化

特徴：動作温度 -40°C ~ +55°C、OLED ディスプレイ、“くびれ”デザイン、大きなボタン、簡単なヒューズ交換、IP54の保護等級、ローパス・フィルタ、低入カインピーダンス

基本性能：30,000カウント（4 ½桁相当）、基本精度0.05%、真の実効値測定、CAT III 1000V / CAT IV 600V

寒冷地や低温環境でも安心してご利用いただけます。

手にフィットする“くびれ”デザイン。現場でグローブをしたままでも操作可能な大きなボタン。

IP54

“ほこり”や“水”にも強いIP54の保護等級

測定項目	レンジと分解能
DC電圧	30.000 mV ~ 1000.0 V, Zlow 1000.0 V
AC電圧	30.000 mV ~ 1000.0 V, Zlow 1000.0 V
AC+DC電圧	30.000 mV ~ 1000.0 V
DC電流	300.00 μA ~ 10.000 A
AC電流	300.00 μA ~ 10.000 A
AC+DC電流	300.00 μA ~ 10.000 A
抵抗	30.000 Ω ~ 300.00 MΩ, 300.00 nS
その他	キャパシタンス、周波数、温度、導通、ダイオード

上記仕様は簡易版です。
詳細はデータシート (5992-6425AJJP) をご確認ください。

工業用マルチメータ：U1271A ¥83,104 / U1272A ¥90,116 / U1273A ¥100,972

汎用マルチメータとしても魅力的な新製品

特徴：OLEDディスプレイ（U1273Aのみ）、“くびれ”デザイン、大きなボタン、簡単なヒューズ交換、IP54の保護等級、ローパス・フィルタ、低入カインピーダンス（U1272A/U1273Aのみ）

基本性能：30,000カウント（4 ½桁相当）、基本精度0.05%、真の実効値測定、CAT III 1000V / CAT IV 600V

暗くても、遠くからでも、斜めからでも、認識できるOLED(有機発光ダイオード)ディスプレイ(U1273Aのみ)

使いやすさを重視:手にフィットする“くびれ”デザイン。グローブのまま操作可能な大きなボタン。背面カバーを外すだけの簡単なヒューズ交換など。

IP54

“ほこり”や“水”にも強いIP54の保護等級

測定項目	レンジと分解能
DC電圧	30.000 mV ^{*2} 、300.00 mV ~ 1000.0 V、Zlow 1000.0 V ^{*2}
AC電圧	30.000 mV ^{*2} 、300.00 mV ~ 1000.0 V、Zlow 1000.0 V ^{*2}
AC+DC電圧 ^{*2}	30.000 mV ~ 1000.0 V
DC電流	300.00 μA ~ 10.000 A
AC電流	300.00 μA ~ 10.000 A
AC+DC電流 ^{*2}	300.00 μA ~ 10.000 A
抵抗	30.000 Ω ^{*2} 、300.00 Ω ~ 100.00 MΩ ^{*1} /300.00 MΩ ^{*2} 、300.00 nS
その他	キャパシタンス、周波数、温度、導通、ダイオード

*1 U1271Aのみ *2 U1272A/U1273Aのみ
上記仕様は簡易版です。
詳細はデータシート (5992-6425AJJP) をご確認ください。

高性能マルチメータ : U1251B ¥93,109 / U1252B ¥99,454 / U1253B ¥108,821

ベンチ型にも匹敵する高性能

特徴 : OLEDディスプレイ (U1253Bのみ)、デュアル・ディスプレイ、充電池・充電器標準付属 (U1252B、U1253B)、
ハンドヘルド型マルチメータにおける最高レベルの性能

基本性能 : 50,000カウント (4 1/2桁相当)、基本精度 0.03%/0.025%、真の実効値測定、CAT III 1000V / CAT IV 600V

暗くても、遠くからでも、斜めからでも、認識できるOLED(有機発光ダイオード)ディスプレイ (U1253Bのみ)

VとHz、VとdBmなどの2値を同時に表示可能なデュアル・ディスプレイ

充電池・充電器が標準付属。面倒な電池の購入や取替作業が不要ありません。(U1252B、U1253B)
※充電しながらの測定はできません。

測定項目	レンジと分解能
DC電圧	50.000 mV ~ 1000.0V
AC電圧	50.000 mV ~ 1000.0V
AC+DC電圧*1	50.000 mV ~ 1000.0V
DC電流	500.00 µA ~ 10.000 A
AC電流	500.00 µA ~ 10.000 A
AC+DC電流*1	500.00 µA ~ 10.000 A
抵抗	500.00 Ω ~ 50.000 MΩ、500.00 MΩ*1、500.00 nS
その他	キャパシタンス、周波数、温度、導通、ダイオード

*1 U1252BおよびU1253Bのみ
上記仕様は簡易版です。

詳細はデータシートを (5989-5509JAJP) ご確認ください。

標準マルチメータ : U1241C ¥71,777 / U1242C ¥76,210

抜群のコスト・パフォーマンス

特徴 : この価格ながら本格的な性能と機能、2点温度測定 (U1242Cのみ)、高調波検出 (U1242Cのみ)、
本体 HOLD ボタンによるワンタッチデータ保存基本性能 : 10,000カウント (4桁相当)、基本精度 0.09%、真の実効値測定、CAT III 1000V / CAT IV 600V、
400時間電池寿命、IP67防塵防水

IP67防塵防浸の保護等級、10,000カウントの高分解能、幅広い測定範囲(電流 0.1µA~、抵抗 ~ 100MΩなど)。高性能 & 多機能ながら、この価格を実現。400時間の長時間バッテリー寿命

2点温度測定が可能です。(ただし表示は温度1、温度2、2点間温度差のいずれか一つ。ボタンにより切替)(U1242Cのみ)

IP67

“ほこり”や“水”にも強いIP67の保護等級

測定項目	レンジと分解能
DC電圧	100.00 mV ~ 1000.0V
AC電圧	100.00 mV ~ 1000.0V
DC電流	1000.00 µA ~ 10.000 A
AC電流	1000.0 µA ~ 10.000 A
抵抗	100.00 Ω*1 / 1000.0 Ω*2 ~ 100.00M Ω
その他	キャパシタンス、周波数、温度、導通、ダイオード

*1 U1242C *2 U1241C

上記仕様は簡易版です。

詳細はデータシート (5992-0848JAJP) をご確認ください。

基本マルチメータ : U1231A ¥28,092 / U1232A ¥38,293 / U1233A ¥46,719

PCデータ・ロギングも可能なエントリー・モデル

特徴 : Vセンス (非接触AC電圧検出機能、U1233Aのみ)、内蔵LEDライト、“くびれ”デザイン、大きなボタン、簡単なヒューズ交換

基本性能 : 6,000カウント (3 1/2桁相当)、基本精度 0.5%、真の実効値測定、CAT III 600V

非接触でAC電圧の有無を確認できるVセンス機能 (U1233Aのみ)

配電盤やラックの奥の暗い部分の確認に便利な内蔵LEDライト (背面)

低価格ながらデータロギング機能も装備。

測定項目	レンジと分解能
DC電圧	600.0 mV ~ 600.0V、Zlow 600.0V
AC電圧	600.0 mV ~ 600.0V、Zlow 600.0V
DC電流*1	60.00 µA ~ 10.00 A
AC電流*2	60.00 µA ~ 10.00 A
抵抗	600.0 Ω ~ 60.00 MΩ
その他	キャパシタンス、周波数、温度*2、導通、ダイオード

*1 U1232AおよびU1233Aのみ *2 U1233Aのみ

上記仕様は簡易版です。

詳細はデータシート (5990-7550JAJP) をご確認ください。

LCRメータ : U1701B ¥40,289 / U1731C ¥67,941 / U1732C ¥81,046 / U1733C ¥91,889

低価格でも“シッカリ”使えるLCRメータ

特徴：ユニークなハンドヘルド型のLCRメータ、“一人に一台”が可能な価格帯

基本性能：U1701B キャパシタンス・テスト、基本精度0.5% / U173xC LCRメータ、基本精度0.2%、コンポーネント・タイプ自動判別機能、データ・ロギング*2

測定項目・機能

Z	L	C	R	D
Q	θ	ESR	DCR*1	PC接続

U1701Bはキャパシタンス測定、PC接続のみ可能です。

*1 DCR測定はU1733Cのみです。

測定周波数

U1701B:キャパシタンス・テスト(直流)

U1731C:LCRメータ(～1kHz)

U1732C:LCRメータ(～10kHz)

U1733C:LCRメータ(～100kHz)

周波数帯域	レンジと分解能		
U1701B	C		
直流	1000.0 pF～200.00 mF		
U173xC	R	C	L
100Hz	2.0000 Ω～200.00 MΩ	2000.0 pF～20.000 mF	2000.0 μH～2000.0 H
120Hz	2.0000 Ω～200.00 MΩ	2000.0 pF～20.000 mF	2000.0 μH～2000.0 H
1kHz	2.0000 Ω～200.00 MΩ	200.00 pF～2000.0 μF	200.00 μH～2000.0 H
10kHz*3	2.0000 Ω～20.000 MΩ	20.000 pF～200.00 μF	20.000 μH～200.00 H
100kHz*4	2.0000 Ω～200.00 kΩ	20.000 pF～20.000 μF	20.000 μH～20.000 H
直流*2	2.0000 Ω～200.00 MΩ		

*2 U5481Bの別途購入が必要です。 *3 U1732C、U1733Cのみ *4 U1733Cのみ
上記仕様は簡易版です。詳細は以下データシートをご確認ください。

データシート: U1701B (5990-3525JAJP) データシート: U173xC (5990-7778JAJP)

100MHz/200MHz オシロスコープ : U1610A ¥720,177 / U1620A ¥793,051

待望の絶縁2ch入力オシロスコープ

特徴：絶縁2ch入力、5.7インチ・3モード・ディスプレイ、バッテリー駆動、USBメモリにデータ・画像保存、オシロ・マルチメータ・データローガーの1台3役。

基本性能：U1610A 100MHz帯域、最大1Gサンプル/s、最大120Kポイント・レコード長 / U1620A 200MHz帯域、最大2Gサンプル/s、最大2Mポイント・レコード長、PC接続・データ転送

ベンチタイプ・オシロスコープにも匹敵する高性能。デュアル・ウィンドウ・ズーム機能も搭載。

あらゆる場所で信号を明確に認識できる、大型・高解像度・3モード(屋内・屋外・夜間)ディスプレイ

※安全上の理由から専用のプローブにてご使用ください。

	U1610A	U1620A
周波数帯域	100 MHz	200 MHz
チャンネル数	絶縁 2 ch	絶縁 2 ch
最大サンプル速度*1	1 Gサンプル/s	2 Gサンプル/s
最大レコード長*1	120 Kポイント	2 Mポイント
チャンネル間アイソレーション	CAT III 600 V	CAT III 600 V
最大入力電圧	CAT III 600 V (10:1プローブ使用時) CAT III 300 V (ダイレクト)	CAT III 600V (10:1プローブ使用時) CAT III 300V (ダイレクト)
表示部	5.7インチ TFT LCD VGAカラー (3モード: 屋内・屋外・夜間)	5.7インチ TFT LCD VGAカラー (3モード: 屋内・屋外・夜間)
FFT	○	○
USBメモリへのデータ・画面保存	○(標準)	○(標準)

*1 最大値です。time/divの設定により、サンプル速度だけでなく、レコード長も変化します。

一度に外部保存可能なデータは、画面上に表示されている12Kポイントのみです。

上記仕様は簡易版です。詳細はデータシート(5990-9523JAJP)をご確認ください。

標準付属品

標準付属品一覧

	マルチメータ						オシロ スコープ	LCR メータ
	U1231A U1232A U1233A	U1241C U1242C	U1251B U1252B U1253B	U1271A U1272A U1273A	U1273AX	U1281A U1282A	U1610A U1620A	U1701B U1731C U1732C U1733C
ドキュメント								
校正証明書	●	●	●	●	●	●	●	●
バッテリー								
1.5V単3リチウム電池(4個)	—	—	—	—	—	●	—	—
1.5V単4アルカリ電池(4個)	●	●	—	●	—	—	—	—
1.5V単4リチウムイオン電池(4個)	—	—	—	—	●	—	—	—
9Vアルカリ電池(1個)	—	—	○ (U1251B)	—	—	—	—	●
7.2V ニッケル水素充電電池(1個) + ACアダプタ	—	—	○ (U1252B/ U1253B)	—	—	—	—	—
プローブ等								
U1167Aテストプローブ・リード(4mm先端、一体型)	●	—	—	—	—	—	—	—
テストプローブ・リード(4mm先端、分割型)* ¹	—	●	●	●	●	—	—	—
テストプローブ・リード(4mm、19mm一体型)* ²	—	—	—	—	—	●	—	—
U1162Aワニ口クリップ	—	—	●	—	—	—	—	—
U1186A高性能Kタイプ熱電対(1m) & アダプタ	—	—	—	●	●	—	—	—
U1580Aテストプローブ・リード(4mm先端)とワニ口クリップのセット	—	—	—	—	—	—	●	—
U1561A 10:1プローブ×2本	—	—	—	—	—	—	●	—
PC接続用USBケーブル(オシロスコープ用)	—	—	—	—	—	—	●	—
ワニ口クリップ付テストリード(LCRメータ用)* ³	—	—	—	—	—	—	—	●

*1 テストプローブ・リード(4mm先端、分割型)

- テストリード×2(赤・黒):

CAT III 1000V、
CAT IV 600V、15A

- テストプローブ×2

(4mm先端、赤・黒):
CAT III 1000V、
CAT IV 600V、15A

*2 テストプローブ・リード(4mm、19mm一体型)

- キャップを外すと19mm先端として使用可

- CAT III 1000V、
CAT IV 600V、15A

*3 ワニ口クリップ付テストリード(LCRメータ用)

- ワニ口クリップ付き

- テストリード×2(赤・黒)

キーサイトの基本測定器なら 5年保証+5年技術サポートで安心快適!

キーサイトの基本測定器には、5年間の製品保証に加えて
5年間のキーサイトケア・テクニカルサポートが付いています。

(※アクセサリその他一部対象外の製品もあります。)

キーサイトケア・テクニカルサポートとは

- ご購入後の製品の技術問合せは、2営業日内の一次応答をお約束。
- キーサイト・サポートポータルナレッジ・センターから、技術資料、プログラミング例、技術サポートビデオなど有益で豊富な情報に24時間いつでもアクセス可能です。
- その他にもサポートポータルは、お客様の問合せ履歴確認や校正証明書ダウンロードなど様々なサポートリソースを提供します。

KeysightCareの詳細は www.keysight.com/find/KeysightCare

なお、基本測定器以外の製品では、異なるサービスレベルのキーサイトケアを提供している場合もございます。

KEYSIGHTCARE

* 製品の価格は2023年12月現在の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。

* Bluetoothは、米国内におけるBluetooth-SIG Inc.の登録商標です。

* PCI-SIG®, PCIe® and the PCI Express® are US registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.

キーサイト・テクノロジーの製品、アプリケーション、サービスの詳細については、
ウェブサイトをご覧ください：www.keysight.co.jp

本書の情報は、予告なしに変更されることがあります。

© Keysight Technologies, 2023, Published in Japan, December 18, 2023, 5989-4910JAJP