

NEW セットでお得 Better & Best バリュー・バンドル


800WベンチDC電源 E36150Aシリーズから、お得なバンドルモデルが新発売です。

Better バリュー・バンドル E36154AGV / E36155AGV


人気のE36150ADVU “スコープ・ビュー & 任意波形発生器”オプションと一括購入すれば電源本体価格が約3.5%引き！

Best バリュー・バンドル E36154ABV / E36155ABV

E36150ADVUと、さらにPathWave BenchVue BV920xB “アドバンスド電源制御 & 解析ソフト” も一括購入すると電源本体価格が約12%引き！

**E36154A : 30V/80A****E36155A : 60V/40A****E36150ADVU****スコープ・ビュー & 任意波形発生器****任意波形発生機能**


- 任意の電源出力波形を出力可能
- プリセット：正弦波、ステップ波、ランプ波、パルス波、台形波
- 任意波形：512ポイント
- 任意の電圧/電流波形を選択し、独自の任意波形シーケンスを構成可能
- 波形を選択後、さまざまなパラメーターを設定
- ユーザー 定義の波形データを、CSVファイルに保存し読み込み可能

オシロスコープ・ビュー機能

- オシロスコープのように電流、電圧、電力波形のタイムドメイン表示
- サンプリングレート：最大10μs/100kHz、256kポイント
- DUTの電流負荷パルス、ピーク、ドロップアウト、立ち上がり時間、その他のDC過渡現象、DUTのノイズを含む過渡動作を解析
- 電圧/電流レベルもしくは特定の出力シーケンスでスタート、ストップが可能

PathWave BenchVue BV920xB**アドバンスド電源制御 & 解析ソフト**

- プログラミング不要、複数のKeysight DC電源を制御
最大4台の電源制御が可能（BV9200B）
- オシロスコープ（短時間波形捕捉）、データロガー（長時間波形捕捉）、およびCCDF（統計解析）の解析&表示モード
- 任意波形データ作成、外部データをインポート
- 測定データ、波形をエクセルなどへの出力機能

**リモートでの電源制御****CCDF解析モード**

E36150Aシリーズ ベンチDC電源 800W

オートレンジ対応 + 2.4kWピークパワー対応 + 豊富な測定機能

E36150Aシリーズは、30V/80Aと60V/40Aの2モデル。

オートレンジ対応で一台で幅広い電圧/電流をカバーします。

また、最大2.4kWまでのピークパワー供給で、電動機器の始動時に流れる大きな電流にも対応できます。

内蔵される電圧/電流測定機能、データロギング機能のほかに、バンドルモデル設定もある“スコープ・ビュー & 任意波形発生器”が好評をいただいています。



Keysight E36150シリーズ DC電源

内蔵された測定機能

標準搭載機能

電圧/電流測定



- 外部マルチメータ不要
優れた電圧/電流ロードバック精度
- 微小電流測定にも対応

データロギング



- 長時間の電圧/電流モニタ


オプション機能

オシロスコープ・ビュー




- 電圧、電流および電力をモニタ
- 車載機器の電氣的負荷試験信号 (ISO16750) の模擬に最適

任意波形発生器



オートレンジ (ワイドレンジ) 対応の2モデル


1台でより広い電圧/電流範囲をカバー



E36154A : 30V/80A / E36155A : 60V/40A

最大2.4kWの瞬時電力を供給可能

電動機の始動における電力供給が可能



ピークパワー・サージ波形例

モータの始動時に電流スパイクが発生 (赤矢印)

主な仕様/機能

モデル	E36154A	E36155A
容量	800 W	
出力チャンネル数	1	
サンプリングレート	30 V / 80 A	60 V / 40 A
レンジ	オートレンジ	
ピークパワー (最大)	2.4 kW (7 ms)	
測定機能	データロギング、リスト・モード、スルーレート調整、オシロスコープ・ビュー (オプション)、任意波形発生機能 (オプション)	
外部インタフェース	LAN/USB、GPIB (オプション)	

詳細情報: www.keysight.co.jp

キーサイト・テクノロジー株式会社

本社 〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1

計測お客様窓口

受付時間 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祭日を除く)

TEL: 0120-421-345 (042-656-7832) | Email: contact_japan@keysight.com